

servo drive CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

料號: 8168593
新

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|---------------------------------------|
| 環境溫度 | 10 ... 40 °C |
| 產品重量 | 155 g |
| 防護等級 | IP00 |
| 儲藏溫度 | -20 ... 60 °C |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Fieldbus接口 | Ethernet |
| 數位邏輯輸入的量值 | 9 |
| 24V DC時數位邏輯輸出的數量 | 19 |
| 匯流排連接 | 插頭插座 |
| 控制器操作模式 | 直接模式 Homing Open-loop operation |
| 過程接口 | Drives with positioning function |
| 工作電壓 | 20,4 - 30 V DC |
| 額定DC電壓, 邏輯電源 | 24 V |
| 邏輯電源的容許範圍 | ± 10 % |
| 額定電壓, 負載提供 DC | 24 V |
| 容許範圍, 負載電源 | ± 10 % |
| 每個輸出端的載流能力 | 4,450 mA |
| 狀態顯示 | LED (狀態) |
| 乙太網路, 數字 | 1 |
| 乙太網路, 支援協議 | TCP/IP |
| USB介面 | USB 2.0 |
| Storage medium | microSD |
| 軸的總數量 | 6 |
| 切換方法 | TCP/IP |
| 支援的動力學 | 3軸懸臂式系統 X-Y-Z |
| 傳輸速率 | 10/100 Mbit/s |
| 工作電壓範圍 DC | 20.4 ... 30 V |
| 額定工作電壓 DC | 24 V |
| 通訊協定 | Ethernet HTTP TCP/IP |
| 乙太網路介面 | RJ 45 (插座, 8-pin) |
| 數位邏輯輸出特性 | 可配置 非電絕緣 |