

底座組件 DADP-SP-G9-10-R

訂貨編號: 8173533

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 尺寸 | 10 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-C1-L |
| 適用於鋰離子電池生產 | 產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義: 禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳 |
| 無塵室等級 | 6 級, 符合 ISO 14644-1 |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 最大停止力 | 100 N |
| 最大緊固扭矩 | 0.8 Nm |
| 緊固扭矩公差 | ± 15 % |
| 產品重量 | 52 g |
| 安裝方式 | 透過螺紋直接安裝 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 擋塊材料 | 高合金鋼 |
| 密封件材質 | NBR |
| 板材料 | 陽極氧化精製鋁合金 |
| 螺絲材料 | 鋼 |