

調壓閥 MS6-LR-1/2-D6-AG-MPA-F1A-B

訂貨編號: 8175353

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
系列	MS
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	可選
結構特點	調壓閥，具有壓力錶 直動式活塞調壓閥
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣 具有回流功能
可顯示單位	MPa
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	具有壓力錶
工作壓力	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
壓力調整範圍	0.3 bar...7 bar
最大壓力遲滯	0.035 MPa 0.35 bar 5.075 psi
標準標稱流量	6000 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
無塵室等級	7 級，符合 ISO 14644-1
儲存溫度	-5 °C...50 °C
介質溫度	-5 °C...50 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	482 g

特性	值
安裝方式	是否要： 面板式安裝 管式安裝 具有附件
氣動介面，氣口 1	G1/2
氣動介面，氣口 2	G1/2
材料說明	RoHS 合規
底蓋材質	PA
密封件材質	NBR
旋鈕手柄材質	POM
彈簧材質	高合金不鏽鋼
外殼材質	加強型聚醯胺
閥的柱頭材料	POM