

感測器 SKDA-12-AB-G2

訂貨編號: 8176318

FESTO



資料表

特性	值
力測量範圍	0 kN...12 kN
校準範圍	-1 kN...13 kN
最大負載	30 kN
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
類比量輸出	4 - 20 mA
類比輸出精度 (\pm %FS)	0.2 %FS
外殼材質	精製鋁合金 高合金不鏽鋼
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適用於鋰離子電池生產	禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 5% 的金屬。不包括鋼材、化學鍍鎳表面、印刷電路板、纜線、插頭和線圈中所含的鎳。
產品重量	0.7 kg
環境溫度	-20 °C...80 °C
防護等級	IP67
電氣介面	5 針 A 編碼 ?? M12x1
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令