

面板式壓力錶 PAGN-P-50-1M-G14-CPA

訂貨編號: 8178628

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 指示範圍 | 0 Mpa...1 Mpa |
| 符合標準 | EN 837-1 |
| 壓力錶公稱通徑 | 50 |
| 結構特點 | 波爾登管式壓力錶 |
| 安裝方式 | 面板式安裝 |
| 工作介質 | 惰性氣體 中性流體 |
| 工作和嚮導介質說明 | 無乙炔 無氧 |
| 工作壓力 | 0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi |
| 交替負載係數 | 0.66 |
| 測量精度等級 | 2.5 |
| 防護等級 | IP43 |
| 儲存溫度 | -40 °C...70 °C |
| 介質溫度 | -20 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -20 °C...60 °C |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 介面位置 | 居中, 背面 |
| 氣動介面 | G1/4 |
| 接觸介質的材料 | 黃銅 |
| 旋入螺釘的材料 | 黃銅 |
| 外殼材質 | ABS |
| 螢幕材料 | SAN |
| 安裝環材質 | 鋼 |
| 螺絲材料 | 鋼 |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 產品重量 | 100 g |
| 刻度 | 單量程 |