

過濾器 MS2-LF-M5-C-P-M-F1A-B

訂貨編號: 8181093

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	2
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
結構特點	燒結式過濾器，具有冷凝液分離器
最大冷凝容積	3 ml
工作壓力	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
標準標稱流量	225 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
無塵室等級	7 級，符合 ISO 14644-1
儲存溫度	-5 °C...50 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1 : 2010 [6 : 4 : 4]
介質溫度	-5 °C...50 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	45.3 g
安裝方式	是否要： 面板式安裝 管式安裝 具有附件
氣動介面，氣口 1	M5
氣動介面，氣口 2	M5
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
彈簧材質	高合金鋼
過濾器材料	PE

特性	值
外殼材質	加強型聚醯胺
膜片材質	NBR
碗罩材料	PC