

開關閥 MS4-EM1-1/4-F1A

訂貨編號: 8183561

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	旋轉閘閥
驅動方式	手冊
排氣功能	不具節流選項
嚮導類型	直接
使用說明	異物可能會附著在產品上或在安裝過程中形成。根據不同的應用，可能需用乾淨的壓縮空氣吹掃產品，在安裝後進行清潔，並使用管道排氣進行操作。
閥功能	三口二位閥，雙電控
工作壓力	0 bar...14 bar
C 值	9 l/sbar
b 值	0.39
標準標稱流量	2200 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
安裝位置	可選
流向	不可逆
產品重量	190 g
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1/4
密封件材質	TPE-U(PU)

特性	值
外殼材質	壓鑄鋁