

調壓閥 MS4-LR-1/4-D6-A8-E11

訂貨編號: 8190236

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
系列	MS
控制鎖	整合有掛鎖的旋轉手柄
安裝位置	可選
結構特點	直動式膜片調壓閥
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣 具有回流功能
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	為 G1/8 準備
工作壓力	0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar
壓力調整範圍	0.3 bar...7 bar
最大壓力遲滯	0.025 MPa 0.25 bar 3.625 psi
標準標稱流量	1800 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	350 g
安裝方式	是否要: 面板式安裝 管式安裝 具有附件
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4

特性	值
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁
控制面板材料	鋁
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁
膜片材質	NBR