

球閥單元
VAPB-A-1-F-40-F0304-PA20
訂貨編號: 8191921

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	二通型球閥 擺動氣缸
驅動方式	氣動
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
安裝方式	管式安裝
過程閥連接	Rp1
開關位置指示器	插槽方向 = 流向
法蘭孔型	F0304
公稱通徑 DN	25
閥功能	2/2
流向	可逆
工作壓力	0.55 Mpa...0.8 Mpa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
標稱壓力 PN	40
過程閥在差壓/額定壓力時的啟動扭矩 PN	8.5 Nm
基於標準	EN 10226-1 ISO 5211
中等	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:] 惰性氣體 水 – 無水蒸氣 中性流體 按要求提供其他介質
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
介質溫度	-10 °C...200 °C
流量 Kv	70 m³/h
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
外殼材質	鍍鎳黃銅

特性	值
外殼物料編號	2.0402 CW617N
閥座密封件材質	PTFE
密封件材質	HNBR PTFE
滾珠材料	黃銅 鍍硬鉻
滾珠的物料編號	2.0402 CW617N
軸材質	黃銅
編號軸材料	2.0401 CW614N
產品重量	2130 g
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力