

端蓋
NEAU-AK-M8
訂貨編號: 8196625

FESTO



資料表

特性	值
寬度	10 mm
高度	11 mm
尺寸	M8x1
設計	堵頭
安裝方式	螺紋
產品重量	4.8 g
套組規格	8
電氣介面	??
防護等級	IP67
環境溫度	-5 °C...60 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
外殼顏色	黑色
外殼材質	PBT
安裝位置	可選
相對空氣濕度	0 - 90%
防火測試	UL94 V-0
顏色	黑色