


液壓緩衝器
DYSD-Q13-4-4-Y1F-Y9
訂貨編號: 8199038

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
行程	4 mm
緩衝	自調節
安裝位置	可選
位置偵測	無
最大衝擊速度	0.5 m/s
室溫下的重置時間	0.2 s
最低環境溫度下的重置時間	1 s
工作模式	推 單動
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	根據 Festo 內部定義達到 F1A 強度等級，適用於電池生產，對銅/鋅/鎳使用存在一定限制
環境溫度	-10 °C...60 °C
緩衝長度	4 mm
最大停止力	110 N
最大緊固扭矩	1 Nm
每個行程的最大能量消耗	0.6 J
每小時最大能耗	1440 J
重設力	3 N
最小插入力	18 N
產品重量	6.5 g
質量範圍	4.8 kg
安裝方式	透過鎖緊螺帽
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	高合金鋼
活塞桿材質	高合金鋼
螺帽材料	高合金鋼