

具接口的真空吸盤

OGVN-35-A-U

訂貨編號: 8204827

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤的高度補償器	9.5 mm
真空吸盤直徑	35 mm
真空吸盤容積	4.4 cm ³
介面位置	頂部
安裝位置	可選
真空吸盤形狀	波紋管, 1.5 摺
工作壓力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
額定工作壓力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適用於鋰離子電池生產	適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)
環境溫度	10 °C...45 °C
產品重量	5.1 g
安裝方式	透過真空口
顏色	藍色/淡藍色
蕭氏硬度	A 30 +/-5 A 70 +/-5
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	PUR