


軟夾爪 HPSX-100-4-S-40-BU-RA50

訂貨編號: 8207884

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	100
工作行程	30 mm...125 mm
抓取的最小直徑	80 mm
最大夾取直徑	110 mm
驅動系統	氣動
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
夾爪功能	適應
夾手數量	4
結構特點	契合 摩擦接合
工作壓力	-0.085 Mpa...0.02 Mpa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
伸縮端蓋的破裂壓力	0.06 Mpa 0.6 bar 8.7 psi
夾爪的最大工作頻率	5 Hz
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	0 °C...60 °C
抗振性	運輸應用測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
防護等級	IP69K
總抓取扭矩	23 N
產品重量	632 g
安裝方式	根據 ISO 9409-1-50-4-M6
氣動介面	G1/4
材料說明	RoHS 合規
連接件材質	增強型尼龍
螺絲材料	不鏽鋼

特性	值
夾爪材質	VMQ (矽膠), 可被金屬探測器檢測
蓋子材料	增強型尼龍
顏色	藍色
蕭氏硬度	A 40 + 5