


內聯過濾器
OAFA-C-Q4-E-E
訂貨編號: 8212638

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	4 mm
使用說明	外殼不能用極性溶劑（例如酒精）清洗。
安裝位置	可選
過濾等級	40 µm
工作壓力	-0.1 Mpa...1 Mpa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
工作介質	空氣
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
適用於鋰離子電池生產	根據 Festo 內部定義達到 F1A 強度等級，適用於電池生產，對銅/鋅/鎳使用存在一定限制
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	5.4 g
安裝方式	管式安裝
氣動介面	用於氣管外徑 4 mm
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	HNBR
過濾器材料	PE
外殼材質	PA