


內聯過濾器  
OAFA-C-Q6-E-F

訂貨編號: 8212640

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 公稱通徑              | 6 mm                                                       |
| 使用說明              | 外殼不能用極性溶劑（例如酒精）清洗。                                         |
| 安裝位置              | 可選                                                         |
| 過濾等級              | 10 µm                                                      |
| 工作壓力              | -0.1 Mpa...1 Mpa<br>-1 bar...10 bar<br>-14.5 psi...145 psi |
| 工作介質              | 空氣                                                         |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                                           |
| 適用於鋰離子電池生產        | 根據 Festo 內部定義達到 F1A 強度等級，適用於電池生產，對銅/鋅/鎳使用存在一定限制            |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C                                               |
| 產品重量              | 11 g                                                       |
| 安裝方式              | 管式安裝                                                       |
| 氣動介面              | 用於氣管外徑 6 mm                                                |
| 材料說明              | RoHS 合規                                                    |
| 密封件材質             | HNBR                                                       |
| 過濾器材料             | PE                                                         |
| 外殼材質              | PA                                                         |