


# 具接口的真空吸盤 OGVM-20X60-GV-N-RA

訂貨編號: 8213250

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 真空吸盤的高度補償器          | 5 mm                                                        |
| 最小工件半徑              | 12.5 mm                                                     |
| 公稱通徑                | 6 mm                                                        |
| 真空吸盤尺寸              | 20x60 mm                                                    |
| 真空吸盤容積              | 5 cm <sup>3</sup>                                           |
| 介面位置                | 頂部                                                          |
| 安裝位置                | 可選                                                          |
| 真空吸盤形狀              | 橢圓形、鈴形                                                      |
| 工作壓力                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 額定工作壓力              | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi                             |
| 工作介質                | 大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1/A2-L                                           |
| 環境溫度                | -20 °C...80 °C                                              |
| 額定工作壓力時的保持力         | 81 N                                                        |
| 標稱操作壓力下的垂直側向力       | 103 N                                                       |
| 產品重量                | 27 g                                                        |
| 安裝方式                | 透過真空口                                                       |
| 真空介面                | 矩形轉接器 RA                                                    |
| 顏色                  | 黑色                                                          |
| 蕭氏硬度                | 60 +/- 5                                                    |
| 旋入螺釘的材料             | 精製鋁合金                                                       |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                     |
| 真空吸盤材質              | NBR                                                         |