


旋轉分度台 DHTG-65-3-A-L

訂貨編號: 8213365

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-------------------|------------------------------------|
| 尺寸 | 65 |
| 提動閥的平行度 | 0.04 mm |
| 提動閥的軸向偏心率 | 0.02 mm |
| 同心提動閥 | 0.02 mm |
| 擺動角的重複精度 | 0.03 deg |
| 旋轉方向 | 逆時針旋轉 |
| 緩衝 | 液壓緩衝器，穩定的特性曲線，可調 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 結構特點 | 齒輪聯軸器 齒輪齒條 強制嚮導工作運動順序 |
| 位置偵測 | 透過電感式感測器 |
| 螺距 | 3 |
| 工作壓力 | 0.3 Mpa...0.8 Mpa 3 bar...8 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作） |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 儲存溫度 | -20 °C...80 °C |
| 聲壓度 | 70 dB(A) |
| 防護等級 | IP54 |
| 環境溫度 | 5 °C...60 °C |
| 轉動慣量 | 160 kgcm ² |
| 最大軸向力，靜態 | 1000 N |
| 最大牽出扭矩，靜態 | 100 Nm |
| 最大徑向力，靜態 | 2000 N |

| 特性 | 值 |
|------------|------------------|
| 最大切向扭矩, 靜態 | 100 Nm |
| 6bar 時理論扭矩 | 2.1 Nm |
| 產品重量 | 1900 g |
| 安裝方式 | 透過通孔和定位套 |
| 氣動介面 | 內螺紋 M5 |
| 提動閥材料 | 鍍鋅鋼 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 擋塊材料 | 鍍鋅鋼 |
| 蓋子材料 | 精製鋁合金 |
| 密封件材質 | NBR TPE-U(PU) |
| 外殼材質 | 精製鋁合金 |