



旋轉分度台
DHTG-140-24-A-L
訂貨編號: 8213383

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	140
提動閥的平行度	0.04 mm
提動閥的軸向偏心率	0.02 mm
同心提動閥	0.02 mm
擺動角的重複精度	0.03 deg
旋轉方向	逆時針旋轉
緩衝	液壓緩衝器，穩定的特性曲線，可調
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	齒輪聯軸器 齒輪齒條 強制嚮導工作運動順序
位置偵測	透過電感式感測器
螺距	24
工作壓力	0.3 Mpa...0.8 Mpa 3 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-20 °C...80 °C
聲壓度	70 dB(A)
防護等級	IP54
環境溫度	5 °C...60 °C
轉動慣量	3000 kgcm²
最大軸向力，靜態	4000 N
最大牽出扭矩，靜態	300 Nm
最大徑向力，靜態	6000 N

特性	值
最大切向扭矩，靜態	200 Nm
6bar 時理論扭矩	18.1 Nm
產品重量	10000 g
安裝方式	透過通孔和定位套
氣動介面	內螺紋 G1/8
提動閥材料	鍍鋅鋼
材料說明	RoHS 合規
擋塊材料	鍍鋅鋼
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	精製鋁合金