

電磁閥  
VZWD-B-L-M22C-M-G18-20-V-36-1-A1-40  
訂貨編號: 8214552

FESTO



資料表

| 特性      | 值                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 結構特點    | 直動式提動閥                                                                   |
| 驅動方式    | 電控                                                                       |
| 密封原理    | 軟密封                                                                      |
| 安裝位置    | 可選                                                                       |
| 安裝方式    | 管式安裝                                                                     |
| 過程閥連接   | G1/8                                                                     |
| 電氣介面    | 類型 A<br>插頭<br>符合 EN 175301-803 標準<br>方形                                  |
| 公稱通徑    | 2 mm                                                                     |
| 閥功能     | 二口二位，常閉，單穩態                                                              |
| 手動裝置    | 無                                                                        |
| 流向      | 不可逆                                                                      |
| 中等      | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體<br>礦物油<br>水<br>中性流體<br>按要求提供其他介質 |
| 壓差      | 0 Mpa<br>0 bar<br>0 psi                                                  |
| 線圈的特性參數 | 24 V DC: 27.0 W                                                          |
| 絕緣材料等級  | H                                                                        |
| 允許的電壓波動 | +/- 10 %                                                                 |
| 持續通電率   | 100%                                                                     |
| 復位類型    | 彈簧復位                                                                     |
| 嚮導類型    | 直接                                                                       |

| 特性           | 值                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 介質壓力         | 0 Mpa...4 Mpa<br>0 bar...40 bar<br>0 psi...580 psi |
| 最大黏度         | 25 mm²/s                                           |
| 介質溫度         | -10 °C...140 °C                                    |
| 環境溫度         | -10 °C...80 °C                                     |
| 流量 Kv        | 0.1 m³/h                                           |
| 打開時間         | 8 ms                                               |
| 關閉時間         | 25 ms                                              |
| 材料說明         | RoHS 合規                                            |
| 外殼材質         | 黃銅                                                 |
| 外殼物料編號       | CW617N                                             |
| 密封件材質        | FPM                                                |
| 產品重量         | 380 g                                              |
| CE 認證（見合格聲明） | 符合歐盟電磁相容性指令<br>符合歐盟低電壓指令<br>符合歐盟 RoHS 指令           |
| CE 標記（見合格聲明） | 符合英國 EMC 指令<br>符合英國 RoHS 指令<br>符合英國電氣設備相關規定        |
| 防護等級         | IP65                                               |
| 耐腐蝕等級 CRC    | 1 - 低耐腐蝕能力                                         |