


真空安全閥 ISV-1/8-F1A

訂貨編號: 8217204

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	G1/8
適用於噴射脈衝	8 Mpa
適合噴射脈衝	8 bar
安裝位置	可選
工作壓力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
-0.5 bar 時的所需吸氣體積流量	2 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	9 g
安裝方式	擰入
氣動介面, 氣口 1	G1/8
氣動介面, 氣口 2	G1/8
彈簧材質	高合金鋼
過濾器材料	精製鋁合金 不鏽鋼網
外殼材質	精製鋁合金
中空螺栓材料	精製鋁合金
浮子材質	POM