

Cartridge NPQX-D-PC15-Q14-P2

訂貨編號: 8225233

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 | 標準 |
| 公稱通徑 | 10 mm |
| 氣管插入深度 | 25.4 mm |
| 旋入螺釘上的密封件類型 | O 形圈 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 設計 | 直列式設計 |
| 套組規格 | 2 |
| 結構特點 | 推挽原理 |
| 工作壓力 | -0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...10 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-C1-L |
| 環境溫度 | -5 °C...60 °C |
| 產品重量 | 25.8 g |
| 安裝方式 | 透過保持夾 |
| 氣動介面, 氣口 1 | 插裝式接頭 15 mm |
| 氣動介面, 氣口 2 | 適用於氣管外徑 14 mm |
| 釋放環顏色 | 藍色 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | 高合金鋼 |
| 釋放環材料 | 增強型 PA |
| O 型圈材料 | HNBR |
| 氣管密封件材料 | HNBR |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |