

**電纜**  
**NEYM-F- -Q9**  
訂貨編號: 8242219

FESTO



**資料表**

特性	值
產品重量	0.223 kg...6.69 kg
操作電壓範圍 DC	0 V...850 V
操作電壓範圍 AC	0 V...630 V
允許的電流負載	17.8 A
保護導線介面	不可用
電纜直徑	11.5 mm
電纜結構	4 x 1.5 mm <sup>2</sup> + (2 x 0.75 mm <sup>2</sup> ) + (4 x 0.14 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.2 mm <sup>2</sup> )
防護等級	IP00
環境溫度	90 °C
具有移動電纜的環境溫度	90 °C
儲存溫度	70 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
電纜護套材料	TPE-E
電纜護套顏色	灰色