


累加計數器

PZA-E-C

料號: 8606

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|-------------------------------|
| 設計結構 | 具氣壓驅動器的機械式順序計數器 |
| 復位類型 | 按鈕或氣壓訊號 |
| 顯示 | 6 位置 |
| 釋放壓力, 驅動單元 | < 0,15 bar |
| 釋放壓力, 回復 | < 0,15 bar |
| 反應壓力, 驅動單元 | > 0,8 bar |
| 反應壓力, 回復 | 2 bar |
| 操作壓力 | 2 ... 8 bar |
| 最小復位壓力 | 2 bar |
| 最小脈衝長度, 驅動單元 | 8 ms |
| 最小脈衝長度, 回復 | 150 ms |
| 最小停頓週期, 驅動單元 | 10 ms |
| 最小停頓週期, 回復 | 50 ms |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| 產品重量 | 70 g |
| 安裝類型 | 前面板安裝 |
| 氣壓連接 | M5 |
| Material housing | PA |