



氣電轉換器 PEN-M5

料號: 8625

FESTO

氣/電訊號轉換器，壓力，真空和壓差訊號切換選擇器，裝在2n型底座上。



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 授權 | RCM Mark |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 測量變量 | 壓差 相對壓力 |
| 測量方式 | 氣壓/電子式壓差開關 |
| Operating pressure MPa | -0.1 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | -1 ... 8 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 介質溫度 | -20 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| 開關輸出 | PNP |
| 切換元件功能 | 常開觸點 |
| 最大切換頻率 | 70 Hz |
| 最大輸出電流 | 350 mA |
| 短路強度 | 是 |
| 工作電壓範圍 DC | 12 ... 30 V |
| 電氣連接 | 3芯 電纜 開放式終端 |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| Material cable sheath | PUR |
| 安裝類型 | 在2n安裝框架上 具通孔 選配 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 氣壓連接 | M5 |
| 產品重量 | 240 g |
| Material housing | 牙鑄鋅 |
| Material sealing ring | NBR |
| 工作狀態顯示 | 黃色 LED |
| 臨界值設定範圍 | -0.8 ... 8 bar |
| 防護等級 | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |