

雙耳軸支座 LN-200

料號: 9038

FESTO

用於旋轉安裝的氣壓缸 DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



技術參數

特性	值
尺寸	200
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	8,678 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	球狀石墨鑄鐵