


塑膠外層的金屬管

PM-6

料號: 9087

FESTO

適合於和 QS 快插接頭一起使用



技術參數

特性	值
外徑	8 mm
與流量相關的彎曲半徑	25 mm
內徑	5.2 mm
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 30 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-29 ... 65 °C
產品重量視長度而定	0.032 kg/m
顏色	黑色
材料備註	符合 RoHS
Material tubing	鍛造鋁合金 PE