



壓力開關閥

VD-3-PK-3

料號: 9270

FESTO

具 2n 型底座, 用於ND 3 mm 氣管



技術參數

特性	值
標準額定流量	100 l/min
Operating pressure MPa	0.18 ... 0.8 MPa
操作壓力	1.8 ... 8 bar
額定尺寸	2.5 mm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	220 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	PK-3
氣壓連接, 氣口 2	PK-3
氣壓連接, 氣口 3	PK-3
材料備註	符合 RoHS