

球閥 QH-3/4

訂貨編號: 9544

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	兩口兩位雙螺線管
氣動介面, 氣口 1	G3/4
氣動介面, 氣口 2	G3/4
驅動方式	手冊
安裝方式	管式安裝
標準標稱流量	21000 l/min

特性	值
公稱通徑	20 mm
外殼材質	黃銅
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
符合標準	ISO 228-1
結構特點	球閥
標稱壓力 PN	30
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
中等	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[·:·:·] 惰性氣體 水 - 無水蒸氣 中性流體 按要求提供其他介質
介質溫度	-20 °C...150 °C
產品重量	610 g
密封件材質	FPM PTFE
滾珠材料	黃銅, 鍍鉻
軸材質	黃銅