

# 連接件 AD-1/8NPT-G1/8-I

訂貨編號: 9624

FESTO



## 資料表

特性	值
公稱通徑	5.95 mm
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
介面 1 的最大緊固扭矩	7 Nm
氣動介面 2 的最大緊固扭矩	6 Nm
產品重量	9.5 g
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 1/8 NPT
氣動介面, 氣口 2	內螺紋 · G1/8
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	PVC
外殼材質	鍍鋅鋼