


# 圓形氣壓缸 DGS-25-40-PPV

料號: 9832  
將停止供貨的產品

兩端具可調緩衝

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## 技術參數

特性	值
行程	40 mm
活塞直徑	25 mm
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
位置檢測	無
多樣型	單端活塞桿
操作壓力	1 ... 12 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
環境溫度	-20 ... 80 °C
緩衝長度	16 mm
6 bar時的理論作用力, 回復行程	247 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	295 N
氣壓連接	G1/8