

Conexiones eléctricas para conexión de bus de campo

FESTO

Hoja de datos: KVI

- Cable para conexión de bus de campo (bus CP, terminales de válvulas tipo 04, CPV, 03 y sistema de instalación CPI)
- Cable confeccionado en ambos extremos
- Cables de 0,25 m, 0,5 m, 2 m, 5 m u 8 m
- 5 contactos
- Conector redondo
- Apropriados para cadenas de arrastre



Datos técnicos generales	
Tipo	KVI-...
Tipo de fijación	Tuerca M9
Posición de montaje	Indistinta
Tensión de funcionamiento [V]	60 DC
Carga de corriente [A]	1,6
Tipo de cable [mm ²]	2x0,24, 2x0,34 y 0,49
Diámetro del cable [mm]	5,5
Clase de protección según NE 60529	IP65/IP67 (montada)
Características del material	Conformidad con RoHS
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliuretano, latón niquelado
Información sobre los materiales: contactos	Bronce/Latón dorado
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliuretano
Temperatura ambiente admisible para cables móviles [°C]	-5 ... +80
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +80
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	1

¹⁾ CRC1: Clase de resistencia a la corrosión 1 según estándar 940 070 de Festo
Componentes con moderada exposición al peligro de corrosión. Protección para el transporte y el almacenamiento Componentes con superficies de diseño sin fines decorativos, ya que están montados en el interior no visible o detrás de recubrimientos.

Referencias					
	Conexión eléctrica	Peso del producto [g]	Longitud del cable [m]	Tipo	Nº art.
	Conector acodado tipo clavija, conector acodado tipo zócalo	34	0,25	KVI-CP-3-WS-WD-0,25	540 327
	Conector acodado tipo clavija, conector acodado tipo zócalo	45	0,5	KVI-CP-3-WS-WD-0,5	540 328
	Conector acodado tipo clavija, conector acodado tipo zócalo	116	2	KVI-CP-3-WS-WD-2	540 329
	Conector acodado tipo clavija, conector acodado tipo zócalo	256	5	KVI-CP-3-WS-WD-5	540 330
	Conector acodado tipo clavija, conector acodado tipo zócalo	399	8	KVI-CP-3-WS-WD-8	540 331
	Conector recto tipo clavija, conector recto tipo zócalo	114	2	KVI-CP-3-GS-GD-2	540 332
	Conector recto tipo clavija, conector recto tipo zócalo	255	5	KVI-CP-3-GS-GD-5	540 333
	Conector recto tipo clavija, conector recto tipo zócalo	397	8	KVI-CP-3-GS-GD-8	540 334

Conexiones eléctricas para conexión de bus de campo


Hoja de datos: KVI

FESTO

Dimensiones


Datos CAD disponibles en → www.festo.com

KVI-CP-3-WSWD-...



1 Cable de 0,25 m, 0,5 m, 2 m, 5 m u 8 m

KVI-CP-3-GSGD-...



1 Cable de 2 m, 5 m u 8 m