

Nástrčné skrutkové spoje

prehľad dodávok

FESTO

typ konštrukcie	vyhotovenie	typ	pripojenie D1		nástrčná vsuvka	vnútorný Ø hadicového vedenia	pripojenie D2		→ strana
			závit M	závit G			nástrčná vsuvka	vnútorný Ø hadicového vedenia	
priamy tvar	nástrčný skrutkový spoj s vonkajším závitom a vonkajším šesťhranom								
		N	M5	–	–	–	3,6	3	3 / 5.4-108
							4,8	4	
	nástrčný skrutkový spoj s vonkajším závitom a vonkajším šesťhranom								
		CN	M3	–	–	–	2,6; 3,4	2, 3	3 / 5.4-108
			M5	–			2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	
			–	G1/8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
			–	G1/4			4,8; 7	4, 6	
			–	G3/8			7	6	
	nástrčný skrutkový spoj - prechodka								
		SCN	–	–	2,95	2	–	–	3 / 5.4-109
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			
	spoj pre hadicové vedenie s nástrčnou vsuvkou								
		RTU	–	–	2,95	2	2,95	2	3 / 5.4-109
					3,6	3	2,95	2	
					3,6	3	3,6	3	
					3,6	3	4,8	4	
					4,8	4	4,8	4	
					4,8	4	7	6	
					7	6	7	6	
tvar L	nástrčný skrutkový spoj L s vonkajším závitom – otočný o 360°								
		LCN	M3	–	–	–	2,95; 3,6	2, 3	3 / 5.4-110
			M5	–			2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	
			–	G1/8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
			–	G1/4			4,8; 7	4, 6	
			–	G3/8			7	6	
	nástrčný skrutkový spoj L s vonkajším závitom – predĺžený diel telesa, otočný o 360°								
		LCNH	M5	–	–	–	2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	3 / 5.4-111
			–	G1/8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
			–	G1/4			4,8; 7	4, 6	
			–	G3/8			7	6	
	spoj L pre hadicové vedenie s nástrčnou vsuvkou								
		L-PK	–	–	2,95	2	–	–	3 / 5.4-111
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			

Hadice, prípoje a spojky
nástrčné prípojky

5.4

Nástrčné skrutkové spoje

prehľad dodávok

FESTO

typ konštrukcie	vyhotovenie	typ	pripojenie D1		pripojenie D2		→ strana		
			závit M	závit G	nástrčná vsuvka	vnútorný Ø hadicového vedenia		nástrčná vsuvka	vnútorný Ø hadicového vedenia
tvar T	nástrčný skrutkový spoj T s vonkajším závitom – otočný o 360°								
		TCN	M3		–	–	2,95; 3,6	2, 3	3 / 5.4-112
			M5				2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	
				G1/8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
				G1/4			4,8; 7	4, 6	
				G3/8			7	6	
	spoj T pre hadicové vedenie s nástrčnou vsuvkou								
		T-PK	–	–	2,95	2	–	–	3 / 5.4-112
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			
tvar V	spoj V pre hadicové vedenie s nástrčnou vsuvkou								
		V-PK	–	–	2,95	2	–	–	3 / 5.4-113
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			
tvar Y	spoj Y pre hadicové vedenie s nástrčnou vsuvkou								
		Y-PK	–	–	2,95	2	–	–	3 / 5.4-113
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			
	nástrčný rozbočovač s nástrčnou vsuvkou								
		FCN	–	–	2,95	2	2,95	2	3 / 5.4-114
					3,6	3	3,6	3	
					3,6	3	2,95	2	
					4,8	4	4,8	4	
					4,8	4	3,6	3	
					7	6	7	6	
					7	6	4,8	4	

Hadice, prípoje a spojky
nástrčné prípojky

5.4

Nástrčné skrutkové spoje CRCN, ušľachtilá ocel'

prehľad dodávok

FESTO

typ konštrukcie	vyhotovenie	typ	pripojenie D1				pripojenie D2		→ strana
			závit M	závit G	nástrčná vsuvka	vnútorný Ø hadicového vedenia	nástrčná vsuvka	vnútorný Ø hadicového vedenia	
priamy tvar	nástrčný skrutkový spoj s vonkajším závitom a vonkajším šesťhranom – ušľachtíla oceľ								
		CRCN	M5	–	–	–	2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	3 / 5.4-115
				G1/8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
				G1/4			4,8; 7	4, 6	
				G3/8			7	6	

Hadicové hrdlá C-P/N-P, pre hadicovú svorku

prehľad dodávok

FESTO

typ konštrukcie	vyhotovenie	typ	pripojenie D1				pripojenie D2		→ strana
			závit M	závit G	nástrčná vsuvka	vnútorný Ø hadicového vedenia	nástrčná vsuvka	vnútorný Ø hadicového vedenia	
	hadicové hrdlo								
		C-...-P	–	G1/8	–	–	7	6	3 / 5.4-116
				G1/4			7; 10	6, 9	
				G3/8			7; 10	6, 9	
				G1/2			14,8	13	
	hadicové hrdlo s tesniacim krúžkom (hliníkové a mosadzné vyhotovenie)								
		N-...-P N-...-MS	–	G1/8	–	–	7	6	3 / 5.4-117
				G1/4			7; 10	6, 9	
				G3/8			7; 10; 14,8	6, 9, 13	
				G1/2			10,3; 14,8	9, 13	
				G3/4			14,8; 20,8	13, 19	
	hadicová svorka podľa DIN 3017								
		SK							3 / 5.4-118

Hadice, prípoje a spojky
nástrčné prípojky

5.4

Nástrčné skrutkové spoje N/CN

technické údaje

FESTO


Nástrčný skrutkový spoj

N-...-PK

s tesniacim krúžkom

materiál:

mosadz



Rozmery a údaje pre objednávku											
pripojenie	menovitá svetlosť	nástrčná vsuvka	pre hadicové vedenie s vnútorným Ø	L1	L2	L3	☞	hmotnosť	č. dielu	typ	PE*
D1	[mm]	D2						[g]			
M5	2,5	3,6	3	16	3,5	8,5	7	1	4 446	N-M5-PK-3	10
	2,5	4,8	4	18	3,5	10,5	7	2	4 902	N-M5-PK-4	10

* množstvo v obale

Nástrčný skrutkový spoj

CN-...-PK

s tesniacim krúžkom


materiál:

Závit M3: vysokolegovaná oceľ,

nehrdzavejúca

Závit M5: oceľ

G-závit hliníka



Rozmery a údaje pre objednávku										
pripojenie	menovitá svetlosť	nástrčná vsuvka	pre vnútorný Ø hadicového vedenia	L1	L2	L3	☞	č. dielu	typ	PE*
D1	[mm]	D2								
závit M										
M3	1,5	2,6	2	10	3	5	4,5	15 871	CN-M3-PK-2	10
	1,5	3,4	3	11	3	6	4,5	15 872	CN-M3-PK-3	10
M5	1,5	2,95	2	14	4	6	7	19 521	CN-M5-PK-2	10
	2,5	3,6	3	17,7	4	9,7	7	12 255	CN-M5-PK-3	10
	2,5	4,8	4	19,7	4	11,7	7	12 256	CN-M5-PK-4	10
závit G										
G1/8	2,5	3,6	3	20,2	5	9,7	13	11 944	CN-1/8-PK-3	10
	3,2	4,8	4	22,2	5	11,7	13	11 945	CN-1/8-PK-4	10
	5,3	7	6	24,5	5	14	13	11 946	CN-1/8-PK-6	10
G1/4	3,2	4,8	4	24,7	6	11,7	17	11 947	CN-1/4-PK-4	10
	5,3	7	6	27	6	14	17	11 948	CN-1/4-PK-6	10
G3/8	5,3	7	6	28	7	14	19	11 949	CN-3/8-PK-6	10

* množstvo v obale


Nástrčné skrutkové spoje N/CN

technické údaje

FESTO

Nástrčný skrutkový spoj - prechodka SCN-PK

materiál:
hliník




Rozmery a údaje pre objednávku												
nástrčná vsuvka	menovitá svetlosť*	pre hadicové vedenie s vnútorným Ø	D5	B1	L1	L2	L3	≡	hmotnosť*	č. dielu	typ	PE*
D1	[mm]								[g]			
2,95	1,5	2	M4	2,2	23,4	6	6	7	1	19 528	SCN-PK-2	10
3,6	1,9	3	M6x0,75	3,2	35,3	8	9,7	10	4	11 972	SCN-PK-3	10
4,8	2,8	4	M10x1	3,5	42,4	10	11,7	13	7	11 973	SCN-PK-4	10
7	4,8	6	M12x1	4	48	10	14	17	10	11 974	SCN-PK-6	10

* množstvo v obale

Spoj pre hadicové vedenie RTU-PK s nástrčnou vsuvkou

materiál:
mosadz



Rozmery a údaje pre objednávku											
nástrčná vsuvka		menovitá svetlosť*	pre hadicové vedenie s vnútorným Ø		L1	L2	L3	hmotnosť*	č. dielu	typ	PE*
D1	D2	[mm]	D1	D2				[g]			
2,95	2,95	1,5	2	2	14	6	6	1	19 541	RTU-PK-2/2-B	10
3,6	2,95	1,5	3	2	17,7	9,7	6	1	19 542	RTU-PK-3/2	10
3,6	3,6	2,5	3	3	19	8,5	8,5	1	4 805	RTU-PK-3/3	10
3,6	4,8	2,5	3	4	20	8,5	10,5	2	4 499	RTU-PK-3/4	10
4,8	4,8	3,4	4	4	23	10,5	10,5	2	4 806	RTU-PK-4/4	10
4,8	7	3,4	4	6	25,5	10,5	13	2	7 604	RTU-PK-4/6	10
7	7	5,3	6	6	28	13	13	3	7 605	RTU-PK-6/6	10

* množstvo v obale

Nástrčné skrutkové spoje N/CN

technické údaje

FESTO

Nástrčný skrutkový spoj L, LCN-...-PK
otočný o 360°


materiál:

Závit M3: vysokolegovaná oceľ,

zinková tlaková liatina

závit M5: oceľ, zinková tlaková liatina

závit G: hliník, zinková tlaková liatina



Rozmery a údaje pre objednávku														
pripojenie	menovitá svetlosť	nástrčná vsuvka	pre hadi- cové vede- nie s vnú- torným Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	≈	hmot- nosť	č. dielu	typ	PE*
D1	[mm]	D2									[g]			
závit M														
M3	1,3	2,95	2	12,8	2,7	8,1	12,2	9,6	6	4,5	2	30 491	LCN-M3-PK-2-B	10
	2,0	3,6	3	14	2,7	8,7	15,9	13,3	9,7	4,5	2	30 982	LCN-M3-PK-3	10
M5	1,3	2,95	2	15,8	4	9,1	12,2	9,6	6	7	4	19 523	LCN-M5-PK-2	10
	2,0	3,6	3	19,9	4	13,3	18,7	14,7	9,7	7	5	12 257	LCN-M5-PK-3	10
	2,9	4,8	4	21,4	4	13,9	20,7	16,7	11,7	7	6	12 258	LCN-M5-PK-4	10
závit G														
G1/8	2,0	3,6	3	21,2	5	13,6	24	17,5	9,7	13	9	11 955	LCN-1/8-PK-3	10
	2,9	4,8	4	22,6	5	14,1	26	19,5	11,7	13	10	11 956	LCN-1/8-PK-4	10
	4,9	7	6	24,6	5	15,1	28,5	22	14,2	13	11	11 957	LCN-1/8-PK-6	10
G1/4	2,9	4,8	4	25,1	6	15,6	26	19,5	11,7	17	13	12 958	LCN-1/4-PK-4	10
	4,9	7	6	27	6	16,6	28,5	22	14,2	17	15	12 959	LCN-1/4-PK-6	10
G3/8	4,9	7	6	28	7	16,6	28,5	22	14,2	19	20	12 960	LCN-3/8-PK-6	10

* množstvo v obale

Nástrčné skrutkové spoje N/CN

technické údaje

FESTO

Nástrčný skrutkový spoj L,


LCNH-...-PK

otočný o 360°

materiál:

závit M: oceľ, zinková tlaková liatina

závit G: hliník, zinková tlaková liatina




Rozmery a údaje pre objednávku														
pripojenie	menovitá svetlosť	nástrčná vsuvka	pre hadicové vedenie s vnútorným Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	⌀	hmotnosť	č. dielu	typ	PE*
D1	[mm]	D2									[g]			
závit M														
M5	1,3	2,95	2	26,7	4	20,7	12,2	9,6	6	7	8	35 982	LCNH-M5-PK-2	10
	2,0	3,6	3	28,5	4	21,9	18,7	14,7	9,7	7	9	35 983	LCNH-M5-PK-3	10
	2,9	4,8	4	30	4	22,5	20,7	16,7	11,7	7	10	35 984	LCNH-M5-PK-4	10
závit G														
G1/8	2,0	3,6	3	31,8	5	24,2	24,0	17,5	9,7	13	13	35 985	LCNH-1/8-PK-3	10
	2,9	4,8	4	33,2	5	24,7	26	19,5	11,7	13	14	35 986	LCNH-1/8-PK-4	10
	4,9	7	6	35,1	5	25,7	28,5	22	14,2	13	16	35 987	LCNH-1/8-PK-6	10
G1/4	2,9	4,8	4	35,7	6	26,2	26	19,5	11,7	17	21	35 988	LCNH-1/4-PK-4	10
	4,9	7	6	37,6	6	27,2	28,5	22	14,2	17	22	35 989	LCNH-1/4-PK-6	10
G3/8	4,9	7	6	38,6	7	27,2	28,5	22	14,2	19	29	35 990	LCNH-3/8-PK-6	10

* množstvo v obale

Spoj L pre hadicové vedenie, L-PK

materiál:

mosadz, plast



Rozmery a údaje pre objednávku										
nástrčná vsuvka	menovitá svetlosť	pre hadicové vedenie s vnútorným Ø	D5	L1	L2	L3	hmotnosť	č. dielu	typ	PE*
D1	[mm]						[g]			
2,95	1,5	2	4	12,2	10,2	6	1	19 539	L-PK-2	10
3,6	2,5	3	6,5	18,9	15,6	9,7	1	7 473	L-PK-3	10
4,8	3,4	4	7,8	22,6	18,7	11,7	2	9 584	L-PK-4	10
7	5,3	6	10,4	31,5	26,3	14	7	150 012	L-PK-6	10

* množstvo v obale

Nástrčné skrutkové spoje N/CN

technické údaje

FESTO

Nástrčný skrutkový spoj T, TCN-...-PK
otočný o 360°

materiál:


závit M3: vysokolegovaná oceľ,

nehrdzavejúca, zinková tlaková

liatina

závit M5: oceľ, zinková tlaková liatina

závit G: hliník, zinková tlaková liatina




Rozmery a údaje pre objednávku													
pripojenie	menovitá svetlosť	nástrčná vsuvka	pre hadicové vedenie s vnútorným Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	≈	č. dielu	typ	PE*
D1	[mm]	D2											
závit M													
M3	1,3	2,95	2	12,8	2,7	8,1	19,2	9,6	6	4,5	30 492	TCN-M3-PK-2	10
	2,0	3,6	3	14	2,7	8,7	26,6	13,3	9,7	4,5	30 983	TCN-M3-PK-3	10
M5	1,3	2,95	2	15,8	4	9,1	19,2	9,6	6	7	19 525	TCN-M5-PK-2	10
	2,0	3,6	3	19,9	4	13,3	29,4	14,7	9,7	7	12 259	TCN-M5-PK-3	10
	2,9	4,8	4	21,4	4	13,9	33,4	16,7	11,7	7	12 432	TCN-M5-PK-4	10
závit G													
G1/8	2,0	3,6	3	21,2	5	13,6	35	17,5	9,7	13	11 961	TCN-1/8-PK-3	10
	2,9	4,8	4	22,6	5	14,1	39	19,5	11,7	13	11 962	TCN-1/8-PK-4	10
	4,9	7	6	24,6	5	15,1	44	22	14,2	13	11 963	TCN-1/8-PK-6	10
G1/4	2,9	4,8	4	25,1	6	15,6	39	19,5	11,7	17	11 964	TCN-1/4-PK-4	10
	4,9	7	6	27	6	16,6	44	22	14,2	17	11 965	TCN-1/4-PK-6	10
G3/8	4,9	7	6	28	7	16,6	44	22	14,2	19	11 966	TCN-3/8-PK-6	10

* množstvo v obale

Spoj T pre hadicové vedenie, T-PK

materiál:

mosadz, plast



Rozmery a údaje pre objednávku										
nástrčná vsuvka	menovitá svetlosť	pre hadicové vedenie s vnútorným Ø	D5	H1	H2	L1	L2	hmotnosť	č. dielu	typ
D1	[mm]							[g]		PE*
2,95	1,5	2	4	12,2	10,2	20,4	6	1	30 919	T-PK-2
3,6	2,5	3	6,5	18,9	15,6	31,2	9,7	2	7 267	T-PK-3
4,8	3,4	4	7,8	22,6	18,7	37,4	11,7	3	9 585	T-PK-4
7	5,3	6	10,4	31,5	26,3	52,6	14	11	150 015	T-PK-6

* množstvo v obale


Nástrčné skrutkové spoje N/CN

technické údaje

FESTO

Spoj V pre hadicové vedenie, V-PK

materiál:
mosadz, plast




Rozmery a údaje pre objednávku									
nástrčná vsuvka	menovitá svetlosť	pre hadicové vedenie s vnútorným Ø	D5	H1	L2	hmotnosť	č. dielu	typ	PE*
D1	[mm]					[g]			
2,95	1,5	2	4	11,3	6	1	30 918	V-PK-2	10
3,6	2,5	3	6,5	17,6	9,7	1	7 268	V-PK-3	10
4,8	3,4	4	7,8	21	11,7	2	30 920	V-PK-4	10
7	5,3	6	10,4	29,8	14	8	150 014	V-PK-6	10

* množstvo v obale

Spoj Y pre hadicové vedenie, Y-PK

materiál:
mosadz, plast



Rozmery a údaje pre objednávku									
nástrčná vsuvka	menovitá svetlosť	pre hadicové vedenie s vnútorným Ø	D5	H1	L2	hmotnosť	č. dielu	typ	PE*
D1	[mm]					[g]			
2,95	1,5	2	4	18	6	1	19 540	Y-PK-2	10
3,6	2,5	3	6,5	28,8	9,7	2	7 269	Y-PK-3	10
4,8	3,4	4	7,8	34,5	11,7	3	9 586	Y-PK-4	10
7	5,3	6	10,4	49,2	14	12	150 013	Y-PK-6	10

* množstvo v obale

Nástrčné skrutkové spoje N/CN


technické údaje

FESTO

Nástrčný rozbočovač FCN

materiál:

zinková tlaková liatina



Rozmery a údaje pre objednávku																	
prípojenie		menovitá svetlosť [mm]	pre hadicové vedenie s vnútorným Ø		B1	B2	D5	H1	H2	H3	L1	L2	L3	hmotnosť [g]	č. dielu	typ	PE*
D1	D2		D1	D2													
2,95	2,95	1,3	2	2	6	4	3,2	15,7	3,1	2,6	28	8	6	5	19 527	FCN-3-PK-2-B	10
3,6	3,6	2	3	3	8,4	5,2	4,3	21,6	3,5	3,9	38,4	10	9,7	8	14 768	FCN-3-PK-3	10
2,95	3,6	2/1,3	3	2	8,4	5,2	4,3	17,9	3,5	3,9	38,4	10	9,7	8	31 314	FCN-3-PK-3/2	10
4,8	4,8	2,9	4	4	10,2	7	4,3	24	3,5	4,3	44,4	12	11,7	12	14 769	FCN-3-PK-4	10
3,6	4,8	2,9/2	4	3	10,2	7	4,3	22	3,5	4,3	44,4	12	11,7	12	31 315	FCN-3-PK-4/3	10
7	7	4,9	6	6	12	8,8	4,3	28,4	4,4	5,3	49,4	12	14,2	16	14 770	FCN-3-PK-6	10
4,8	7	4,9/2,9	6	4	12	8,8	4,3	25,9	4,4	5,3	49,4	12	14,2	16	31 316	FCN-3-PK-6/4	10

* množstvo v obale

Nástrčné skrutkové spoje CRCN, ušľachtilá oceľ

FESTO


technické údaje

Nástrčný skrutkový spoj CRCN

s tesniacim krúžkom

materiál:

vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca



Rozmery a údaje pre objednávku										
pripojenie	menovitá svetlosť	nástrčná vsuvka	pre hadicové vedenie s vnútorným Ø	L1	L2	L3	≡	č. dielu	typ	PE*
D1	[mm]	D2								
závit M										
M5	1,5	2,95	2	14	4	6	7	30 985	CRCN-M5-PK-2	10
	2,5	3,6	3	17,7	4	9,7	7	13 967	CRCN-M5-PK-3	10
	2,5	4,8	4	19,7	4	11,7	7	13 968	CRCN-M5-PK-4	10
závit G										
G1/8	2,5	3,6	3	20,2	5	9,7	13	13 969	CRCN-1/8-PK-3	10
	3,2	4,8	4	22,2	5	11,7	13	13 970	CRCN-1/8-PK-4	10
	5,3	7	6	24,5	5	14	13	13 971	CRCN-1/8-PK-6	10
G1/4	3,2	4,8	4	24,7	6	11,7	17	13 972	CRCN-1/4-PK-4	1
	5,3	7	6	27	6	14	17	13 973	CRCN-1/4-PK-6	1
G3/8	5,3	7	6	28	7	14	19	13 974	CRCN-3/8-PK-6	1

* množstvo v obale

Hadice, pripoje a spojky
nástrčné pripojky

5.4


Hadicové hrdlá C-P/N-P, pre hadicovú svorku

technické údaje

FESTO

Hadicové hrdlo C-...-P

materiál:
mosadz
hliníkové vyhotovenie



Rozmery a údaje pre objednávku										
pripojenie	menovitá svetlosť	pripojenie	pre hadicové vedenie s vnútorným Ø	L1	L2	⌀	hmotnosť	č. dielu	typ	PE*
D1	[mm]	D2					[g]			
závit G										
G1/8	4	7	6	36	24	13	18	2 021	C-1/8-P-6	10
G1/4	4,5	7	6	39	24	17	28	2 022	C-1/4-P-6	10
	5,5	10	9	39	24	17	34	2 023	C-1/4-P-9	10
G3/8	4,5	7	6	39	24	19	31	2 024	C-3/8-P-6	1
	6,5	10	9	39	24	19	34	2 025	C-3/8-P-9	1
G1/2	11	14,8	13	50	30	24	64	2 026	C-1/2-P-13	1

* množstvo v obale

Hadicové hrdlá C-P/N-P, pre hadicovú svorku

FESTO


technické údaje

Hadicové hrdlo N-...-P
s tesniacim krúžkom

materiál:

N...-P: modrý eloxovaný hliník

N...-P...MS: mosadz



Rozmery a údaje pre objednávku											
pripojenie	menovitá svetlosť	nástrčná vsuvka	pre hadicové vedenie s vnútorným Ø	L1	L2	L3	⌀	hmotnosť	č. dielu	typ	PE*
D1	[mm]	D2						[g]			
závit G											
G1/8	4,5	7	6	34,7	5	24,2	13	14	3 605	N-1/8-P-6	10
G1/4	4,5	7	6	37,1	6	24,1	17	21	3 606	N-1/4-P-6	10
	6,5	10	9	37,1	6	24,1	17	24	3 607	N-1/4-P-9	10
G3/8	4,5	7	6	38,1	7	24,1	19	34	3 608	N-3/8-P-6	10
	7,6	10	9	38,1	7	24,1	19	31	3 609	N-3/8-P-9	10
	11	14,8	13	45,4	7	30	19	35	36 160	N-3/8-P-13	1
G1/2	8	10,3	9	39,5	8,5	24	24	61	3 610	N-1/2-P-9	1
	11	14,8	13	45,5	8,5	30	24	63	3 611	N-1/2-P-13	1
G3/4	11	14,8	13	50	10	30	32	113	3 612	N-3/4-P-13	1
	16,5	20,8	19	56	10	36	32	117	3 613	N-3/4-P-19	1
G1/8	4,5	7	6	34,7	5	24,2	13	10	15 630	N-1/8-P-6-MS	10
G1/4	4,5	7	6	37,1	6	24,1	17	15	15 631	N-1/4-P-6-MS	10
	6,5	10	9	37,1	6	24,1	17	20	15 632	N-1/4-P-9-MS	10
G3/8	4,5	7	6	38,1	7	24,1	19	30	15 633	N-3/8-P-6-MS	10
	7,6	10	9	38,1	7	24,1	19	35	15 634	N-3/8-P-9-MS	10
	11	14,8	13	45,4	7	30	19	40	36 161	N-3/8-P-13-MS	1
G1/2	8	10,3	9	39,5	8,5	24	24	50	15 635	N-1/2-P-9-MS	1
	11	14,8	13	45,5	8,5	30	24	55	15 636	N-1/2-P-13-MS	1
G3/4	11	14,8	13	50	10	30	32	100	15 637	N-3/4-P-13-MS	1
	16,5	20,8	19	56	10	36	32	105	15 638	N-3/4-P-19-MS	1

* množstvo v obale

Hadice, prípoje a spojky
nástrčné prípojky

5.4

Hadicové svorky SK

technické údaje

FESTO

Hadicová svorka SK

podľa DIN 3017

Hadicové svorky sú vybavené
šnekovým závitom. Šírka 8 mm.

materiál:
ocel'



Rozmery a údaje pre objednávku				
rozsah upnutia Ø [mm]	hmotnosť [g]	č. dielu	typ	PE*
10 ... 16	7	9 274	SK-10-16	10
16 ... 25	12	9 275	SK-16-25	10
20 ... 32	13	9 276	SK-20-32	10

* množstvo v obale