


## Distribuidores de cables ASI-KVT

**FESTO**



## Características

### Información resumida

- Distribuidor de cable plano para la bifurcación de la red AS-Interface en cualquier posición
- Para tendido de cables en paralelo o simétrico
- protección contra polaridad inversa

## Hoja de datos

**Especificaciones técnicas generales**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Posición de montaje                    | Cualquiera          |
| Tipo de fijación                       | Con taladro pasante |
| Margen de tensiones de servicio DC     | 75                  |
| Margen de tensión de funcionamiento AC | 60                  |
| Carga admisible de corriente           | 3                   |
| Sección de cable                       | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Grado de protección                    | IP65                |
| Peso del producto                      | 7,2 g               |

**Condiciones de funcionamiento y del entorno**


|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Margen de tensiones de servicio DC                | ≤75 V        |
| Margen de tensión de funcionamiento AC            | ≤60 V        |
| Carga admisible de corriente                      | 3 A          |
| Temperatura ambiente para tendido de cables móvil | -5 ... 50°C  |
| Temperatura de almacenamiento                     | -30 ... 85°C |
| Grado de protección                               | IP65         |

**Materiales**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Material del cuerpo             | PA             |
| Material de los contactos crimp | Bronce         |
| Conformidad PWIS                | VDMA24364-B2-L |

Dimensiones

Dimensiones – ASI-KVT-FK Descargar datos CAD [www.festo.com](http://www.festo.com)




|            | B1 | B2 | D1  | H1   | H2  | L1 | L2 | L3 |
|------------|----|----|-----|------|-----|----|----|----|
| ASI-KVT-FK | 10 | 5  | 3,2 | 16,5 | 4,5 | 47 | 40 | 26 |

Dimensiones

Dimensiones – ASI-KVT-FK-S

Descargar datos CAD [www.festo.com](http://www.festo.com)



- [1] Laminillas de contacto para contactar con el cable plano
- [2] Opción de fijación para las placas de identificación IBS-6x10


|              | B1 | B2 | D1  | H1   | H2  | L1 | L2 | L3 |
|--------------|----|----|-----|------|-----|----|----|----|
| ASI-KVT-FK-S | 10 | 5  | 3,2 | 16,5 | 4,5 | 47 | 40 | 26 |

Referencias de pedido

| ASI-KVT-FK                                                                       |                                    |                                        |                                                   |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|
|                                                                                  | Margen de tensiones de servicio DC | Margen de tensión de funcionamiento AC | Técnica de conexión a la derecha, lado de control | N.º art. | Tipo       |
|  | 75 V                               | 60 V                                   | Cable plano de AS-Interface contactado            | 18786    | ASI-KVT-FK |

| ASI-KVT-FK-S                                                                     |                                    |                                        |                                                   |          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                                                  | Margen de tensiones de servicio DC | Margen de tensión de funcionamiento AC | Técnica de conexión a la derecha, lado de control | N.º art. | Tipo         |
|  | 75 V                               | 60 V                                   | Cable plano de AS-Interface contactado girado     | 18797    | ASI-KVT-FK-S |

Accesorios

| Placa de identificación                                                           |                                                              |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                   | Descripción                                                  | N.º art. | Tipo     |
|  | Placas de identificación de 6 x 10 mm con marco, 64 unidades | 18576    | IBS-6X10 |