


Zócalo para cable ASI-SD

FESTO



Características

Información resumida

- Zócalo para cable plano para la conexión de unidades AS-Interface al sistema de bus AS-Interface
- Versión de 0° y 180°
- protección contra polaridad inversa
- Conexión desmontable
- 2 pines
- Tapones ciegos para cerrar conexiones no utilizadas

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	Con taladro pasante, con tuerca de unión
Conexión eléctrica	2 pines, 4 pines, Zócalo recto, Borne atornillado
Sección de cable	0,75 ... 1,5 mm ²
Racor de cables	Pg9
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤125 V
Margen de tensiones de servicio DC	≤75 V
Carga admisible de corriente	3 A
Grado de protección	IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno


Temperatura ambiente	-40 ... 85°C
Temperatura de almacenamiento	-30 ... 85°C

Materiales

Material del cuerpo	PA
Material de los contactos crimp	Bronce
Material de las tuercas de unión	Niquelado
Color del cuerpo	Negro
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Dimensiones


Dimensiones – ASI-SD-PG-M12 Descargar datos CAD www.festo.com



	L1	D1 Ø	D2
ASI-SD-PG-M12	54	20	M12x1

Dimensiones

Dimensiones – ASI-SD-FK

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


- [1] Laminillas de contacto para contactar con el cable plano
 [2] Opción de fijación para las placas de identificación IBS-6x10

	B1	H1	H2	L1	L2	L3
ASI-SD-FK	10	12	8	21	15	7

Dimensiones

Dimensiones – ASI-SD-FK180 Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	L1	L2	L3	H1	H2
ASI-SD-FK180	10	21	15	7	12	8

Referencias de pedido

ASI-SD-PG-M12				
	Conexión eléctrica	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	4 pines, Zócalo recto, Borne atornillado	27,6 g	18789	ASI-SD-PG-M12

ASI-SD-FK				
	Descripción	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Toma de cable plano para conectar aparatos AS-Interface	6,8 g	18785	ASI-SD-FK

ASI-SD-FK180				
	Descripción	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Cable plano para conectar aparatos AS-Interface, cable plano girado 180º	6,2 g	196089	ASI-SD-FK180