


Bloque distribuidor FRZ

FESTO



Características

Información resumida

Distribuidor de aire estrecho.

- Salida hacia arriba y hacia abajo
- Apropiado como salida intermedia para diferentes calidades de aire
- Cuerpo: aluminio; tapón roscado: acero, galvanizado

Versión

Ejecución en metal

Tamaños

Tamaños: Mini, Midi, Maxi

- Patrón uniforme: 40 mm; 55 mm; 66 mm

Códigos del producto

001	Serie	
FRZ	Bloque distribuidor	
002	Versión	
D	Serie D, ejecución metálica	


003	Tamaños	
MINI	Patrón uniforme de 40 mm (sin placas base)	
MIDI	Patrón uniforme de 55 mm (sin placas base)	
MAXI	Patrón uniforme de 66 mm (sin placas base)	
004	Tipo de rosca	
NPT	Rosca NPT	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas	
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc


Función



Dimensiones


Dimensiones – Bloques distribuidores

Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	B3	B4	B5	D1 Ø	D2	D3	D4	T2
FRZ-D-MINI	30	20	40	30	6	12	G1/4	M4	G1/4	12
FRZ-D-MIDI	35	32	55	43	7	16	G1/4	M5	G1/2	8
FRZ-D-MAXI	40	32	65	46	7	22	G1/4	M5	G3/4	10

Referencias de pedido

Bloque distribuidor			
	Tamaños	N.º art.	Tipo
	Patrón uniforme de 40 mm (sin placas base)	162786	FRZ-D-MINI
	Patrón uniforme de 55 mm (sin placas base)	159592	FRZ-D-MIDI
	Patrón uniforme de 66 mm (sin placas base)	162787	FRZ-D-MAXI

Bloque de distribución (NPT - no disponible en todos los mercados)			
	Tamaños	N.º art.	Tipo
	Patrón uniforme de 40 mm (sin placas base)	178233	FRZ-D-MINI-NPT
	Patrón uniforme de 55 mm (sin placas base)	178234	FRZ-D-MIDI-NPT
	Patrón uniforme de 66 mm (sin placas base)	178235	FRZ-D-MAXI-NPT