


Conector tipo zócalo con cable KME

FESTO



Características

Información resumida

- Conector tipo zócalo con cable para válvulas Y Bobinas magnéticas
- Preconfigurado
- Longitudes de cable 2,5 a 10 m

Códigos del producto

001	Serie	
KME	Conector tipo zócalo con cable	
002	Variante	
1	Variante 1	
003	Tensión nominal de funcionamiento	
24	24 V DC	

004	Longitud del cable [m]	
2.5	2.5	
5	5	
10	10	
005	Indicación	
LED	LED de estado de señal, DC	

Hoja de datos


Conexión eléctrica 1	Zócalo acodado, forma rectangular, 3 contactos, forma C
Conexión eléctrica 2	Extremo abierto, 2 hilos
Indicación del estado de señal	LED amarillo
Conexión a conductor protector	No disponible
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	4 A
Estructura de cable	2 x 0,75 mm ²
Diámetro del cable	5,2 mm
Tolerancia del diámetro del cable	±0,1 mm
Radio de flexión mín. del cable	52 mm
Propiedades del cable	para aplicaciones estáticas
Tipo de fijación	En la electroválvula con tornillo central M3
Posición de montaje	Cualquiera
Grado de protección	IP67, Según IEC 60529

Material del cuerpo	TPE-U (PU)
Material de las juntas	NBR
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre, plateada
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Temperatura ambiente	-20 ... 80°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido

Dimensiones

Dimensiones – Cables de conexión KME

Descargar datos CAD www.festo.com

- [1] Campo de iluminación LED
 [2] Soporte para placas identificadoras ASCF con placa ASLR-L-423 (incluida en el suministro)
 [3] Cable de 2 hilos (2x0,75 mm²)
 [4] Patrón de conexiones forma C
 [5] Junta

	B1	D1	D2	H1	H2	L1	L2
KME-1-24DC-2,5-LED	16	5,2	M3	19,3	4	2500	29,1
KME-1-24DC-5-LED						5000	
KME-1-24-10-LED						10000	

Referencias de pedido

	Conexión eléctrica 1	Longitud del cable	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Zócalo acodado, forma rectangular, 3 contactos, forma C	2,5 m	135 g	30943	KME-1-24-2.5-LED
		5 m	280 g	30945	KME-1-24-5-LED
		10 m	570 g	193455	KME-1-24-10-LED