

Adaptadores eléctricos NEFF

FESTO



Características

Información resumida

- Caja tomacorriente para el funcionamiento de una conexión de terminal de válvulas con interbloqueo en modo I-port puro.

Códigos del producto

001	Serie	004	Número de contactos/hilos a la izquierda
NEFF	Caja tomacorriente	44	44
002	Técnica de conexión 1	005	Funciones adicionales de los zócalos
S1	Sub-D	LB	Con puente de bloqueo
003	Forma constructiva 1		
G	Zócalo, recto		

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Par de apriete máx.	0,24 Nm
Grado de protección	IP40
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente	-5 ... 50°C
----------------------	-------------


Materiales

Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Dimensiones

Dimensiones – Caja tomacorriente

Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	H1	H2	L1
NEFF-S1G44LB	16	42,5	38	53,7

Referencias de pedido

Caja tomacorriente			
	Descripción	N.º art.	Tipo
	Para puentear la función Interlock	1589339	NEFF-S1G44LB