


Cable NEYM

FESTO



Códigos del producto

001	Serie	
NEYM	Cable	
002	Propiedades del cable	
F	Apto para el contacto con alimentos conforme a la norma	

003	Sección del hilo [mm²]	
Q9	1,5	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Margen de tensiones de servicio DC	0 ... 850 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 630 V
Carga admisible de corriente	17,8 A
Conexión a conductor protector	No disponible
Diámetro del cable	11,5 mm
Estructura de cable	4 x 1,5 mm ² + (2 x 0,75 mm ²) + (4 x 0,14 mm ² + 2 x 0,2 mm ²)

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Grado de protección	IP00
Temperatura ambiente	90°C
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	90°C
Temperatura de almacenamiento	70°C

Materiales

Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-E
Color de la cubierta aislante del cable	Gris
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Referencias de pedido

Referencias de pedido			
	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	0,223 ... 6.690 kg	8242219	NEYM-F- -Q9