


Conector PS1-SAC

FESTO



Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Conexión eléctrica	10 pines/30 pines, Zócalo / Regleta de bornes
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤50 V
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Sección de cable	0,08 ... 0,75 mm ²

Materiales


Material del cuerpo	PBT
---------------------	-----

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente	-20 ... 100°C
----------------------	---------------

Dimensiones

Dimensiones – Conector PS1-SAC

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	L1	L2
PS1-SAC31	26,9	15,6	7,6	3,3 ... 3,9	20,8	18,4	6,3	2	42,7	3,9

Referencias de pedido

PS1-SAC				
	Conexión eléctrica	Indicación	N.º art.	Tipo
	10 pines/30 pines Zócalo / Regleta de bornes	LED de estado de señal, DC	197162	PS1-SAC31-30POL+LED