

Herramienta

FESTO



Hoja de datos

Datos técnicos - Cortatubos PAN-VOS

Diámetro interior	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Color	Gris				
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS				
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L				
Peso del producto	20 g	21 g			

Datos técnicos - Tijeras cortatubos ZR

Tamaño	para tubo flexible con diámetro exterior 12 - 28 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto	361 g

Datos técnicos - Tijeras para cortar tubos y mangueras ZRS

Tamaño	para tubo flexible con diámetro exterior 2 - 20 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto	134 g

Datos técnicos: herramienta de montaje NPAT-FA

Tamaño	ø 8 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado
Material del cuerpo	Aluminio
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	10 g

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc**Datos técnicos - Extractor NPAT-QX**

Tamaño	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Agente de liberación de materiales	POM
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto	11 g

Datos técnicos - Extractor de tubos QSO

Tamaño	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Clasificación marítima	Véase el certificado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto	13 g

Hoja de datos

Tados técnicos – Clip de retención CQO


Conexión neumática 1	Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 15 mm	Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 22 mm
Temperatura ambiente	-25 ... 70°C	
Aptitud para el contacto con alimentos ¹⁾	Véase la información complementaria sobre el material	
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	2 - riesgo de corrosión moderado	
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS	
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III	
Peso del producto	2 g	4 g

1) Más información en www.festo.com/catalogue/cqo → Descargas.

2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Dimensiones

Dimensiones – Cortador de tubos PAN-V0S Descargar datos CAD www.festo.com




	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	X
PAN-V0S-4	4	6	2,5	14,7±1
PAN-V0S-6	6	8	4	15,7±1
PAN-V0S-8	8	10	6	16,7±1
PAN-V0S-10	10	12	7,5	19,2±1
PAN-V0S-12	12	14	9	22,7±1

Dimensiones

Dimensiones – Extractor NPAT-QX

Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	H1	L1
NPAT-QX-T-V1	~14,7	~13,6	142,2

Referencias de pedido

Cortador de tubos PAN-V0S					
	Diámetro interior	Color	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	4 mm	Gris	20 g	133180	PAN-V0S-4
	6 mm			133181	PAN-V0S-6
	8 mm		21 g	133182	PAN-V0S-8
	10 mm			133183	PAN-V0S-10
	12 mm			133184	PAN-V0S-12

Tijeras cortatubos ZR					
	Tamaño	Tamaño del depósito	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	para tubo flexible con diámetro exterior 12 - 28 mm	1	361 g	194592	ZR

Tijeras para cortar tubos y mangueras ZRS					
	Tamaño	Tamaño del depósito	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	para tubo flexible con diámetro exterior 2 - 20 mm	1	134 g	7658	ZRS

Cuchillas para tijeras para cortar tubos y mangueras ZRS				
	Tamaño del depósito	Nota sobre el material	N.º art.	Tipo
	10	Conformidad con la Directiva RoHS	218606	ZRS 10PACK.

Extractor de tubos QSO					
	Tamaño	Tamaño del depósito	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	1	13 g	158419	QSO

Clip de retención CQO					
	Conexión neumática 1	Tamaño del depósito	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 15 mm	1	2 g	175725	CQO-15
	Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 22 mm		4 g	175726	CQO-22

Referencias de pedido

Herramienta de montaje NPAT-FA					
	Tamaño	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	ø 8 mm	2 - riesgo de corrosión moderado	10 g	8146520	NPAT-FA-A-R75

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Extractor NPAT-QX						
	Tamaño	Agente de liberación de materiales	Tamaño del depósito	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	POM	1	11 g	8214270	NPAT-QX-T-V1