



Fascetta stringitubo, nastro stringitubo

FESTO




Foglio dati

Dati tecnici – Spirale fascia-tubi PKB-50-BL




Dimensione	per fascio di tubi flessibili Ø max. 50 mm
Diametro esterno	6 mm
Diametro interno	4 mm
Lunghezza del tubo	50 m
Colore	Blu
Istruzioni per l'uso	12 tubi flessibili Ø esterno 12 mm 28 tubi flessibili Ø esterno 8 mm 50 tubi flessibili Ø esterno 6 mm 60 tubi flessibili Ø esterno 4 mm
Materiale tubo	Terra di protezione
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L

Dati tecnici – Supporto per tubi PKS



Dimensione	per tubo flessibile con diametro esterno da 6 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 8 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 10 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 11,6 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 5/16" per tubo flessibile con diametro esterno da 3/8"
Design	Numero di morsetti 1
Colore	Blu
Materiale corpo	PA
Materiale dei pin	Acciaio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L


Dati tecnici – Supporto per tubi NPAW



Dimensione	per fascio di tubi flessibili Ø max 30 mm per fascio di tubi flessibili Ø max. 50 mm
Temperatura ambiente	-30 ... 80°C
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L

Foglio dati

Dati tecnici – Morsettiera porta-tubi KK



Design	Numero di morsetti 10	Numero di morsetti 4	Numero di morsetti 6	Numero di morsetti 9
Dimensione	per tubo flessibile con diametro esterno da 4 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 8 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 5/32" per tubo flessibile con diametro esterno da 3/16" per tubo flessibile con diametro esterno da 5/16"	per tubo flessibile con diametro esterno da 16 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 17,6 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 5/8"	per tubo flessibile con diametro esterno da 10 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 11,6 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 12 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 3/8"	per tubo flessibile con diametro esterno da 6 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 3/16"
Materiale corpo	Terra di protezione			
Materiale dei pin	Acciaio			
Colore	Blu			
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)			
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L			


Dati tecnici – Fascetta stringitubi PQ-RK-...-B



Temperatura ambiente	-25 ... 85°C
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimensioni


Dimensioni – Supporto per tubi PKS Download dati CAD www.festo.com



	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

Dimensioni


Dimensioni – Supporto per tubi NPAW

Download dati CAD www.festo.com

[1] Gancio e occhiello sul lato inferiore

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5


Dimensioni



	1)	B	D	H	L	L1	L2
		[mm]	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) Numero di terminali

Data ordine


Informazioni per l'ordinazione – Spirale fascia-tubi PKB-50-BL				
	Dimensione	Peso prodotto secondo la lunghezza	Cod. prod.	Tipo
	per fascio di tubi flessibili Ø max. 50 mm	0,015 kg/m	3656	PKB-50-BL

Informazioni per l'ordinazione – Supporto per tubi PKS					
	Dimensione	Dimensioni del pacchetto	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
	per tubo flessibile con diametro esterno da 6 mm	10	2,5 g	4132	PKS-4
	per tubo flessibile con diametro esterno da 8 mm		5,4 g	4133	PKS-6
	per tubo flessibile con diametro esterno da 5/16"				
	per tubo flessibile con diametro esterno da 10 mm		11,9 g	4134	PKS-9
	per tubo flessibile con diametro esterno da 11,6 mm				
	per tubo flessibile con diametro esterno da 3/8"				

Informazioni per l'ordinazione – Supporto per tubi NPAW					
	Dimensione	Dimensioni del pacchetto	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
	per fascio di tubi flessibili Ø max 30 mm	10	6,7 g	554026	NPAW-S-T3
	per fascio di tubi flessibili Ø max. 50 mm		8,4 g	554027	NPAW-S-T4
			9,6 g	554028	NPAW-S-T6

Informazioni per l'ordinazione – Morsetti porta-tubi KK					
	Dimensione	Dimensioni del pacchetto	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
	per tubo flessibile con diametro esterno da 4 mm	10	8,5 g	3635	KK-3
	per tubo flessibile con diametro esterno da 5/32"				
	per tubo flessibile con diametro esterno da 3/16"				
	per tubo flessibile con diametro esterno da 6 mm		11,1 g	2147	KK-4
	per tubo flessibile con diametro esterno da 3/16"				
	per tubo flessibile con diametro esterno da 8 mm		17 g	2148	KK-6
	per tubo flessibile con diametro esterno da 5/16"				

Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Morsettiere porta-tubi KK					
	Dimensione	Dimensioni del pacchetto	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
	per tubo flessibile con diametro esterno da 10 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 11,6 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 12 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 3/8"	10	21,2 g	2149	KK-9
	per tubo flessibile con diametro esterno da 16 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 17,6 mm per tubo flessibile con diametro esterno da 5/8"		33,9 g	4463	KK-13

Informazioni per l'ordinazione – Fascetta stringitubi PQ-RK-....-B					
	Dimensione nominale	Dimensioni del pacchetto	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
	12 mm	10	2,4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3,2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5,1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8,4 g	550599	PQ-RK-28-B