



튜브 클램프, 튜브 바인더

FESTO




데이터 시트

기술 자료 - 나선형 튜브 덮개 PKB-50-BL




사이즈	호스 번들 Ø 최대 50mm용
외경	6 mm
내경	4 mm
호스 길이	50 m
색상	파란색
사용 지침	Ø 12mm 외부의 호스 12개 호스 외경 8mm 28개 호스 외경 6mm 50개 호스 외경 4mm 60개
호스 소재	PE
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L

기술 자료 – 튜브 지지대 PKS



사이즈	호스 외경 6mm용 호스 외경 8mm용 호스 외경 10mm용 호스 외경 11.6mm용 호스 외경 5/16"용 호스 외경 3/8"용
디자인	단자 수 1
색상	파란색
하우징 소재	PA
핀 소재	스틸, 강
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L


기술 자료 - 튜브 지지대 NPAW



사이즈	호스 번들 Ø 최대 30mm용 호스 번들 Ø 최대 50mm용
주변 온도	-30 ... 80°C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L

데이터 시트

기술 자료 - 다중 튜브 홀더 KK



디자인	단자 수 10	단자 수 4	단자 수 6	단자 수 9
사이즈	호스 외경 4mm용 호스 외경 8mm용 호스 외경 5/32"용 호스 외경 3/16"용 호스 외경 5/16"용	호스 외경 16mm용 호스 외경 17.6mm용 호스 외경 5/8"용	호스 외경 10mm용 호스 외경 11.6mm용 호스 외경 12mm용 호스 외경 3/8"용	호스 외경 6mm용 호스 외경 3/16"용
하우징 소재	PE			
핀 소재	스틸, 강			
색상	파란색			
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수			
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L			


기술 자료 - 파이프 클램프 PQ-RK-...-B



주변 온도	-25 ... 85°C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L

치수

치수 - 튜브 지지대 PKS CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

치수

치수 - 튜브 지지대 NPAW

CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




[1] 하단의 후크 및 루프

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5

치수

치수 - 다중 튜브 홀더 KK CAD 데이터 다운로드 www.festo.com




	1)	B [mm]	D ∅ [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5

1) 클램프 수

주문 정보

주문 정보 - 나선형 튜브 덮개 PKB-50-BL

	사이즈	길이에 따른 제품 무게	부품 번호	타입
	호스 번들 Ø 최대 50mm용	0.015 kg/m	3656	PKB-50-BL


주문 정보 - 튜브 지지대 PKS

	사이즈	팩 크기	제품 무게	부품 번호	타입
	호스 외경 6mm용	10	2.5 g	4132	PKS-4
	호스 외경 8mm용		5.4 g	4133	PKS-6
	호스 외경 5/16"용				
	호스 외경 10mm용	11.9 g		4134	PKS-9
	호스 외경 11.6mm용 호스 외경 3/8"용				

주문 정보 - 튜브 지지대 NPAW

	사이즈	팩 크기	제품 무게	부품 번호	타입
	호스 번들 Ø 최대 30mm용	10	6.7 g	554026	NPAW-S-T3
	호스 번들 Ø 최대 50mm용		8.4 g	554027	NPAW-S-T4
			9.6 g	554028	NPAW-S-T6

주문 정보 - 다중 튜브 홀더 KK

	사이즈	팩 크기	제품 무게	부품 번호	타입
	호스 외경 4mm용	10	8.5 g	3635	KK-3
	호스 외경 5/32"용				
	호스 외경 3/16"용				
	호스 외경 6mm용		11.1 g	2147	KK-4
	호스 외경 3/16"용	17 g		2148	KK-6
	호스 외경 8mm용				
	호스 외경 5/16"용				
	호스 외경 10mm용 호스 외경 11.6mm용 호스 외경 12mm용 호스 외경 3/8"용	21.2 g		2149	KK-9
	호스 외경 16mm용 호스 외경 17.6mm용 호스 외경 5/8"용	33.9 g		4463	KK-13

주문 정보 - 파이프 클램프 PQ-RK-...-B

	공칭 폭	팩 크기	제품 무게	부품 번호	타입
	12 mm	10	2.4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3.2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5.1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8.4 g	550599	PQ-RK-28-B