



Hadicová svorka, sťahovacia páska

FESTO




Údajový list

Technické údaje - špirála na viazanie hadíc PKB-50-BL




Veľkosť	pre zväzok hadíc Ø max. 50 mm
Vonkajší priemer	6 mm
Vnútorný priemer	4 mm
Dĺžka hadice	50 m
Farba	modrá
Pokyny na použitie	12 hadíc, vonkajší Ø 12 mm 28 hadíc, vonkajší Ø 8 mm 50 hadíc, vonkajší Ø 6 mm 60 hadíc, vonkajší Ø 4 mm
Materiál hadice	PE
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L

Technické údaje - držiak hadice PKS



Veľkosť	pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 11,6 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 5/16" pre hadicu s vonkajším priemerom 3/8"
Konštrukcia	Počet svoriek 1
Farba	modrá
Materiál telesa	PA
Materiál kolíka	Oceľ
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L


Technické údaje - držiak hadice NPAW



Veľkosť	pre zväzok hadíc Ø max. 30 mm pre zväzok hadíc Ø max. 50 mm
Teplota okolia	-30 ... 80°C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L

Údajový list

Technické údaje - viacnásobná hadicová zverná lišta KK



Konštrukcia	Počet svoriek 10	Počet svoriek 4	Počet svoriek 6	Počet svoriek 9
Veľkosť	pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32" pre hadicu s vonkajším priemerom 3/16" pre hadicu s vonkajším priemerom 5/16"	pre hadicu s vonkajším priemerom 16 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 17,6 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 5/8"	pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 11,6 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 3/8"	pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 3/16"
Materiál telesa	PE			
Materiál kolíka	Oceľ			
Farba	modrá			
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS			
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L			


Technické údaje - potrubná svorka PQ-RK-...-B



Teplota okolia	-25 ... 85°C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Rozmery


Rozmery – Držiak hadice PKS

Stiahnuť CAD modely www.festo.com


	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

Rozmery

Rozmery – Podpera hadice NPAW


Stiahnuť CAD modely www.festo.com

[1] Háčik a slučka na spodnej strane

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5

Rozmery


Rozmery – Viacnásobná hadicová zverná lišta KK

Stiahnuť CAD modely www.festo.com


	1)	B	D	H	L	L1	L2
		[mm]	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) Počet svoriek

Typové označenie

Údaje pre objednávku - špirála na viazanie hadíc PKB-50-BL				
	Veľkosť	Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	Č. dielu	Typ
	pre zväzok hadíc Ø max. 50 mm	0,015 kg/m	3656	PKB-50-BL

Údaje pre objednávku - držiak hadice PKS					
	Veľkosť	Veľkosť balenia	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm	10	2,5 g	4132	PKS-4
	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm		5,4 g	4133	PKS-6
	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/16"				
	pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm		11,9 g	4134	PKS-9
	pre hadicu s vonkajším priemerom 11,6 mm				
	pre hadicu s vonkajším priemerom 3/8"				

Údaje pre objednávku - držiak hadice NPAW					
	Veľkosť	Veľkosť balenia	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	pre zväzok hadíc Ø max. 30 mm	10	6,7 g	554026	NPAW-S-T3
	pre zväzok hadíc Ø max. 50 mm		8,4 g	554027	NPAW-S-T4
			9,6 g	554028	NPAW-S-T6

Údaje pre objednávku - viacnásobná hadicová zverná lišta KK					
	Veľkosť	Veľkosť balenia	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm	10	8,5 g	3635	KK-3
	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"				
	pre hadicu s vonkajším priemerom 3/16"				
	pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm		11,1 g	2147	KK-4
	pre hadicu s vonkajším priemerom 3/16"				
	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm		17 g	2148	KK-6
	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/16"				
	pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm		21,2 g	2149	KK-9
	pre hadicu s vonkajším priemerom 11,6 mm				
	pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm				
	pre hadicu s vonkajším priemerom 3/8"				
	pre hadicu s vonkajším priemerom 16 mm		33,9 g	4463	KK-13
	pre hadicu s vonkajším priemerom 17,6 mm				
	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/8"				

Typové označenie

Údaje pre objednávku - potrubná svorka PQ-RK-...-B					
	Menovitá šírka	Veľkosť balenia	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	12 mm	10	2,4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3,2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5,1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8,4 g	550599	PQ-RK-28-B