


Nástrčná závitová spojka, rad Mini, palce QBM

FESTO



Vlastnosti

Na jeden pohľad


Mini séria pre pneumatické hadice s imperiálnymi rozmermi.

- Kompaktný pre maximálnu hustotu komponentov v stiesnených inštalačných podmienkach
- Pneumatický prípoj cez závit R, NPT, UNF, metrický závit alebo nástrčný nátrubok
- PBT a poniklovaná mosadz
- Prevádzkové médiá: stlačený vzduch, vákuum

Tvar


[]

Priamy tvar




[C]

Zaslepovacia zátk




[L]

Tvar L




[LL]

Tvar L, dlhé vyhotovenie




[T]

Tvar T




[TL]

Tvar T, prídavný nástrčný prípoj, pozdĺžny



[Y]

Tvar Y



Legenda k typovému označeniu

001	Konštrukčný rad	
QBM	Nástrčná závitová spojka QBM	
QB	Nástrčná závitová spojka QB	
QBMTL	Nástrčná závitová spojka QBMTL	
QBML	Nástrčná závitová spojka QBML	
QBMF	Nástrčná závitová spojka QBMF	
QBMLL	Nástrčná závitová spojka QBMLL	
QBM	Nástrčný prípoj QBM	
QBMT	Nástrčná závitová spojka QBMT	

002	Tvar	
	Priamy tvar	
L	Tvar L	
T	Tvar T	
Y	Tvar Y	

003	Pneumatický prípoj 1 [Inch]	
1/8	1/8 NPT	
1/4	1/4 NPT	
10-32-UNF	10/32 UNF	
5/32T	Nástrčný prípoj 5/32"	
3/16T	Nástrčný prípoj 3/16"	
1/8T	Nástrčný prípoj 1/8"	
1/4T	Nástrčný prípoj 1/4"	
5/32H	Nástrčné púzdro 5/32"	
M5	M5	

004	Pneumatický prípoj 2 [Inch]	
	Rovnaká veľkosť nástrčného prípoja ako pneumatického prípoja 1	
1/4	Nástrčný prípoj 1/4"	
1/8	Nástrčný prípoj 1/8"	
5/32	Nástrčný prípoj 5/32"	

005	Spôsob montáže	
	Štandard	
I	Vnútrotný šesťhran	

006	Sústava jednotiek	
U	Imperiálne	

007	Vyhotovenie	
	Štandard	
M	Hybridný prípoj	

Údajový list

Všeobecné technické údaje – závit M5

Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit M5
Tvar	Tvar L Tvar L, dlhý Tvar T priamy tvar
Druh tesnenia na naskrutkovaní čape	Tesniaci krúžok
Menovitý ťahovací moment	0,5 Nm

Všeobecné technické údaje – R-závit, NPT-závit

Tvar	Tvar L Tvar L, dlhý Tvar-L, prídavný pozdĺžny nástrčný prípoj Tvar T priamy tvar
Konštrukcia	Princíp push-pull
Montážna poloha	ľubovoľná
Druh tesnenia na naskrutkovaní čape	Povrchová úprava, Tesniaci krúžok

Všeobecné technické údaje – UNF-závit

Tvar	Tvar L Tvar L, dlhý Tvar-L, prídavný pozdĺžny nástrčný prípoj Tvar T priamy tvar
Konštrukcia	Princíp push-pull
Montážna poloha	ľubovoľná
Druh tesnenia na naskrutkovaní čape	Tesniaci krúžok

Všeobecné technické údaje – zaslepovacie zátka, nástrčné spojky

Tvar	Zaslepovacia zátka Tvar L Tvar T Tvar Y priamy tvar
Konštrukcia	Princíp push-pull
Montážna poloha	ľubovoľná

Prevádzkové podmienky a podmienky životného prostredia

Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0,095 ... 1 MPa
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0,95 ... 10 bar
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-13,775 ... 145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Teplota okolia	0 ... 60°C
Teplota okolia vo °F	32 ... 140°F
Trída odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Klasifikácia Maritime ²⁾	pozri certifikát

1) Ďalšie informácie www.festo.sk/x/topic/kbk

2) Ďalšie informácie na www.festo.sk/catalogue/qsm → Podpora/Sťahovanie.

Údajový list


Materiály - nástrčné závitové spojky										
Skratka typu	QB	QBL	QBM	QBMF	QBML	QBMLL	QBMT	QBMTL	QBMV	QBT
Materiál telesa ¹⁾	Mosadz, poniklovaná	Mosadz, poniklovaná, PBT							PBT	Mosadz, poniklovaná, PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM									
Farba uvoľňovacieho krúžku	sivá									
Materiál tesnenia hadice	NBR									
Materiál časti na upnutie hadice	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca									
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS									
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III									

1) QSM-M3-3/4: poniklovaná oceľ (namiesto poniklovanej mosadze)

Rozmery

Rozmery – Nástrčná závitová spojka QBM, UNF-závit


Stiahnuť CAD modely www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	≡
QBM-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,283	0,646	0,142	0,504	5/16
QBM-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,665	0,142	0,524	5/16
QBM-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,744	0,142	0,602	7/16

Rozmery

Rozmery – Nástrčná závitová spojka QBM, NPT-závit


Stiahnuť CAD modely www.festo.com

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	≅
QBM-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,283	0,689	0,335	0,528	7/16
QBM-1/8-5/32-U		5/32	0,315	0,705	0,335	0,543	7/16
QBM-1/8-1/4-U		1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	7/16
QBM-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,283	0,846	0,413	0,618	9/16
QBM-1/4-1/4-U		1/4	0,413	0,878	0,413	0,650	9/16

Rozmery

Rozmery – Nástrčná závitová spojka QBM-...-I, UNF-závit

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	≅
QBM-10-32-UNF-1/8-I-U	UNF10-32	1/8	0,276	0,646	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-5/32-I-U		5/32	0,315	0,669	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-1/4-I-U		1/4	0,413	0,748	0,142	3/32

Rozmery

Rozmery – Nástrčná závitová spojka QBM-...-I, NPT-závit

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	L3	≡
QBM-1/8-1/4-I-U	NPT1/8-27	1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	3/32

Rozmery

Rozmery – Nástrčná závitová spojka QBMF, UNF-závit


Stiahnuť CAD modely www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	≅
QBMF-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,295	0,740	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,756	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,807	0,236	7/16

Rozmery

Rozmery – Nástrčná spojka QBM-...T


Stiahnuť CAD modely www.festo.com

	D1	D5 Ø	L1
QBM-1/8T-U	1/8	0,295	0,929
QBM-5/32T-U	5/32	0,331	0,965
QBM-1/4T-U	1/4	0,441	1,126

Rozmery

Rozmery – Nástrčná spojka QBM-...T, redukcia


Stiahnuť CAD modely www.festo.com



	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	L1
QBM-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,295	0,331	0,949
QBM-3/16T-1/8-U	3/16		0,295	0,453	1,130
QBM-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,346	0,441	1,106

Rozmery

Rozmery – Nástrčná spojka QBM-...H


Stiahnuť CAD modely www.festo.com


	D1	D2	D5 Ø	L1	L2
QBM-5/32H-1/8-U	5/32	1/8	0,299	1,197	0,488

Rozmery

Rozmery – Zaslepovacia zátka QBMC-...H

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




	D1	D2 Ø	L1	L2
QBMC-1/8H-U	1/8	0,197	0,787	0,709

Rozmery

Rozmery – Nástrčná závitová L-spojka QBML, UNF-závit

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	≡
QBML-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	0,531	5/16
QBML-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	0,575	5/16
QBML-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	0,634	5/16

Rozmery

Rozmery – Nástrčná závitová L-spojka QBML, NPT-závit


Stiahnuť CAD modely www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≡
QBML-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	0,531	7/16
QBML-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	0,634	7/16
QBML-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	0,531	9/16
QBML-1/4-1/4-U		1/4	0,445	0,795	0,413	0,567	0,634	9/16

Rozmery

Rozmery – Nástrčná závitová L-spojka, dlhá, QBMLL, UNF-závit

Stiahnuť CAD modely www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	≡
QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,941	0,142	0,531	5/16
QBMLL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	1,130	0,142	0,634	5/16

Rozměry

Rozměry – Nástrčná závitová L-spojka, dlhá, QBMML, NPT-závit

Stiahnuť CAD modely www.festo.com

NPT




	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≡
QBMML-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,961	0,335	0,799	0,531	7/16
QBMML-1/8-1/4-U		1/4	0,445	1,287	0,335	1,126	0,634	7/16

Rozmery

Rozmery – Nástrčná L-spojka QBML-...T

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2
QBML-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	0,213
QBML-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	0,228
QBML-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	0,276

Rozmery

Rozmery – Nástrčná závitová T-spojka QBMT, UNF-závit

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	⌀
QBMT-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	1,142	5/16
QBMT-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	1,189	5/16
QBMT-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	1,268	5/16

Rozmery

Rozmery – Nástrčná závitová T-spojka QBMT, NPT-závit

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≅
QBMT-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	1,142	7/16
QBMT-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	1,268	7/16
QBMT-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	1,142	9/16

Rozmery

Rozmery – Nástrčná T-spojka QBMT-...T


Stiahnuť CAD modely www.festo.com



	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2
QBMT-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	1,063	0,425
QBMT-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	1,142	0,457
QBMT-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Rozmery

Rozmery – Nástrčná T-spojka QBMT-...T, redukcia


Stiahnuť CAD modely www.festo.com

	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2
QBMT-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,331	0,331	0,126	0,567	1,142	0,457
QBMT-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,441	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Rozmery

Rozmery – Nástrčná závitová T-spojka QBMTL, UNF-závit

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≡
QBMTL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	1,138	0,142	0,602	0,535	5/16
QBMTL-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	1,197	0,142	0,626	0,571	5/16
QBMTL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,441	1,378	0,142	0,673	0,705	5/16

Rozmery

Rozmery – Nástrčná závitová T-spojka QBMTL, NPT-závit

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	≡
QBMTL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	1,157	0,335	0,622	0,461	0,535	7/16
QBMTL-1/8-1/4-U		1/4	0,441	1,398	0,335	0,693	0,531	0,705	7/16
QBMTL-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	1,256	0,413	0,720	0,492	0,535	9/16

Rozmery

Rozmery – Nástrčná Y-spojka QBM...T


Stiahnuť CAD modely www.festo.com



	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBM...1/8T-U	1/8	0,299	0,126	0,299	1,055
QBM...5/32T-U	5/32	0,343	0,126	0,343	1,102
QBM...1/4T-U	1/4	0,445	0,126	0,445	1,283

Rozmery

Rozmery – Nástrčná Y-spojka QBM...T, redukcia

Stiahnuť CAD modely www.festo.com


	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBM...5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,299	0,343	0,126	0,299	1,083
QBM...1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,343	0,445	0,126	0,343	1,173

Typové označenie

Údaje pre objednávku – nástrčná závitová spojka QB						
	Pneumatický prípoj 1	Pneumatický prípoj 2	Menovitá šírka	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	Vonkajší závit M5	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,098 in	10	574303	QBMLL-M5-5/32-U-M
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,079 in		533209	QBM-M5-1/8-U-M
	vonkajší závit R1/8	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"			533213	QBM-1/8-1/8-U-M
		pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,094 in		572312	QBM-10-32-UNF-5/32-I-U
	Vonkajší závit 10-32 UNF-2A	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,098 in		572303	QBM-10-32-UNF-5/32-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,079 in		533266	QBM-10-32-UNF-1/8-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,094 in		572311	QBM-10-32-UNF-1/8-I-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	0,098 in		573054	QBM-10-32-UNF-1/4-I-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"			573050	QBM-10-32-UNF-1/4-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"			572305	QBM-1/8-5/32-U
	Vonkajší závit 1/8 NPT	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,118 in			
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,098 in		533270	QBM-1/8-1/8-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	0,157 in		573055	QBM-1/8-1/4-I-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	0,197 in		573051	QBM-1/8-1/4-U
	Vonkajší závit 1/4 NPT	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,098 in		572306	QBM-1/4-1/8-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	0,197 in		573052	QBM-1/4-1/4-U

Údaje pre objednávku – nástrčná spojka QB						
	Pneumatický prípoj 1	Pneumatický prípoj 2	Menovitá šírka	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	Nástrčné puzdro priemer 5/32"	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,094 in	10	572280	QBM-5/32H-1/8-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,118 in		572278	QBM-5/32T-U
	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,094 in		572277	QBM-1/8T-U
	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,098 in		573057	QBM-3/16T-1/8-U
	pre hadicu s vonkajším priemerom 3/16"	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,138 in		573058	QBM-1/4T-5/32-U
	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	0,197 in		573056	QBM-1/4T-U

Typové označenie

Údaje pre objednávku – zaslepovacia zátka QBC-...H				
	Pneumatický prípoj 1	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	Nástrčné puzdro priemer 1/8"	10	572281	QBMC-1/8H-U

Údaje pre objednávku – nástrčná závitová spojka QBF						
	Pneumatický prípoj 1	Pneumatický prípoj 2	Menovitá šírka	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	Vnútrotný závit 10-32 UNF-2B	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,118 in	10	572283	QBMF-10-32-UNF-5/32-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,098 in		572282	QBMF-10-32-UNF-1/8-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	0,118 in		573066	QBMF-10-32-UNF-1/4-U

Údaje pre objednávku – nástrčná závitová L-spojka QBL							
	Pneumatický prípoj 1	Pneumatický prípoj 2	Menovitá šírka	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ	
	Vonkajší závit M5	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8“	0,098 in	10	533228	QBML-M5-1/8-U-M	
	vonkajší závit R1/8				533232	QBML-1/8-1/8-U-M	
	Vonkajší závit 10-32 UNF-2A	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32“			572308	QBML-10-32-UNF-5/32-U	
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8“			533285	QBML-10-32-UNF-1/8-U	
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4“			573059	QBML-10-32-UNF-1/4-U	
	Vonkajší závit 1/8 NPT	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8“			0,118 in	533289	QBML-1/8-1/8-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4“				573060	QBML-1/8-1/4-U
	Vonkajší závit 1/4 NPT	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8“			0,098 in	572310	QBML-1/4-1/8-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4“			0,118 in	573061	QBML-1/4-1/4-U

Údaje pre objednávku - nástrčná L-spojka QBL						
	Pneumatický prípoj 1	Pneumatický prípoj 2	Menovitá šírka	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,118 in	10	572285	QBML-5/32T-U
	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,094 in		572284	QBML-1/8T-U
	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	0,197 in		573063	QBML-1/4T-U

Typové označenie

Údaje pre objednávku – nástrčná závitová L-spojka, dlhá QBL						
	Pneumatický prípoj 1	Pneumatický prípoj 2	Menovitá šírka	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	Vonkajší závit M5	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,098 in	0	574303	QBMLL-M5-5/32-U-M
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"			574302	QBMLL-M5-1/8-U-M
	Vonkajší závit 10-32 UNF-2A	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"		10	572286	QBMLL-10-32-UNF-1/8-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"			573064	QBMLL-10-32-UNF-1/4-U
	Vonkajší závit 1/8 NPT	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"			572287	QBMLL-1/8-1/8-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	0,118 in		573065	QBMLL-1/8-1/4-U

Údaje pre objednávku – nástrčná závitová T-spojka QBT						
	Pneumatický prípoj 1	Pneumatický prípoj 2	Menovitá šírka	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	Vonkajší závit M5	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8“	0,098 in	10	533247	QBMT-M5-1/8-U-M
	vonkajší závit R1/8				533251	QBMT-1/8-1/8-U-M
	Vonkajší závit 10-32 UNF-2A	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32“			572289	QBMT-10-32-UNF-5/32-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8“			533304	QBMT-10-32-UNF-1/8-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4“			573067	QBMT-10-32-UNF-1/4-U
	Vonkajší závit 1/8 NPT	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8“	0,138 in		533308	QBMT-1/8-1/8-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4“			573068	QBMT-1/8-1/4-U
	Vonkajší závit 1/4 NPT	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8“	0,098 in		572291	QBMT-1/4-1/8-U

Údaje pre objednávku – nástrčná T-spojka QBT						
	Pneumatický prípoj 1	Pneumatický prípoj 2	Menovitá šírka	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,118 in	10	572294	QBMT-5/32T-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,094 in		572292	QBMT-5/32T-1/8-U
	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"			572293	QBMT-1/8T-U
	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,118 in		573070	QBMT-1/4T-5/32-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	0,197 in		573069	QBMT-1/4T-U

Typové označenie

Údaje pre objednávku – nástrčná závitová T-spojka QBTL						
	Pneumatický prípoj 1	Pneumatický prípoj 2	Menovitá šírka	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	Vonkajší závit 10-32 UNF-2A	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,098 in	10	572296	QBMTL-10-32-UNF-5/32-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"			572295	QBMTL-10-32-UNF-1/8-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"			573071	QBMTL-10-32-UNF-1/4-U
	Vonkajší závit 1/8 NPT	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,118 in		572297	QBMTL-1/8-1/8-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"			573072	QBMTL-1/8-1/4-U
	Vonkajší závit 1/4 NPT	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,098 in		572298	QBMTL-1/4-1/8-U

Údaje pre objednávku – nástrčná Y-spojka QBY						
	Pneumatický prípoj 1	Pneumatický prípoj 2	Menovitá šírka	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,118 in	10	572300	QBMY-5/32T-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	0,094 in		572301	QBMY-5/32T-1/8-U
	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8"			572299	QBMY-1/8T-U
	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32"	0,118 in		573074	QBMY-1/4T-5/32-U
		pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4"	0,197 in		573073	QBMY-1/4T-U