



Hortum kelepçesi, kablo bağı

FESTO




Veri sayfası

Teknik veriler – Hortum demetleme spirali PKB-50-BL




Boyut	Ø maks. 50 mm olan hortum demeti için
Dış çap	6 mm
İç çap	4 mm
Hortum uzunluğu	50 m
Renk	mavi
Uygulama notu	Dış çapı 12 mm olan 12 hortum Dış çapı 8 mm olan 28 hortum Dış çapı 50 mm olan 6 hortum Dış çapı 60 mm olan 4 hortum
Hortum malzemesi	PE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L

Teknik veriler – Hortum desteği PKS



Boyut	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için dış çapı Ø 8 mm olan hortum için dış çapı Ø 10 mm olan hortum için dış çapı Ø 11,6 mm olan hortum için dış çapı Ø 5/16" olan hortum için dış çapı Ø 3/8" olan hortum için
Tasarım	Kelepçe sayısı 1
Renk	mavi
Gövde malzemesi	PA
Pimlerin malzemesi	Çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L


Özellikler - Hortum Desteği NPAW



Boyut	Çapı maks. 30 mm olan hortum demeti için Ø maks. 50 mm olan hortum demeti için
Ortam sıcaklığı	-30 ... 80°C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L

Veri sayfası

Teknik veriler – Çoklu hortum kelepçesi şeridi KK



Tasarım	Kelepçe sayısı 10	Kelepçe sayısı 4	Kelepçe sayısı 6	Kelepçe sayısı 9
Boyut	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için dış çapı Ø 8 mm olan hortum için dış çapı Ø 5/32" olan hortum için dış çapı Ø 3/16" olan hortum için dış çapı Ø 5/16" olan hortum için	dış çapı Ø 16 mm olan hortum için dış çapı Ø 17,6 mm olan hortum için dış çapı Ø 5/8" olan hortum için	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için dış çapı Ø 11,6 mm olan hortum için dış çapı Ø 12 mm olan hortum için dış çapı Ø 3/8" olan hortum için	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için dış çapı Ø 3/16" olan hortum için
Gövde malzemesi	PE			
Pimlerin malzemesi	Çelik			
Renk	mavi			
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu			
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L			

Teknik veriler – Boru klemensi PQ-RK-...-B




Ortam sıcaklığı	-25 ... 85°C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L

Ölçüler

Ölçüler – Hortum desteği PKS


CAD verilerini indir www.festo.com



	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

Ölçüler

Ölçüler – Hortum desteği NPAW

CAD verilerini indir www.festo.com


[1] Alt tarafta kanca ve halka

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5

Ölçüler

Ölçüler – Çoklu hortum montaj rayı KK

CAD verilerini indir www.festo.com




	1)	B	D	H	L	L1	L2
		[mm]	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5

1) Kelepçe sayısı

Sipariş bilgileri

Sipariş bilgileri – Hortum düzenleme spirali PKB-50-BL

	Boyut	Uzunluğa göre ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	Ø maks. 50 mm olan hortum demeti için	0,015 kg/m	3656	PKB-50-BL


Sipariş bilgileri – Hortum desteği PKS

	Boyut	Hazne boyutu	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için	10	2,5 g	4132	PKS-4
	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için		5,4 g	4133	PKS-6
	dış çapı Ø 5/16" olan hortum için				
	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için		11,9 g	4134	PKS-9
	dış çapı Ø 11,6 mm olan hortum için				
	dış çapı Ø 3/8" olan hortum için				

Sipariş Bilgileri – Hortum Desteği NPAW

	Boyut	Hazne boyutu	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	Çapı maks. 30 mm olan hortum demeti için	10	6,7 g	554026	NPAW-S-T3
	Ø maks. 50 mm olan hortum demeti için		8,4 g	554027	NPAW-S-T4
			9,6 g	554028	NPAW-S-T6

Sipariş bilgileri – Çoklu hortum kelepçesi şeridi KK

	Boyut	Hazne boyutu	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için	10	8,5 g	3635	KK-3
	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için				
	dış çapı Ø 3/16" olan hortum için				
	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için		11,1 g	2147	KK-4
	dış çapı Ø 3/16" olan hortum için				
	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için		17 g	2148	KK-6
	dış çapı Ø 5/16" olan hortum için				
	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için		21,2 g	2149	KK-9
	dış çapı Ø 11,6 mm olan hortum için				
	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için				
	dış çapı Ø 3/8" olan hortum için				
	dış çapı Ø 16 mm olan hortum için		33,9 g	4463	KK-13
	dış çapı Ø 17,6 mm olan hortum için				
	dış çapı Ø 5/8" olan hortum için				

Sipariş bilgileri

Sipariş bilgileri – Boru klemensi PQ-RK-...-B

	Nominal genişlik	Hazne boyutu	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	12 mm	10	2,4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3,2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5,1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8,4 g	550599	PQ-RK-28-B