

Küresel vana VZBM

FESTO



Özellikler

Bir bakışta

L ve T delikli pirinçten yapılmış 2 veya 3 yollu küresel vana VZBM. VZBM otomatik olarak veya manuel bir kol ile çalıştırılabilir.

- Pirinç model
- EN 10226-1'e göre boru dışı

Tip anahtarı

001	Seri	
VZBM	Küresel vana	

002	Anma çapı DN	
1/4	1/4"	
3/8	3/8"	
1/2	1/2"	
3/4	3/4"	
1	1"	
1 1/4	1 1/4"	
1 1/2	1 1/2"	
2	2"	

003	Bağlantı rakor	
RP	Rp vida dişi	

004	Anma basıncı [bar]	
25	25	
40	40	
50	50	

005	Yapı türü	
D	İki parçalı	
F	Dört parçalı	

006	Valf fonksiyonu	
2	2/2 yollu	
3L	3/2 yollu, L delik	
3T	3/2 yollu, T delik	

007	Flanş bağlantısı	
	Yok	
F03	Delik modeli 03	
F0304	Delme delme şablonu 03 ve 04	
F0405	Delik düzeni 04 ve 05	
F05	Delik düzeni 05	

008	Çalıştırma türü	
	Tahrik üzerinden	
M	Kumanda kolu ile	

009	Gövde malzemesi	
B2	Pirinç, nikel kaplı	

010	Kapatma elemanı malzemesi	
B3	Pirinç, krom kaplama	

Veri sayfası

Genel teknik veriler - 3 yollu								
Bağlantı rakoru	Rp1/4	Rp3/8	Rp1/2	Rp3/4	Rp1	Rp1 1/4	Rp1 1/2	Rp2
Nominal genişlik DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Valf fonksiyonu	3/2							
Tasarım	3 yollu küresel vana, L delik, T delik							
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak							
Çalıştırma türü	mekanik							
Anahtarlama konumu göstergesi	Kızak yönü = akış yönü							
Akış yönü	tersine çevrilebilir							
Montaj türü	Kablo döşeme							
Montaj konumu	İstenildiği gibi							
Standarta dayalı	EN 10226-1, ISO 5211							
Basınç farkında kopma torku proses bileşeni nominal basınç PN	6		6,9	8	11	16,7	26,7	36
İç çap	8 mm	10 mm	14,1 mm	17,6 mm	25 mm	32 mm	38 mm	45 mm
Akış Kv	-							

Çalışma ve çevre koşulları, 3 yollu								
Bağlantı rakoru	Rp1/4	Rp3/8	Rp1/2	Rp3/4	Rp1	Rp1 1/4	Rp1 1/2	Rp2
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	40						25	
Akışkan sıcaklığı	-20 ... 130°C							
Ortam	ISO 8573-1:2010 [---] uyarınca basınçlı hava, Soy gazlar, Su - su buharı değil, nötr sıvılar							
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) ¹⁾	AB basınçlı ekipman direktifine göre							

1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/sp, bkz. Sertifikalar.

Malzemeler 3 yollu	
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Bilye malzemesi	Pirinç, krom kaplama
Mil malzemesi	Pirinç
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR, PTFE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Genel teknik veriler - manuel							
Bağlantı rakoru	Rp1/4	Rp3/8	Rp1/2	Rp3/4	Rp1	Rp1 1/4	Rp1 1/2
Nominal genişlik DN	8	10	15	20	25	32	40
Valf fonksiyonu	2/2						
Tasarım	2 yollu küresel vana						
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak						
Çalıştırma türü	mekanik						
Anahtarlama konumu göstergesi	Kızak yönü = akış yönü						
Akış yönü	tersine çevrilebilir						
Montaj türü	Kablo döşeme						
Montaj konumu	İstenildiği gibi						
Standarta dayalı	EN 10226-1						
Nominal proses bileşeni basıncı basınç farkında çalışma torku	7,5		9	20	25	37	50
İç çap	10 mm		15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm
Akış Kv	6 m³/sa	8 m³/sa	15 m³/sa	28 m³/sa	39 m³/sa	84 m³/sa	156 m³/sa

Veri sayfası

Çalışma ve çevre koşulları, manuel

Bağlantı rakoru	Rp1/4	Rp3/8	Rp1/2	Rp3/4	Rp1	Rp1 1/4	Rp1 1/2
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	50				40		
Akışkan sıcaklığı	-15 ... 120°C						
Ortam	ISO 8573-1:2010 [:-:-] uyarınca basınçlı hava, Soy gazlar, Su - su buharı değil, nötr sıvılar						
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) ¹⁾	AB basınçlı ekipman direktifine göre						

1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/sp, bkz. Sertifikalar.


Manuel model malzemesi

Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Gövde malzeme numarası	CW617N
Bilye malzemesi	Pirinç, krom kaplama
Bilye malzeme numarası	CW617N
Mil malzemesi	Pirinç
Mil malzeme numarası	CW617N
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR, PTFE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Ölçüler

Ölçüler – Küresel vanalar VZBM, 3 yollu

CAD verilerini indir www.festo.com





[1] Anahtar konumu göstergesi: Kızak yönü, akış yönüne karşılık gelir

	B2	B3	D1 Ø	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø H8	D8
VZBM-1/4-RP-40-F-3....-F03-B2B3	32,5	17	8	Rp1/4	5,5	–	36	–	25	M4
VZBM-3/8-RP-40-F-3....-F03-B2B3			10	Rp3/8						
VZBM-1/2-RP-40-F-3....-F03-B2B3			14,1	Rp1/2						
VZBM-3/4-RP-40-F-3....-F03-B2B3	38	21,5	17,6	Rp3/4		42				
VZBM-1-RP-40-F-3....-F0304-B2B3	48,5	26	25	Rp1						
VZBM-1 1/4-RP-40-F-3....-F0405-B2B3	59	36,5	32	Rp1 1/4		5,5	42	50	30	
VZBM-1 1/2-RP-25-F-3....-F0405-B2B3	67,5	38	38	Rp1 1/2		6,5	42	50	30	
VZBM-2-RP-25-F-3....-F05-B2B3	78,5	43	45	Rp2			6,5	50	–	35

	H1	H2	H3	L1	T1	⊖G1	⊖G2
				±2	min.		-0,1
VZBM-1/4-RP-40-F-3....F03-B2B3	38	9	9	64,5	15	25	9
VZBM-3/8-RP-40-F-3....F03-B2B3							
VZBM-1/2-RP-40-F-3....F03-B2B3							
VZBM-3/4-RP-40-F-3....F03-B2B3	42			76	16,3	31	
VZBM-1-RP-40-F-3....F0304-B2B3	46,5			97	19,1	41	
VZBM-1 1/4-RP-40-F-3....F0405-B2B3	61,3	10	11	118	21,4	55	11
VZBM-1 1/2-RP-25-F-3....F0405-B2B3	63,5			134,5			
VZBM-2-RP-25-F-3....F05-B2B3	74	12	14	157	25,7	67	14

Ölçüler


Ölçüler – VAOH kumanda kolu, 3 yollu

CAD verilerini indir www.festo.com

		B1 ±5	H1 ±5	L1 ±10	1/2 ±0,5
VAOH-9-H9	Rp1/4 ... Rp1	21	36	120	9
VAOH-11-H9	Rp1 1/4 ... Rp1 1/2	26	40	140	11
VAOH-14-H9	Rp2	31	46	180	14

Ölçüler


Ölçüler – Küresel vanalar VZBM, manuel

CAD verilerini indir www.festo.com

	D1 Ø	D2	D10 Ø	H1	L1	L2	L3	T1 min.	R1
VZBM-1/4-RP-50-D-2-M-B2B3	10	Rp1/4	23	41	49	23	85	12	18
VZBM-3/8-RP-50-D-2-M-B2B3	10	Rp3/8	24	41	50,5	23,5	85	12	21
VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3	15	Rp1/2	32	49	61	30,5	85	15	26
VZBM-3/4-RP-50-D-2-M-B2B3	20	Rp3/4	40	57	69,5	35	105	16,3	32
VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3	25	Rp1	48	61	84	42	105	19,1	38
VZBM-1 1/4-RP-40-D-2-M-B2B3	32	Rp1 1/4	60	75	98	49	130	21,4	47
VZBM-1 1/2-RP-40-D-2-M-B2B3	40	Rp1 1/2	72,5	81	108	54	130	22	54

Ölçüler


Ölçüler – Kumanda kolu VAOH, manuel

CAD verilerini indir www.festo.com

		B1	D1 Ø	H1	L1	≈ 1
VAOH-F10-D7-H9-A	Rp1/4 ... Rp1/2	16	7	24,5	89	5
VAOH-F10-D9-H9-A	Rp3/4 ... Rp1	18	9	28,5	105	6
VAOH-F10-D12-H9-A	Rp1 1/4 ... Rp1 1/2	22	12	32	130	8

Ölçüler


Ölçüler – Redüksiyon manşonu DARQ

CAD verilerini indir www.festo.com


	E1 +0,1/-0,3	E2 +0,3/-0,1	L1 ±0,2	⌀ 1 -0,02/-0,12	⌀ 2 +0,04/+0,18
DARQ-R-A-S11-S8-...	14	11	12	11	8
DARQ-R-A-S11-S9-...	14	12,3	11	11	9
DARQ-R-A-S14-S8-...	18	11	16	14	8
DARQ-R-A-S14-S9-...	18	12,3	16	14	9
DARQ-R-A-S14-S10-...	18	13,3	16	14	10
DARQ-R-A-S14-S11-...	18	14,3	16	14	11
DARQ-R-A-S14-S12-...	18	16,3	16	14	12
DARQ-R-A-S17-S8-...	22	11	17	17	8
DARQ-R-A-S17-S9-...	22	12,3	17	17	9
DARQ-R-A-S17-S11-...	22	14,3	17	17	11
DARQ-R-A-S17-S12-...	22	16,3	17	17	12
DARQ-R-A-S17-S14-...	22	18,3	17	17	14
DARQ-R-A-S22-S11-...	28	14,3	22	22	11
DARQ-R-A-S22-S14-...	28	18,3	22	22	14
DARQ-R-A-S22-S16-...	28	21,3	22	22	16
DARQ-R-A-S22-S17-...	28	22,3	22	22	17
DARQ-R-A-S27-S14-...	36	18,3	27	27	14
DARQ-R-A-S27-S17-...	36	22,3	27	27	17
DARQ-R-A-S27-S22-...	36	28,5	27	27	22
DARQ-R-A-S36-S22-...	48	28,5	36	36	22
DARQ-R-A-S36-S27-...	48	36,1	36	36	27
DARQ-R-A-S46-S22-...	59	28,5	46	46	22
DARQ-R-A-S46-S27-...	59	36,1	46	46	27
DARQ-R-A-S46-S36-...	59	48	46	46	36

Ölçüler

Ölçüler – Bağlantı kiti DARQ

CAD verilerini indir www.festo.com


- [1] Bağlantı 1, tahrik çıkışı
[2] Bağlantı 2, redüksiyon çıkışı




	D1	H1	H2	H3	H4	L1	L2	T1	W1 H11	± 1 h11
DARQ-K-V-F04S11-F03S9-R1	M5	40	11	3,2	5	46	23	9	9	11
DARQ-K-V-F05S14-F03S9-R1	M6	40	15	3,2	5	46	23	9	9	14
DARQ-K-V-F05S14-F04S11-R1	M6	40	15	3,2	5	46	23	11	11	14
DARQ-K-V-F07S17-F04S11-R1	M8	50	18	6	6	66	30,5	11	11	17
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R1	M8	50	18	6	6	66	30,5	15	14	17
DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R1	M10	75	23	10	9,5	132,1	63	15	14	22
DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R1	M10	75	23	10	9,5	132,1	63	18	17	22
DARQ-K-V-F10S27-F07S17-R1	M10	75	28	10	9,5	132,1	63	18	17	27

Ölçüler

Ölçüler – Montaj köprüsü DARQ-B-...R1

CAD verilerini indir www.festo.com

- [1] Bağlantı 1, tahrik çıkışı
[2] Bağlantı 2, redüksiyon çıkışı




	D2 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D7 ø	D8 ø	D9 ø	D10 ø	D11 ø
DARQ-B-F0405-F0304-...	25,9	25,9	42	36	5,1	6,1	6,1	9,4	50	42
DARQ-B-F0507-F0405-...	30,5	36,8	50	42	5,1	7,6	6,6	10,9	70	50
DARQ-B-F0710-F0507-...	38,6	50	70	50	5,1	8,9	7,1	14	102	70
DARQ-B-F1012-F10-...	69,9	76,2	–	102	5,1	–	11,2	17,3	125	102


	D12 ø	D13 ø	H1	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L3	W1
DARQ-B-F0405-F0304-...	6,1	7,6	39,9	3,2	5	28,2	3,8	7,1	46	22,9	45°
DARQ-B-F0507-F0405-...	7,6	10,2	50	6	6	36,3	3,8	7,1	66	30,5	45°
DARQ-B-F0710-F0507-...	8,9	10,9	74,9	9,5	9,5	50,5	3,8	7,1	102,1	39,1	45°
DARQ-B-F1012-F10-...	11,2	13	80	10	9,5	58,4	3,8	7,1	132,1	63	45°

Ölçüler

Ölçüler – Bağlantı kiti DARQ

CAD verilerini indir www.festo.com

- [1] Bağlantı 1, tahrik çıkışı
 [2] Bağlantı 2, redüksiyon çıkışı




Ölçüler

	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	T1	W1 H11	≈ 1 h11
DARQ-K-V-F03S9-F03S9-...	80	4	M5	50	9	40	40	9	9	9
DARQ-K-V-F04S11-F03S9-...	80	4	M5	50	11	45	40	9	9	11
DARQ-K-V-F04S11-F04S11-...	80	4	M5	50	11	45	45	11	11	11
DARQ-K-V-F05S14-F03S9-...	100	5	M6	60	15	50	40	9	9	14
DARQ-K-V-F05S14-F04S11-...	100	5	M6	60	15	50	45	11	11	14
DARQ-K-V-F05S14-F05S14-...	100	5	M6	60	15	50	50	15	14	14
DARQ-K-V-F07S17-F03S9	100	5	M8	60	18	70	45	9	9	17
DARQ-K-V-F07S17-F04S11-...	100	5	M8	60	18	70	45	11	11	17
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-...	100	5	M8	60	18	70	50	15	14	17
DARQ-K-V-F07S17-F07S14-...	100	5	M8	60	18	70	70	15	14	17
DARQ-K-V-F07S22-F05S11-...	100	5	M8	60	23	70	50	11	11	22
DARQ-K-V-F10S22-F04S11	120	5	M10	80	22	95	50	11	11	22
DARQ-K-V-F10S22-F05S14-...	120	5	M10	80	22,5	95	50	15	14	22
DARQ-K-V-F10S22-F07S17-...	120	5	M10	80	22,5	95	70	18	17	22
DARQ-K-V-F10S22-F10S22-...	120	5	M10	80	22,5	95	95	22,5	22	22
DARQ-K-V-F10S27-F05S14-...	120	5	M10	80	27,5	95	50	15	14	27
DARQ-K-V-F10S27-F07S14-...	120	5	M10	80	27,5	95	70	15	14	27
DARQ-K-V-F10S27-F07S17-...	120	5	M10	80	27,5	95	70	18	17	27
DARQ-K-V-F12S27-F05S14	160	6	M12	80	27	115	70	15	14	27
DARQ-K-V-F12S27-F07S14	160	6	M12	80	27	115	70	15	14	27
DARQ-K-V-F12S27-F07S17-...	160	6	M12	80	27	115	70	18	17	27
DARQ-K-V-F12S27-F10S22-...	160	6	M12	80	27	115	95	22,5	22	27
DARQ-K-V-F12S27-F12S27-...	160	6	M12	80	27	115	115	27,5	27	27

	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	T1	W2 -0,1	W3 H11	≈ 1 h11
DARQ-K-Z-F03S9-F03S9-...	80	4	M5	50	9	40	40	14	9	12,1	9
DARQ-K-Z-F04S11-F03S9-...	80	4	M5	50	11	45	40	14	9	12,1	11
DARQ-K-Z-F04S11-F04S11-...	80	4	M5	50	11	45	45	17	11	14,1	11
DARQ-K-Z-F05S14-F03S9-...	100	5	M6	60	15	50	40	14	9	12,1	14
DARQ-K-Z-F05S14-F04S11-...	100	5	M6	60	15	50	45	17	11	14,1	14
DARQ-K-Z-F05S14-F05S14-...	100	5	M6	60	15	50	50	21	14	18,1	14
DARQ-K-Z-F07S17-F04S11-...	100	5	M8	60	18	70	45	17	11	14,1	17
DARQ-K-Z-F07S17-F05S14-...	100	5	M8	60	18	70	50	21	14	18,1	17
DARQ-K-Z-F07S17-F07S14-...	100	5	M8	60	18	70	70	21	14	18,1	17
DARQ-K-Z-F10S22-F05S14-...	120	5	M10	80	22,5	95	50	21	14	18,1	22
DARQ-K-Z-F10S22-F07S17-...	120	5	M10	80	22,5	95	70	26	17	22,2	22
DARQ-K-Z-F10S22-F10S22-...	120	5	M10	80	22,5	95	95	33	22	28,2	22

Ölçüler

Ölçüler – Montaj adaptörü DARQ

CAD verilerini indir www.festo.com

- [1] Flanş 1 tahrik çıkışı
- [2] Flanş 2 redüksiyon çıkışı
- [3] * = N1 (flanş 1 delik sayısı)
- [4] ** = N2 (flanş 2 delik sayısı)

Ölçüler

	B1	B2	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2	*N1	**N2	W1	W2
DARQ-B-F03-F03-...	80	4	36	25	5,5	36	25	5,5	50	40	40	4	4	90°	45°
DARQ-B-F04-F03-...	80	4	36	25	5,5	42	30	5,5	50	45	40	4	4	90°	45°
DARQ-B-F04-F04-...	80	4	42	30	5,5	42	30	5,5	50	45	45	4	4	90°	45°
DARQ-B-F05-F03-...	100	5	36	25	5,5	50	35	6,5	60	50	40	4	4	90°	45°
DARQ-B-F05-F04-...	100	5	42	30	5,5	50	35	6,5	60	50	45	4	4	90°	45°
DARQ-B-F05-F05-...	100	5	50	35	6,5	50	35	6,5	60	50	50	4	4	90°	45°
DARQ-B-F07-F04-...	100	5	42	30	5,5	70	55	9	60	70	45	4	4	90°	45°
DARQ-B-F07-F05-...	100	5	50	35	6,5	70	55	9	60	70	50	4	4	90°	45°
DARQ-B-F07-F07-...	100	5	70	55	9	70	55	9	60	70	70	4	4	90°	45°
DARQ-B-F10-F05-...	120	5	50	35	6,5	102	70	11	80	95	50	4	4	90°	45°
DARQ-B-F10-F07-...	120	5	70	55	9	102	70	11	80	95	70	4	4	90°	45°
DARQ-B-F10-F10-...	120	5	102	70	11	102	70	11	80	95	95	4	4	90°	45°
DARQ-B-F12-F07-...	160	6	70	55	9	125	85	13	80	115	70	4	4	90°	45°
DARQ-B-F12-F10-...	160	6	102	70	11	125	85	13	80	115	95	4	4	90°	45°
DARQ-B-F12-F12-...	160	6	125	85	13	125	85	13	80	115	115	4	4	90°	45°

	B1	B2	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2	*N1	**N2	W1	W2
DARQ-B-F14-F10-...	160	6	102	70	11	140	100	17	80	135	95	4	4	90°	45°
DARQ-B-F14-F12-...	160	6	125	85	13	140	100	17	80	135	115	4	4	90°	45°
DARQ-B-F14-F14-...	160	6	140	100	17	140	100	17	80	135	135	4	4	90°	45°
DARQ-B-F16-F12-...	200	6	125	85	13	165	130	21	100	160	115	4	4	90°	45°
DARQ-B-F16-F14-...	200	6	140	100	17	165	130	21	100	160	135	4	4	90°	45°
DARQ-B-F16-F16-...	200	6	165	130	21	165	130	21	100	160	160	4	4	90°	45°
DARQ-B-F25-F14-...	400	10	140	100	17	254	200	17	200	270	135	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F25-F16-...	400	10	165	130	21	254	200	17	200	270	160	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F25-F25-...	400	10	254	200	17	254	200	17	200	270	270	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F30-F16-...	400	10	165	130	21	298	230	21	200	320	160	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F30-F25-...	400	10	254	200	17	298	230	21	200	320	270	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F30-F30-...	400	10	298	200	21	298	230	21	200	320	320	8	4	45°	22,5°

Sipariş bilgileri

Küresel vanalar VZBM, 3 yollu


	Bağlantı rakoru	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	Rp1/4	530 g	4451869	VZBM-1/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3
			4451861	VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3
	Rp3/8	460 g	4451854	VZBM-3/8-RP-40-F-3T-F03-B2B3
		500 g	4451868	VZBM-3/8-RP-40-F-3L-F03-B2B3
	Rp1/2	460 g	4451855	VZBM-1/2-RP-40-F-3T-F03-B2B3
			4451867	VZBM-1/2-RP-40-F-3L-F03-B2B3
	Rp3/4	710 g	4451856	VZBM-3/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3
		720 g	4451866	VZBM-3/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3
	Rp1	1.250 g	4451857	VZBM-1-RP-40-F-3T-F0304-B2B3
		1.280 g	4451862	VZBM-1-RP-40-F-3L-F0304-B2B3
	Rp1 1/4	2.930 g	4451858	VZBM-11/4-RP-40-F-3T-F0405-B2B3
		3.000 g	4451863	VZBM-11/4-RP-40-F-3L-F0405-B2B3
	Rp1 1/2	3.190 g	4451859	VZBM-11/2-RP-25-F-3T-F0405-B2B3
		3.260 g	4451864	VZBM-11/2-RP-25-F-3L-F0405-B2B3
	Rp2	4.320 g	4451860	VZBM-2-RP-25-F-3T-F05-B2B3
		4.470 g	4451865	VZBM-2-RP-25-F-3L-F05-B2B3

Küresel vanalar VZBM, manuel

	Bağlantı rakoru	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	Rp1/4	130 g	4405684	VZBM-1/4-RP-50-D-2-M-B2B3
	Rp3/8	120 g	4405685	VZBM-3/8-RP-50-D-2-M-B2B3
	Rp1/2	200 g	4405686	VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3
	Rp3/4	335 g	4405687	VZBM-3/4-RP-50-D-2-M-B2B3
	Rp1	480 g	4405689	VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3
	Rp1 1/4	770 g	4405690	VZBM-11/4-RP-40-D-2-M-B2B3
	Rp1 1/2	1.116 g	4405691	VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3


Çevre birimlerine genel bakış


Çevre birimlerine genel bakış




Aksesuar		→ Sayfa/İnternet
Tip/sipariş kodu	Açıklama	
[1] Küresel Vana VZBM	Pirinç 3 yollu küresel valf, L delikli veya T delikli versiyon	vzbm
[2] Küresel valf VZBM	Kumanda kolu ile	vzbm
[3] VAOH kumanda kolu	VZBM için kilitlenebilir, manuel	19
[4] VAOH kumanda kolu	Yüksek alaşımlı çelik, paslanmaz	19
[5] Redüksiyon manşonu DARQ	- Bağlantı 1, tahrik çıkışı fonksiyonu - Bağlantı 2, redüksiyon çıkışı fonksiyonu	20
[6] Bağlantı kiti DARQ	- Bağlantı 1, tahrik çıkışı fonksiyonu - Bağlantı 2, redüksiyon çıkışı fonksiyonu	20
[7] Bağlantı kiti DARQ-K-Z-...R13	- DARQ-K-V-... (iç kare ve dış kare) - DARQ-K-Z-... (iç iki düz ve dış kare)	21
[8] Montaj adaptörü DARQ	Tahrik çıkış fonksiyonu	21
[9] Montaj adaptörü DARQ	Çıkış fonksiyonunun azaltılması	22

Aksesuar


VAOH kumanda kolu				
	Açıklama	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	Rp1/4 ... Rp1/2 bağlantısı için	50 g	4650069	VAOH-F10-D7-H9-A
	Rp3/4 ... Rp1 bağlantısı için	75 g	4650070	VAOH-F10-D9-H9-A
	Rp1 1/4 ... Rp1 1/2 bağlantısı için	145 g	4650071	VAOH-F10-D12-H9-A

VAOH kumanda kolu				
	Açıklama	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	Rp1/4 ... Rp2 bağlantısı için	100 g	542702	VAOH-9-H9
	Rp1 1/4 ... Rp1 1/2 bağlantısı için	200 g	542703	VAOH-11-H9
	Rp2 bağlantısı için	300 g	542704	VAOH-14-H9


Redüksiyon manşonu DARQ				
	Uzunluk	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	11 mm	5 g	8082117	DARQ-R-A-S11-S9-11
		25 g	8082131	DARQ-R-A-S11-S9-11-P5
		50 g	8082140	DARQ-R-A-S11-S9-11-P10
		250 g	8082145	DARQ-R-A-S11-S9-11-P50
	12 mm	7 g	8082116	DARQ-R-A-S11-S8-12
		35 g	8082130	DARQ-R-A-S11-S8-12-P5
	16 mm	10 g	8082121	DARQ-R-A-S14-S12-16
		13 g	8082120	DARQ-R-A-S14-S11-16
		16 g	8082119	DARQ-R-A-S14-S10-16
		18 g	8082118	DARQ-R-A-S14-S9-16
		20 g	8086383	DARQ-R-A-S14-S8-16
		65 g	8082133	DARQ-R-A-S14-S11-16-P5
		90 g	8082132	DARQ-R-A-S14-S9-16-P5
		100 g	8086388	DARQ-R-A-S14-S8-16-P5
		130 g	8082142	DARQ-R-A-S14-S11-16-P10
		180 g	8082141	DARQ-R-A-S14-S9-16-P10
		650 g	8082147	DARQ-R-A-S14-S11-16-P50
		900 g	8082146	DARQ-R-A-S14-S9-16-P50
	17 mm	19 g	8082123	DARQ-R-A-S17-S14-17
		25 g	8086385	DARQ-R-A-S17-S12-17
		29 g	8082122	DARQ-R-A-S17-S11-17
		34 g	8096914	DARQ-R-A-S17-S9-17
		36 g	8086384	DARQ-R-A-S17-S8-17
		95 g	8082135	DARQ-R-A-S17-S14-17-P5
		125 g	8086389	DARQ-R-A-S17-S12-17-P5
		145 g	8082134	DARQ-R-A-S17-S11-17-P5
		190 g	8082143	DARQ-R-A-S17-S14-17-P10
		1.450 g	8082148	DARQ-R-A-S17-S11-17-P50
	22 mm	46 g	8082126	DARQ-R-A-S22-S17-22
		52 g	8082125	DARQ-R-A-S22-S16-22
		62 g	8082124	DARQ-R-A-S22-S14-22
		75 g	8086386	DARQ-R-A-S22-S11-22
		230 g	8082137	DARQ-R-A-S22-S17-22-P5
		310 g	8082136	DARQ-R-A-S22-S14-22-P5
		460 g	8082144	DARQ-R-A-S22-S17-22-P10
		2.300 g	8082149	DARQ-R-A-S22-S17-22-P50

Aksesuar


Redüksiyon manşonu DARQ

	Uzunluk	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	27 mm	80 g	8082127	DARQ-R-A-S27-S22-27
		121 g	8086387	DARQ-R-A-S27-S17-27
		400 g	8082138	DARQ-R-A-S27-S22-27-P5
	36 mm	140 g	8096913	DARQ-R-A-S27-S14-27
		215 g	8082128	DARQ-R-A-S36-S27-36
		286 g	8096915	DARQ-R-A-S36-S22-36
		1.075 g	8082139	DARQ-R-A-S36-S27-36-P5
	46 mm	410 g	8082129	DARQ-R-A-S46-S36-46
		618 g	8215769	DARQ-R-A-S46-S27-46
		709 g	8215771	DARQ-R-A-S46-S22-46


Bağlantı kiti DARQ

	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	232 g	8088299	DARQ-K-V-F04S11-F03S9-R1
	255 g	8088301	DARQ-K-V-F05S14-F03S9-R1
	342 g	8088297	DARQ-K-V-F05S14-F04S11-R1
	563 g	8088302	DARQ-K-V-F07S17-F04S11-R1
	771 g	8088303	DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R1
	1.515 g	8088300	DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R1
	1.977 g	8215767	DARQ-K-V-F10S27-F07S17-R1
	2.010 g	8088298	DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R1

Montaj adaptörü DARQ


	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	120 g	8087462	DARQ-B-F0405-F0304-R1
	300 g	8087463	DARQ-B-F0507-F0405-R1
	950 g	8087464	DARQ-B-F1012-F10-R1
	1.610 g	8087465	DARQ-B-F0710-F0507-R1

Bağlantı kiti DARQ-K-V-...R13


	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	392 g	8084186	DARQ-K-V-F03S9-F03S9-R13
	410 g	8084187	DARQ-K-V-F04S11-F03S9-R13
	480 g	8084188	DARQ-K-V-F04S11-F04S11-R13
	630 g	8084189	DARQ-K-V-F05S14-F03S9-R13
	725 g	8084190	DARQ-K-V-F05S14-F04S11-R13
	823 g	8084192	DARQ-K-V-F07S17-F04S11-R13
	830 g	8084191	DARQ-K-V-F05S14-F05S14-R13
	866 g	8132814	DARQ-K-V-F07S17-F03S9-R13
	926 g	8084193	DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
	980 g	8084194	DARQ-K-V-F07S17-F07S14-R13
	986 g	8084195	DARQ-K-V-F07S22-F05S11-R13
	1.410 g	8133487	DARQ-K-V-F10S22-F04S11-R13
	1.432 g	8084196	DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R13
	1.935 g	8084199	DARQ-K-V-F10S27-F05S14-R13
	2.045 g	8084197	DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R13
	2.113 g	8084198	DARQ-K-V-F10S22-F10S22-R13
	2.116 g	8084200	DARQ-K-V-F10S27-F07S17-R13
	2.134 g	8086439	DARQ-K-V-F10S27-F07S14-R13
	2.615 g	8084201	DARQ-K-V-F12S27-F07S17-R13
	2.655 g	8131545	DARQ-K-V-F12S27-F07S14-R13
	2.728 g	8133486	DARQ-K-V-F12S27-F05S14-R13

Aksesuar


Bağlantı kiti DARQ-K-V-...R13

	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	2.753 g	8084202	DARQ-K-V-F12S27-F10S22-R13
	3.552 g	8084203	DARQ-K-V-F12S27-F12S27-R13


Bağlantı kiti DARQ-K-Z-...R13

	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	385 g	8085017	DARQ-K-Z-F03S9-F03S9-R13
	400 g	8085016	DARQ-K-Z-F04S11-F03S9-R13
	465 g	8085018	DARQ-K-Z-F04S11-F04S11-R13
	620 g	8085019	DARQ-K-Z-F05S14-F03S9-R13
	710 g	8085020	DARQ-K-Z-F05S14-F04S11-R13
	795 g	8085021	DARQ-K-Z-F05S14-F05S14-R13
	810 g	8085022	DARQ-K-Z-F07S17-F04S11-R13
	890 g	8085023	DARQ-K-Z-F07S17-F05S14-R13
	945 g	8085024	DARQ-K-Z-F07S17-F07S14-R13
	1.396 g	8085026	DARQ-K-Z-F10S22-F05S14-R13
	1.970 g	8085027	DARQ-K-Z-F10S22-F07S17-R13
	1.980 g	8085025	DARQ-K-Z-F10S22-F10S22-R13

Montaj adaptörü DARQ., tahrik çıkış fonksiyonu


	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	270 g	8082978	DARQ-B-F04-F03-R13
	442 g	8082980	DARQ-B-F05-F03-R13
	461 g	8082981	DARQ-B-F05-F04-R13
	514 g	8082983	DARQ-B-F07-F04-R13
	530 g	8082984	DARQ-B-F07-F05-R13
	836 g	8082986	DARQ-B-F10-F05-R13
	920 g	8082987	DARQ-B-F10-F07-R13
	1.504 g	8082989	DARQ-B-F12-F07-R13
	1.688 g	8082990	DARQ-B-F12-F10-R13
	1.775 g	8082992	DARQ-B-F14-F10-R13
	1.889 g	8082993	DARQ-B-F14-F12-R13
	2.305 g	8083005	DARQ-B-F05-F04-R13-P5
	2.648 g	8082995	DARQ-B-F16-F12-R13
	2.650 g	8083007	DARQ-B-F07-F05-R13-P5
	2.792 g	8082996	DARQ-B-F16-F14-R13
	4.600 g	8083009	DARQ-B-F10-F07-R13-P5
	14.734 g	8082998	DARQ-B-F25-F14-R13
	15.384 g	8082999	DARQ-B-F25-F16-R13
	16.740 g	8083001	DARQ-B-F30-F16-R13
	20.250 g	8083002	DARQ-B-F30-F25-R13

Montaj köprüsü DARQ., redüksiyon çıkışı

	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	260 g	8082977	DARQ-B-F03-F03-R13
	275 g	8082979	DARQ-B-F04-F04-R13
	478 g	8082982	DARQ-B-F05-F05-R13
	583 g	8082985	DARQ-B-F07-F07-R13
	1.037 g	8082988	DARQ-B-F10-F10-R13
	1.375 g	8083004	DARQ-B-F04-F04-R13-P5
	1.802 g	8082991	DARQ-B-F12-F12-R13

Aksesuar

Montaj köprüsü DARQ,, redüksiyon çıkışı

	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	1.976 g	8082994	DARQ-B-F14-F14-R13
	2.390 g	8083006	DARQ-B-F05-F05-R13-P5
	2.844 g	8082997	DARQ-B-F16-F16-R13
	2.915 g	8083008	DARQ-B-F07-F07-R13-P5
	5.185 g	8083010	DARQ-B-F10-F10-R13-P5
	18.895 g	8083000	DARQ-B-F25-F25-R13
	21.644 g	8083003	DARQ-B-F30-F30-R13