


平行组件 EAMM-U

FESTO



Festo 核心产品范围
涵盖您大多数的自动化应用

全球:
好用:
快捷:

快速交付
Festo 高质量水准
选型快捷

我们从庞大的产品样本中精选了最为重要的
产品和功能，组成了 Festo 核心产品范围。

核心产品范围为您的自动化需求提
供最佳价值。

只要找到
这个星星!

主要特性

一览

以下组件通过摩擦锁定来耦合电机和电缸。
这些组件可以链接 Festo 电机或第三方电机。

选型可为您提供可用组合一览。
工程设计工具 "Electric Motion Sizing" 帮助您找到正确的组合。

Electric Motion Sizing

电缸选型和配置



快速、安全地找到合适的驱动元件：Electric Motion Sizing 可以根据很少的应用数据和操作步骤计算出匹配的电缸、电机和伺服驱动器组合。此外，它还能为您提供所选组合的包括零件清单和相关文档在内的所有相关数据。这样一来，不但能避免设计错误，还能显著提高系统能效。而其与 Festo Automation Suite 配合使用，能够进一步简化调试操作。

详情，请登录 www.festo.com/ems

快速找到电缸与第三方电机的可用组合

选择所需电缸，注意“电机接口”一栏的代码

在第三方电机接口表中查找接口代码 (→ 自页码 58) 并比对所需第三方电机是否在列

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Elektrozyliner ESBF



Schnittstellentabelle für Fremdmotoren
→ ab Seite 67
Technische Daten für Axialbausätze
→ ab Seite 72

Motor/Getriebe ¹⁾	Schnittstelle	Axialbausatz	
Typ	Motor	Teile-Nr.	Typ
ESBF-32			
mit Servomotor			
EMME-AS-40...	40P	1976465	EAMM-A-D32-40P
		2207372	EAMM-A-D32-40P-S1 ²⁾
EMMS-AS-40... Fremdmotor	40A	543147	EAMM-A-D32-40A
		1322178	EAMM-A-D32-40A-S1 ²⁾

Fremdmotoren und Fremdgetriebe		
Schnittstelle	Hersteller	Typ
Fremdmotoren		
58AA	SEW Eurodrive	CMP40; CMP40S/M
	Bosch Rexroth	MKD 025; MSK030B; MSK030C; MSK03x
	Danaher Motion	AKM21 AC; AKM21 AN; AKM22 AC; AKM22 AN; AKM23 AC; AKM23 AN; AKM24 AC; AKM24 AN; AKM2x-AC/AN
	Beckhoff	AM3021; AM3022; AM3023; AM3024
	B+R Automation	8ISA2
	Mitsubishi	AKM21; AKM21x-Ax; AKM22; AKM22x-Ax; AKM23; AKM23x-Ax; AKM24; AKM24x-Ax
60AA	Fastech	EzM2-60S/M/L

注意

取决于电机和电缸的组合，在特定情况下，电缸可能无法达到最大进给力。使用平行组件时，必须考虑特定组件的空载驱动扭矩。

主要特性

型号	适用电缸	安装方向	传动比	简要说明	→ 页码
EAMM-U-...-D	<ul style="list-style-type: none"> 有杆电缸 ESBF 小型滑台 EGSL 	所有方向	$i = 1$	<ul style="list-style-type: none"> 可选防护等级 IP65 	4
EAMM-U-...-S	<ul style="list-style-type: none"> 丝杠式电缸 ELGA-BS 丝杠式电缸 EGC-BS 丝杠式电缸 EGC-HD-BS 	所有方向	$i = 1$	<ul style="list-style-type: none"> 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件供货范围内，用于电缸轴的支撑。 	4
EAMM-U-...-V/T	<ul style="list-style-type: none"> 有杆电缸 EPCC 小型滑台 EGSC-BS 丝杠式电缸 ELGD-BS 丝杠式电缸 ELGD-BS-WD 丝杠式电缸 ELGC-BS 丝杠式电缸 ELGT-BS 	所有方向	$i = 1$	-	46

附件，用于平行组件 EAMM-U-...-D/S

夹紧元件 EADT

→ 页码 41



结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145 用于调节齿形带张紧力。旋转壳体的一个孔内的夹紧元件可将电机推离电缸（为此，电机可在一条槽内被移动）。这样，夹紧元件就可以用低扭力来产生高齿形带张紧力。

对向轴承 EAMG

→ 页码 42



对向轴承 EAMG 减轻电缸或电机轴承上的负载，提高高负载下的使用寿命。对于每个对向轴承，需要一个额外的夹紧套 EAMH-...-P。

夹紧套 EAMH-...-P

→ 页码 43



要改动对向轴承，必须用带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 来替换平行组件标配的不带耳轴的夹紧套。

夹紧套 EAMH-...

→ 页码 44



弹簧销用于适配与平行组件轴直径有偏差的第三方电机。


密封组件 EADS-F-...

→ 页码 45



备件，用于密封平行组件 EAMM-U-...-S1，位于电机和组件之间。

接口一览




电缸机械接口	
D19	EGSL-35
D32	ESBF-32, EGSL-45
D40	ESBF-40, EGSL-55
D50	ESBF-50
D60	EGSL-75, ESBF-63
D80	ESBF-80
D100	ESBF-100
S38	ELGA-BS-70, EGC-70-BS, EGC-HD-125-BS
S48	ELGA-BS-80, EGC-80-BS, EGC-HD-160-BS
S62	ELGA-BS-120, EGC-120-BS, EGC-HD-220-BS
S95	ELGA-BS-150, EGC-185-BS

120G	减速机 EMGA-120
50GA	第三方减速机
68GA	第三方减速机
70GA	第三方减速机
90GA	第三方减速机
120GA	第三方减速机
126AA	第三方减速机

电机接口	
38AA	第三方电机
40A	第三方电机
40P	伺服电机, EMME-AS-40, EMMB-AS-40
40R	第三方电机
40RA	第三方电机
42A	低压伺服电机 EMMT-ST-42, EMMB-ST-42
57A	低压伺服电机 EMMT-ST-57, EMMB-ST-57
55A	第三方电机
57AA	第三方电机
57AC	第三方电机
58AA	第三方电机
60AA	第三方电机
60P	伺服电机, EMMT-AS-60, EMMB-AS-60, 第三方电机
60PA	第三方电机
60R	第三方电机
60RA	第三方电机
60RB	第三方电机
70A	第三方电机
70AA	第三方电机
70AB	第三方电机
80P	伺服电机, EMMT-AS-80, EMMB-AS-80
80PB	第三方电机
80R	第三方电机
82AA	第三方电机
84AA	第三方电机
87A	低压伺服电机 EMMT-ST-87, EMMB-ST-87, 第三方电机
88A	第三方电机
100A	伺服电机, EMMT-AS-100
150A	伺服电机, EMMT-AS-150
126AA	第三方电机
40G	减速机 EMGA-40
60G	减速机 EMGA-60-P-...-SAS/SST
60H	减速机 EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P
80G	减速机 EMGA-80

产品范围一览

许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 ESBF



- 该组件可各个方向安装
- 可选防护等级 IP65
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机/减速机? 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
ESBF-32			
配伺服电机			
第三方电机	38AA	8058924	EAMM-U-50-D32-38AA-78
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	8164734	EAMM-U-50-D32-40P-48⁴⁾
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 2153283	EAMM-U-50-D32-40P-78
		2154009	EAMM-U-50-D32-40P-78-S1¹⁾
第三方电机	40A	1201591	EAMM-U-50-D32-40A-78
		1202302	EAMM-U-50-D32-40A-78-S1¹⁾
第三方电机	40R	1201662	EAMM-U-50-D32-40R-78
第三方电机	40RA	8058925	EAMM-U-50-D32-40RA-78
第三方电机	55A	1210126	EAMM-U-60-D32-55A-91
		1210450	EAMM-U-60-D32-55A-91-S1¹⁾
第三方电机	58AA	8058930	EAMM-U-60-D32-58AA-91
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60, 第三方电机	60P, 60PA	8125069	EAMM-U-60-D32-60P-91
第三方电机	60R	1210434	EAMM-U-60-D32-60R-91
		1210455	EAMM-U-60-D32-60R-91-S1¹⁾
第三方电机	60RA	8123497	EAMM-U-60-D32-60RA-91
第三方电机	60RB	8058932	EAMM-U-60-D32-60RB-91
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P, 60PA	★ 2619586	EAMM-U-70-D32-60P-96
		2619688	EAMM-U-70-D32-60P-96-S1¹⁾
第三方电机	70A	2755565	EAMM-U-70-D32-70A-96
		2781711	EAMM-U-70-D32-70A-96-S1¹⁾
第三方电机	70AA	8123499	EAMM-U-70-D32-70AA-96
配低压伺服电机			
EMMT-ST-42-..., EMMB-ST-42-...	42A	★ 1201607	EAMM-U-50-D32-42A-78
		1202312	EAMM-U-50-D32-42A-78-S1¹⁾
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	★ 1210419	EAMM-U-60-D32-57A-91
		1210453	EAMM-U-60-D32-57A-91-S1¹⁾
第三方电机	57AC	8058929	EAMM-U-60-D32-57AC-91
第三方电机	60AA	8123498	EAMM-U-60-D32-60AA-91


- 1) 防护等级 IP65
- 2) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。
- 3) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm
- 4) 对向轴承 EAMG 不可与该平行组件组合。

注意

用于 EAMM-U-...-S1 的密封件减少电机与法兰之间的散热。注意电机的功率降低。

产品范围一览

许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 ESBF



- 该组件可各个方向安装
- 可选防护等级 IP65
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机/减速机 ²⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
ESBF-32			
配减速机			
EMGA-40-P-... EMGC-40-P-...	40G	1577358 1577346	EAMM-U-60-D32-40G-91 EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 ¹⁾
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ³⁾ , 第三方减速机	60H	2778393 2781450	EAMM-U-70-D32-60H-96 EAMM-U-70-D32-60H-96-S1 ¹⁾
EMGA-60-P-...-SAS/SST ³⁾	60G	2748181 2778302	EAMM-U-70-D32-60G-96 EAMM-U-70-D32-60G-96-S1 ¹⁾
第三方减速机	68GA	8058951	EAMM-U-70-D32-68GA-96
ESBF-40			
配伺服电机			
第三方电机	40R	8058934	EAMM-U-60-D40-40R-91
第三方电机	55A	1210438	EAMM-U-60-D40-55A-91
		1210458	EAMM-U-60-D40-55A-91-S1 ¹⁾
第三方电机	58AA	8058940	EAMM-U-60-D40-58AA-91
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	★ 2617488	EAMM-U-70-D40-60P-96
		2546123	EAMM-U-70-D40-60P-96-S1 ¹⁾
第三方电机	60PA	8058972	EAMM-U-86-D40-60PA-102
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	8164735	EAMM-U-60-D40-60P-61 ⁴⁾
第三方电机	60R	1210446	EAMM-U-60-D40-60R-91
第三方电机		1210466	EAMM-U-60-D40-60R-91-S1 ¹⁾
第三方电机	60RA	8058952	EAMM-U-70-D40-60RA-96
第三方电机	70A	2786204	EAMM-U-70-D40-70A-96
		2786316	EAMM-U-70-D40-70A-96-S1 ¹⁾
第三方电机	70A	1212826	EAMM-U-86-D40-70A-102
		1212854	EAMM-U-86-D40-70A-102-S1 ¹⁾
第三方电机	70AA, 70AB	8058973	EAMM-U-86-D40-70AA-102
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80	80P	★ 2802441	EAMM-U-86-D40-80P-102
		2802656	EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 ¹⁾
第三方电机	80PB	8123501	EAMM-U-86-D40-80PB-102
第三方电机	82AA	8058975	EAMM-U-86-D40-82AA-102
第三方电机	84AA	8058976	EAMM-U-86-D40-84AA-102
第三方电机	88A	1362229	EAMM-U-86-D40-88A-102
配低压伺服电机			
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	★ 1210442	EAMM-U-60-D40-57A-91
		1210462	EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 ¹⁾
第三方电机	57AC	8058939	EAMM-U-60-D40-57AC-91
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	★ 1215802	EAMM-U-86-D40-87A-102
		1215814	EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 ¹⁾


- 1) 防护等级 IP65
- 2) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。
- 3) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm
- 4) 对向轴承 EAMG 不可与该平行组件组合。

注意

用于 EAMM-U-...-S1 的密封件减少电机与法兰之间的散热。注意电机的功率降低。

产品范围一览

许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 ESBF



- 该组件可各个方向安装
- 可选防护等级 IP65
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机/减速机 ²⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
ESBF-40			
配减速机			
EMGA-40-P-...	40G	1577165	EAMM-U-60-D40-40G-91
EMGC-40-P-...		1435968	EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 ¹⁾
第三方减速机	50GA	8058935	EAMM-U-60-D40-50GA-91
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ³⁾ , 第三方减速机	60H	2786101	EAMM-U-70-D40-60H-96
		2786137	EAMM-U-70-D40-60H-96-S1 ¹⁾
EMGA-60-P-...-SAS/SST ³⁾	60G	2785471	EAMM-U-70-D40-60G-96
		2785542	EAMM-U-70-D40-60G-96-S1 ¹⁾
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ³⁾ , 第三方减速机	60H	1586496	EAMM-U-86-D40-60H-102
		1586372	EAMM-U-86-D40-60H-102-S1 ¹⁾
EMGA-60-P-...-SAS/SST ³⁾	60G	1586445	EAMM-U-86-D40-60G-102
		1586429	EAMM-U-86-D40-60G-102-S1 ¹⁾
第三方减速机	68GA	8058954	EAMM-U-70-D40-68GA-96
ESBF-50			
配伺服电机			
第三方电机	60P	8123171	EAMM-U-70-D50-60P-96
第三方电机	60RA	8058963	EAMM-U-70-D50-60RA-96
第三方电机	70A	2786899	EAMM-U-70-D50-70A-96
		2756078	EAMM-U-70-D50-70A-96-S1 ¹⁾
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80	80P	★ 2803053	EAMM-U-86-D50-80P-102
		2803073	EAMM-U-86-D50-80P-102-S1 ¹⁾
第三方电机	80PB	8107089	EAMM-U-86-D50-80PB-102
第三方电机	84AA	8107241	EAMM-U-110-D50-84AA-120
EMMT-AS-100-...	100A	2799424	EAMM-U-110-D50-100A-120
		2799488	EAMM-U-110-D50-100A-120-S1 ¹⁾

1) 防护等级 IP65

2) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。


3) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

- 注意

用于 EAMM-U-...-S1 的密封件减少电机与法兰之间的散热。注意电机的功率降低。

产品范围一览

许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 ESBF



- 该组件可各个方向安装
- 可选防护等级 IP65
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机/减速机 ²⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
ESBF-50			
配低压伺服电机			
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	2802708	EAMM-U-86-D50-87A-102
		2802742	EAMM-U-86-D50-87A-102-S1 ¹⁾
配减速机			
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ³⁾ , 第三方减速机	60H	2803326	EAMM-U-86-D50-60H-102
		2803325	EAMM-U-86-D50-60H-102-S1 ¹⁾
EMGA-60-P-...-SAS/SST ³⁾	60G	2803125	EAMM-U-86-D50-60G-102
		2803197	EAMM-U-86-D50-60G-102-S1 ¹⁾
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ³⁾ , 第三方减速机	60H	2798760	EAMM-U-110-D50-60H-120
		2799150	EAMM-U-110-D50-60H-120-S1 ¹⁾
EMGA-60-P-...-SAS/SST ³⁾	60G	2797368	EAMM-U-110-D50-60G-120
		2798665	EAMM-U-110-D50-60G-120-S1 ¹⁾
第三方减速机	68GA	8058965	EAMM-U-70-D50-68GA-96
第三方减速机	70GA	8107044	EAMM-U-86-D50-70GA-102
EMGA-80-P-...	80G	2799196	EAMM-U-110-D50-80G-120
		2799281	EAMM-U-110-D50-80G-120-S1 ¹⁾
第三方减速机	120GA	8059040	EAMM-U-110-D50-120GA-120
ESBF-63			
配伺服电机			
第三方电机	55A	8058979	EAMM-U-86-D60-55A-102
第三方电机	58AA	8058981	EAMM-U-86-D60-58AA-102
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	8058982	EAMM-U-86-D60-60P-102
第三方电机	60PA	8058983	EAMM-U-86-D60-60PA-102
第三方电机	60RB	8058986	EAMM-U-86-D60-60RB-102
第三方电机	70A	1212477	EAMM-U-86-D60-70A-102
		1212835	EAMM-U-86-D60-70A-102-S1 ¹⁾
第三方电机	70AA, 70AB	8058988	EAMM-U-86-D60-70AA-102
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80	80P	★ 2155875	EAMM-U-86-D60-80P-102
		2156527	EAMM-U-86-D60-80P-102-S1 ¹⁾

1) 防护等级 IP65

2) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

3) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm


注意

结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145，夹紧元件 EADT 用于调节齿形带张紧力 → 页码 41

用于 EAMM-U-...-S1 的密封件减少电机与法兰之间的散热。注意电机的功率降低。

产品范围一览

许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 ESBF



- 该组件可各个方向安装
- 可选防护等级 IP65
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机/减速机 ²⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
ESBF-63			
配伺服电机			
第三方电机	80PB	8107722	EAMM-U-86-D60-80PB-102
第三方电机	82AA	8058992	EAMM-U-86-D60-82AA-102
第三方电机	84AA	8058993	EAMM-U-86-D60-84AA-102
第三方电机	84AA	8059043	EAMM-U-110-D60-84AA-120
第三方电机	88A	1441042	EAMM-U-86-D60-88A-102
第三方电机	88A	8059044	EAMM-U-110-D60-88A-120
第三方电机	90R	1202981	EAMM-U-110-D60-90R-120
EMMT-AS-100-...	100A	1203181	EAMM-U-110-D60-90R-120-S1 ¹⁾
		1202436	EAMM-U-110-D60-100A-120 ¹⁾
EMMT-AS-100-...	100A	1203112	EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 ¹⁾
配低压伺服电机			
第三方电机	57AA	8058980	EAMM-U-86-D60-57AA-102
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	★ 1215784	EAMM-U-86-D60-87A-102
		1215810	EAMM-U-86-D60-87A-102-S1 ¹⁾
配减速机			
EMGA-60-P-...-SAS/SST ³⁾	60G	1586347	EAMM-U-86-D60-60G-102
		1437163	EAMM-U-86-D60-60G-102-S1 ¹⁾
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ³⁾ , 第三方减速机	60H	1586276	EAMM-U-86-D60-60H-102
		1530837	EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 ¹⁾
EMGA-60-P-...-SAS/SST ³⁾	60G	1543240	EAMM-U-110-D60-60G-120
		1436183	EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 ¹⁾
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ³⁾ , 第三方减速机	60H	1542264	EAMM-U-110-D60-60H-120
		1530621	EAMM-U-110-D60-60H-120-S1 ¹⁾
第三方减速机	70GA	8058990	EAMM-U-86-D60-70GA-102
EMGA-80-P-...	80G	1532949	EAMM-U-110-D60-80G-120
		1530875	EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 ¹⁾
第三方减速机	90GA	8107723	EAMM-U-110-D60-90GA-120
第三方减速机	120GA	8059046	EAMM-U-110-D60-120GA-120

- 1) 防护等级 IP65
- 2) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。
- 3) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm


注意

结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145，夹紧元件 EADT 用于调节齿形带张紧力 → 页码 41

用于 EAMM-U-...-S1 的密封件减少电机与法兰之间的散热。注意电机的功率降低。

产品范围一览

许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 ESBF



- 该组件可各个方向安装
- 可选防护等级 IP65
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机/减速机 ²⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
ESBF-80			
配伺服电机			
第三方电机	84AA	8059048	EAMM-U-110-D80-84AA-120
EMMT-AS-100-...	100A	1465438	EAMM-U-110-D80-100A-120
		1433650	EAMM-U-110-D80-100A-120-S1¹⁾
第三方电机	126AA	8059069	EAMM-U-145-D80-126AA-188
EMMT-AS-150-...	140A, 150A	8157285	EAMM-U-145-D80-150A-188
		8157286	EAMM-U-145-D80-150A-188-S1¹⁾
配减速机			
EMGA-80-P-...	80G	1589614	EAMM-U-110-D80-80G-120
		1589706	EAMM-U-110-D80-80G-120-S1¹⁾
第三方减速机	90GA	8105897	EAMM-U-145-D80-90GA-188
第三方减速机	120GA	8059050	EAMM-U-110-D80-120GA-120
ESBF-100			
配伺服电机			
EMMT-AS-150-...	140A, 150A	8157283	EAMM-U-145-D100-150A-188
		8157284	EAMM-U-145-D100-150A-188-S1¹⁾
配减速机			
EMGA-120-P-...	120G	2803620	EAMM-U-145-D100-120G-188
		2803622	EAMM-U-145-D100-120G-188-S1¹⁾

1) 防护等级 IP65

2) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

3) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm


注意

结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145，夹紧元件 EADT 用于调节齿形带张紧力 → 页码 41

用于 EAMM-U-...-S1 的密封件减少电机与法兰之间的散热。注意电机的功率降低。

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于小型滑台式电缸 EGSL




- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机/减速机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
EGSL-35			
配伺服电机			
第三方电机	38AA	8107032	EAMM-U-50-D19-38AA-78
第三方电机	40R	8107034	EAMM-U-50-D19-40R-78
EGSL-45			
配伺服电机			
第三方电机	38AA	8058924	EAMM-U-50-D32-38AA-78
第三方电机	40A	1201591	EAMM-U-50-D32-40A-78
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	8164734	EAMM-U-50-D32-40P-48 ³⁾
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 2153283	EAMM-U-50-D32-40P-78
第三方电机	40RA	8058925	EAMM-U-50-D32-40RA-78
第三方电机	55A	1210126	EAMM-U-60-D32-55A-91
第三方电机	58AA	8058930	EAMM-U-60-D32-58AA-91
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60, 第三方电机	60P, 60PA	8125069	EAMM-U-60-D32-60P-91
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	★ 2619586	EAMM-U-70-D32-60P-96
第三方电机	60RA	8123497	EAMM-U-60-D32-60RA-91
第三方电机	60RB	8058932	EAMM-U-60-D32-60RB-91
第三方电机	70A	2755565	EAMM-U-70-D32-70A-96
第三方电机	70AA	8123499	EAMM-U-70-D32-70AA-96
配低压伺服电机			
EMMT-ST-42-..., EMMB-ST-42-...	42A	★ 1201607	EAMM-U-50-D32-42A-78
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	★ 1210419	EAMM-U-60-D32-57A-91
第三方电机	57AC	8058929	EAMM-U-60-D32-57AC-91
第三方电机	60AA	8123498	EAMM-U-60-D32-60AA-91
配减速机			
EMGA-40-P-...	40G	1577358	EAMM-U-60-D32-40G-91
EMGC-40-P-...			
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	2748181	EAMM-U-70-D32-60G-96
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	2778393	EAMM-U-70-D32-60H-96
第三方减速机	68GA	8058951	EAMM-U-70-D32-68GA-96

- 1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许可传输扭矩。
 2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm
 3) 对向轴承 EAMG 不可与该平行组件组合。

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于小型滑台式电缸 EGSL




- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机/减速机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
EGSL-55			
配伺服电机			
第三方电机	55A	1210438	EAMM-U-60-D40-55A-91
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	★ 2617488	EAMM-U-70-D40-60P-96
第三方电机	70A	2786204	EAMM-U-70-D40-70A-96
第三方电机	70A	1212826	EAMM-U-86-D40-70A-102
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80	80P	2802441	EAMM-U-86-D40-80P-102
第三方电机	40R	8058934	EAMM-U-60-D40-40R-91
第三方电机	58AA	8058940	EAMM-U-60-D40-58AA-91
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	8164735	EAMM-U-60-D40-60P-61 ³⁾
第三方电机	60R	1210446	EAMM-U-60-D40-60R-91
第三方电机	60RA	8058952	EAMM-U-70-D40-60RA-96
第三方电机	60PA	8058972	EAMM-U-86-D40-60PA-102
第三方电机	70AA, 70AB	8058973	EAMM-U-86-D40-70AA-102
第三方电机	80PB	8123501	EAMM-U-86-D40-80PB-102
第三方电机	82AA	8058975	EAMM-U-86-D40-82AA-102
第三方电机	84AA	8058976	EAMM-U-86-D40-84AA-102
第三方电机	88A	1362229	EAMM-U-86-D40-88A-102
配低压伺服电机			
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	★ 1210442	EAMM-U-60-D40-57A-91
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	★ 1215802	EAMM-U-86-D40-87A-102
第三方电机	57AC	8058939	EAMM-U-60-D40-57AC-91
配减速机			
EMGA-40-P-...	40G	1577165	EAMM-U-60-D40-40G-91
EMGC-40-P-...			
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	2785471	EAMM-U-70-D40-60G-96
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	2786101	EAMM-U-70-D40-60H-96
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	1586445	EAMM-U-86-D40-60G-102
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	1586496	EAMM-U-86-D40-60H-102
第三方减速机	50GA	8058935	EAMM-U-60-D40-50GA-91
第三方减速机	68GA	8058954	EAMM-U-70-D40-68GA-96

- 1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许可传输扭矩。
- 2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm
- 3) 对向轴承 EAMG 不可与该平行组件组合。

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于小型滑台式电缸 EGSL




- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机/减速机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
EGSL-75			
配伺服电机			
第三方电机	55A	8058979	EAMM-U-86-D60-55A-102
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	8058982	EAMM-U-86-D60-60P-102
第三方电机	70A	1212477	EAMM-U-86-D60-70A-102
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80	80P	★ 2155875	EAMM-U-86-D60-80P-102
EMMT-AS-100-...	100A	1202436	EAMM-U-110-D60-100A-120
第三方电机	58AA	8058981	EAMM-U-86-D60-58AA-102
第三方电机	60PA	8058983	EAMM-U-86-D60-60PA-102
第三方电机	60RB	8058986	EAMM-U-86-D60-60RB-102
第三方电机	70AA, 70AB	8058988	EAMM-U-86-D60-70AA-102
第三方电机	80PB	8107722	EAMM-U-86-D60-80PB-102
第三方电机	82AA	8058992	EAMM-U-86-D60-82AA-102
第三方电机	84AA	8058993	EAMM-U-86-D60-84AA-102
第三方电机	88A	1441042	EAMM-U-86-D60-88A-102
第三方电机	84AA	8059043	EAMM-U-110-D60-84AA-120
第三方电机	88A	8059044	EAMM-U-110-D60-88A-120
配低压伺服电机			
第三方电机	57AA	8058980	EAMM-U-86-D60-57AA-102
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	★ 1215784	EAMM-U-86-D60-87A-102
配减速机			
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	1536988	EAMM-U-86-D60-60G-102
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	1536988	EAMM-U-86-D60-60H-102
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	1543240	EAMM-U-110-D60-60G-120
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	1542264	EAMM-U-110-D60-60H-120
EMGA-80-P-...	80G	1532949	EAMM-U-110-D60-80G-120
第三方减速机	70GA	8058990	EAMM-U-86-D60-70GA-102
第三方减速机	90GA	8107723	EAMM-U-110-D60-90GA-120
第三方减速机	120GA	8059046	EAMM-U-110-D60-120GA-120

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。


2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm



结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145，夹紧元件 EADT 用于调节齿形带张紧力 → 页码 41

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于滚珠丝杠式电缸 ELGA-BS



- 该组件可各个方向安装
- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58


电机/减速机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
ELGA-BS-...-70			
配伺服电机			
第三方电机	38AA	8058926	EAMM-U-50-S38-38AA-78
第三方电机	40A	1217708	EAMM-U-50-S38-40A-78
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 2155239	EAMM-U-50-S38-40P-78
第三方电机	40R	8058943	EAMM-U-60-S38-40R-91
第三方电机	55A	1218538	EAMM-U-60-S38-55A-91
第三方电机	58AA	8058947	EAMM-U-60-S38-58AA-91
第三方电机	60P, 60PA	8125092	EAMM-U-60-S38-60P-91
第三方电机	60RA	8058948	EAMM-U-60-S38-60RA-91
配低压伺服电机			
EMMT-ST-42-..., EMMB-ST-42-...	42A	★ 1217945	EAMM-U-50-S38-42A-78
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	★ 1218568	EAMM-U-60-S38-57A-91
第三方电机	57AC	8058946	EAMM-U-60-S38-57AC-91
配减速机			
EMGA-40-P-...	40G	2283732	EAMM-U-60-S38-40G-91
EMGC-40-P-...	40G	2283732	EAMM-U-60-S38-40G-91
第三方减速机	50GA	8107724	EAMM-U-60-S38-50GA-91
ELGA-BS-...-80			
配伺服电机			
第三方电机	40R	8058949	EAMM-U-60-S48-40R-91
第三方电机	55A	1219370	EAMM-U-60-S48-55A-91
第三方电机	58AA	8058950	EAMM-U-60-S48-58AA-91
第三方电机	58AA	8058995	EAMM-U-86-S48-58AA-102
第三方电机	58AA	8059008	EAMM-U-86-S48-58AA-177
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	★ 2629253	EAMM-U-70-S48-60P-96
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	8058996	EAMM-U-86-S48-60P-102
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	8059011	EAMM-U-86-S48-60P-177
第三方电机	60PA	8059012	EAMM-U-86-S48-60PA-177
第三方电机	60R	8105843	EAMM-U-70-S48-60R-96
第三方电机	60RA	8058969	EAMM-U-70-S48-60RA-96
第三方电机	60RB	8058997	EAMM-U-86-S48-60RB-102
第三方电机	60RB	8059014	EAMM-U-86-S48-60RB-177
第三方电机	70A	2787320	EAMM-U-70-S48-70A-96
第三方电机	70A	1217689	EAMM-U-86-S48-70A-102
第三方电机	70A	8059016	EAMM-U-86-S48-70A-177
第三方电机	70AB	8058970	EAMM-U-70-S48-70AB-96
第三方电机	70AA, 70AB	8058999	EAMM-U-86-S48-70AA-102
第三方电机	70AA, 70AB	8059017	EAMM-U-86-S48-70AA-177
第三方电机	82AA	8059002	EAMM-U-86-S48-82AA-102
第三方电机	82AA	8059021	EAMM-U-86-S48-82AA-177
第三方电机	84AA	8059003	EAMM-U-86-S48-84AA-102
第三方电机	84AA	8059022	EAMM-U-86-S48-84AA-177

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于滚珠丝杠式电缸 ELGA-BS



- 该组件可各个方向安装
- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58


电机/减速机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
ELGA-BS-...-80			
配低压伺服电机			
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	1219379	EAMM-U-60-S48-57A-91
第三方电机	60AA	8105898	EAMM-U-60-S48-60AA-91
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	8059004	EAMM-U-86-S48-87A-102
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	1217604	EAMM-U-86-S48-87A-177
配减速机			
EMGA-40-P-...	40G	2283760	EAMM-U-60-S48-40G-91
EMGC-40-P-...	40G	2283760	EAMM-U-60-S48-40G-91
第三方减速机	50GA	8105900	EAMM-U-60-S48-50GA-91
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	2283760	EAMM-U-70-S48-60G-96
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	1587251	EAMM-U-86-S48-60G-102
第三方减速机	60G	8059009	EAMM-U-86-S48-60G-177
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	2801715	EAMM-U-70-S48-60H-96
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	1587338	EAMM-U-86-S48-60H-102
第三方减速机	70GA	8059000	EAMM-U-86-S48-70GA-102
第三方减速机	70GA	8059019	EAMM-U-86-S48-70GA-177
ELGA-BS-...-120			
配伺服电机			
第三方电机	55A	8059033	EAMM-U-86-S62-55A-177
第三方电机	60PA	8059026	EAMM-U-86-S62-60PA-102
第三方电机	60PA	8059034	EAMM-U-86-S62-60PA-177
第三方电机	70A	8059027	EAMM-U-86-S62-70A-102
第三方电机	70A	1217543	EAMM-U-86-S62-70A-177
第三方电机	70AA, 70AB	8059028	EAMM-U-86-S62-70AA-102
第三方电机	70AA, 70AB	8059036	EAMM-U-86-S62-70AA-177
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80	80P	★ 2157004	EAMM-U-86-S62-80P-177
第三方电机	80PB	8105905	EAMM-U-86-S62-80PB-177
第三方电机	82AA	8059031	EAMM-U-86-S62-82AA-102
第三方电机	82AA	8059038	EAMM-U-86-S62-82AA-177
第三方电机	84AA	8059051	EAMM-U-110-S62-84AA-120
第三方电机	84AA	8059057	EAMM-U-110-S62-84AA-207
第三方电机	88A	8059052	EAMM-U-110-S62-88A-120
第三方电机	88A	8059058	EAMM-U-110-S62-88A-207
EMMT-AS-100-...	100A	★ 1217381	EAMM-U-110-S62-100A-207
第三方电机	126AA	8059073	EAMM-U-145-S62-126AA-288
EMMT-AS-150-...,	140A, 150A	8157287	EAMM-U-145-S62-150A-288

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于滚珠丝杠式电缸 ELGA-BS



- 该组件可各个方向安装
- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机/减速机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
ELGA-BS-...-120			
配低压伺服电机			
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	8059032	EAMM-U-86-S62-87A-102
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	★ 1217373	EAMM-U-86-S62-87A-177
配减速机			
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	1587411	EAMM-U-86-S62-60G-177
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	1587453	EAMM-U-86-S62-60H-177
第三方减速机	70GA	8105902	EAMM-U-86-S62-70GA-177
ELGA-BS-...-150			
配伺服电机			
第三方电机	84AA	8059063	EAMM-U-110-S95-84AA-207
EMMT-AS-100-...	100A	1220656	EAMM-U-110-S95-100A-207
EMMT-AS-150-...	140A, 150A	1220582	EAMM-U-145-S95-140A-288
配减速机			
EMGA-80-P-...	80G	1589544	EAMM-U-110-S95-80G-207
第三方减速机	90GA	8105907	EAMM-U-110-S95-90GA-207

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。


2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

注意

结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145，夹紧元件 EADT 用于调节齿形带张紧力 → 页码 41

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于滚珠丝杠式电缸 EGC-BS



- 该组件可各个方向安装
- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58


电机/减速机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
EGC-70-...-BS			
配伺服电机			
第三方电机	38AA	8058926	EAMM-U-50-S38-38AA-78
第三方电机	40A	1217708	EAMM-U-50-S38-40A-78
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 2155239	EAMM-U-50-S38-40P-78
第三方电机	40R	8058943	EAMM-U-60-S38-40R-91
第三方电机	55A	1218538	EAMM-U-60-S38-55A-91
第三方电机	58AA	8058947	EAMM-U-60-S38-58AA-91
第三方电机	60P, 60PA	8125092	EAMM-U-60-S38-60P-91
第三方电机	60RA	8058948	EAMM-U-60-S38-60RA-91
配低压伺服电机			
EMMT-ST-42-..., EMMB-ST-42-...	42A	★ 1217945	EAMM-U-50-S38-42A-78
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	★ 1218568	EAMM-U-60-S38-57A-91
第三方电机	57AC	8058946	EAMM-U-60-S38-57AC-91
配减速机			
EMGA-40-P-...	40G	2283732	EAMM-U-60-S38-40G-91
EMGC-40-P-...	40G	2283732	EAMM-U-60-S38-40G-91
第三方减速机	50GA	8107724	EAMM-U-60-S38-50GA-91
EGC-80-...-BS			
配伺服电机			
第三方电机	40R	8058949	EAMM-U-60-S48-40R-91
第三方电机	55A	1219370	EAMM-U-60-S48-55A-91
第三方电机	58AA	8058950	EAMM-U-60-S48-58AA-91
第三方电机	58AA	8058995	EAMM-U-86-S48-58AA-102
第三方电机	58AA	8059008	EAMM-U-86-S48-58AA-177
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	★ 2629253	EAMM-U-70-S48-60P-96
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	8058996	EAMM-U-86-S48-60P-102
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	8059011	EAMM-U-86-S48-60P-177
第三方电机	60PA	8059012	EAMM-U-86-S48-60PA-177
第三方电机	60R	8105843	EAMM-U-70-S48-60R-96
第三方电机	60RA	8058969	EAMM-U-70-S48-60RA-96
第三方电机	60RB	8058997	EAMM-U-86-S48-60RB-102
第三方电机	60RB	8059014	EAMM-U-86-S48-60RB-177
第三方电机	70A	2787320	EAMM-U-70-S48-70A-96
第三方电机	70A	1217689	EAMM-U-86-S48-70A-102
第三方电机	70A	8059016	EAMM-U-86-S48-70A-177
第三方电机	70AB	8058970	EAMM-U-70-S48-70AB-96
第三方电机	70AA, 70AB	8058999	EAMM-U-86-S48-70AA-102
第三方电机	70AA, 70AB	8059017	EAMM-U-86-S48-70AA-177
第三方电机	82AA	8059002	EAMM-U-86-S48-82AA-102
第三方电机	82AA	8059021	EAMM-U-86-S48-82AA-177
第三方电机	84AA	8059003	EAMM-U-86-S48-84AA-102
第三方电机	84AA	8059022	EAMM-U-86-S48-84AA-177

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于滚珠丝杠式电缸 EGC-BS




- 该组件可各个方向安装
- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机/减速机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
EGC-80-...-BS			
配低压伺服电机			
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	1219379	EAMM-U-60-S48-57A-91
第三方电机	60AA	8105898	EAMM-U-60-S48-60AA-91
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	8059004	EAMM-U-86-S48-87A-102
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	1217604	EAMM-U-86-S48-87A-177
配减速机			
EMGA-40-P-...	40G	2283760	EAMM-U-60-S48-40G-91
EMGC-40-P-...	40G	2283760	EAMM-U-60-S48-40G-91
第三方减速机	50GA	8105900	EAMM-U-60-S48-50GA-91
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	2283760	EAMM-U-70-S48-60G-96
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	1587251	EAMM-U-86-S48-60G-102
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	8059009	EAMM-U-86-S48-60G-177
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	2801715	EAMM-U-70-S48-60H-96
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	1587338	EAMM-U-86-S48-60H-102
第三方减速机	70GA	8059000	EAMM-U-86-S48-70GA-102
第三方减速机	70GA	8059019	EAMM-U-86-S48-70GA-177
EGC-120-...-BS			
配伺服电机			
第三方电机	55A	8059033	EAMM-U-86-S62-55A-177
第三方电机	60PA	8059026	EAMM-U-86-S62-60PA-102
第三方电机	60PA	8059034	EAMM-U-86-S62-60PA-177
第三方电机	70A	8059027	EAMM-U-86-S62-70A-102
第三方电机	70A	1217543	EAMM-U-86-S62-70A-177
第三方电机	70AA, 70AB	8059028	EAMM-U-86-S62-70AA-102
第三方电机	70AA, 70AB	8059036	EAMM-U-86-S62-70AA-177
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80	80P	★ 2157004	EAMM-U-86-S62-80P-177
第三方电机	80PB	8105905	EAMM-U-86-S62-80PB-177
第三方电机	82AA	8059031	EAMM-U-86-S62-82AA-102
第三方电机	82AA	8059038	EAMM-U-86-S62-82AA-177
第三方电机	84AA	8059051	EAMM-U-110-S62-84AA-120
第三方电机	84AA	8059057	EAMM-U-110-S62-84AA-207
第三方电机	88A	8059052	EAMM-U-110-S62-88A-120
第三方电机	88A	8059058	EAMM-U-110-S62-88A-207
EMMT-AS-100-...	100A	★ 1217381	EAMM-U-110-S62-100A-207
第三方电机	126AA	8059073	EAMM-U-145-S62-126AA-288
EMMT-AS-150-...,	140A, 150A	8157287	EAMM-U-145-S62-150A-288

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。
 2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于滚珠丝杠式电缸 EGC-BS



- 该组件可各个方向安装
- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机/减速机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
EGC-120-...-BS			
配低压伺服电机			
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	8059032	EAMM-U-86-S62-87A-102
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	★ 1217373	EAMM-U-86-S62-87A-177
配减速机			
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	1587411	EAMM-U-86-S62-60G-177
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	1587453	EAMM-U-86-S62-60H-177
第三方减速机	70GA	8105902	EAMM-U-86-S62-70GA-177
EGC-185-...-BS			
配伺服电机			
第三方电机	84AA	8059063	EAMM-U-110-S95-84AA-207
EMMT-AS-100-...	100A	1220656	EAMM-U-110-S95-100A-207
EMMT-AS-150-...	140A, 150A	8157288	EAMM-U-145-S95-150A-288
配减速机			
EMGA-80-P-...	80G	1589544	EAMM-U-110-S95-80G-207
第三方减速机	90GA	8105907	EAMM-U-110-S95-90GA-207

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。


2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

- 注意

结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145，夹紧元件 EADT 用于调节齿形带张紧力 → 页码 41

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于带重载导轨的滚珠丝杠式电缸 EGC-HD-BS



- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58


电机/减速机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
EGC-HD-125-...-BS			
配伺服电机			
第三方电机	38AA	8058926	EAMM-U-50-S38-38AA-78
第三方电机	40A	1217708	EAMM-U-50-S38-40A-78
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 2155239	EAMM-U-50-S38-40P-78
第三方电机	40R	8058943	EAMM-U-60-S38-40R-91
第三方电机	55A	1218538	EAMM-U-60-S38-55A-91
第三方电机	58AA	8058947	EAMM-U-60-S38-58AA-91
第三方电机	60P, 60PA	8125092	EAMM-U-60-S38-60P-91
第三方电机	60RA	8058948	EAMM-U-60-S38-60RA-91
配低压伺服电机			
EMMT-ST-42-..., EMMB-ST-42-...	42A	★ 1217945	EAMM-U-50-S38-42A-78
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	★ 1218568	EAMM-U-60-S38-57A-91
第三方电机	57AC	8058946	EAMM-U-60-S38-57AC-91
配减速机			
EMGA-40-P-...	40G	2283732	EAMM-U-60-S38-40G-91
EMGC-40-P-...	40G	2283732	EAMM-U-60-S38-40G-91
第三方减速机	50GA	8107724	EAMM-U-60-S38-50GA-91
EGC-HD-160-...-BS			
配伺服电机			
第三方电机	40R	8058949	EAMM-U-60-S48-40R-91
第三方电机	55A	1219370	EAMM-U-60-S48-55A-91
第三方电机	58AA	8058950	EAMM-U-60-S48-58AA-91
第三方电机	58AA	8058995	EAMM-U-86-S48-58AA-102
第三方电机	58AA	8059008	EAMM-U-86-S48-58AA-177
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	★ 2629253	EAMM-U-70-S48-60P-96
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	8058996	EAMM-U-86-S48-60P-102
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P	8059011	EAMM-U-86-S48-60P-177
第三方电机	60PA	8059012	EAMM-U-86-S48-60PA-177
第三方电机	60R	8105843	EAMM-U-70-S48-60R-96
第三方电机	60RA	8058969	EAMM-U-70-S48-60RA-96
第三方电机	60RB	8058997	EAMM-U-86-S48-60RB-102
第三方电机	60RB	8059014	EAMM-U-86-S48-60RB-177
第三方电机	70A	2787320	EAMM-U-70-S48-70A-96
第三方电机	70A	1217689	EAMM-U-86-S48-70A-102
第三方电机	70A	8059016	EAMM-U-86-S48-70A-177
第三方电机	70AB	8058970	EAMM-U-70-S48-70AB-96
第三方电机	70AA, 70AB	8058999	EAMM-U-86-S48-70AA-102
第三方电机	70AA, 70AB	8059017	EAMM-U-86-S48-70AA-177
第三方电机	82AA	8059002	EAMM-U-86-S48-82AA-102
第三方电机	82AA	8059021	EAMM-U-86-S48-82AA-177
第三方电机	84AA	8059003	EAMM-U-86-S48-84AA-102
第三方电机	84AA	8059022	EAMM-U-86-S48-84AA-177

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于带重载导轨的滚珠丝杠式电缸 EGC-HD-BS



- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58


电机/减速机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件 订货号	型号
EGC-HD-160-...-BS			
配低压伺服电机			
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	1219379	EAMM-U-60-S48-57A-91
第三方电机	60AA	8105898	EAMM-U-60-S48-60AA-91
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	8059004	EAMM-U-86-S48-87A-102
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	1217604	EAMM-U-86-S48-87A-177
配减速机			
EMGA-40-P-...	40G	2283760	EAMM-U-60-S48-40G-91
EMGC-40-P-...	40G	2283760	EAMM-U-60-S48-40G-91
第三方减速机	50GA	8105900	EAMM-U-60-S48-50GA-91
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	2283760	EAMM-U-70-S48-60G-96
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	1587251	EAMM-U-86-S48-60G-102
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	8059009	EAMM-U-86-S48-60G-177
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	2801715	EAMM-U-70-S48-60H-96
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	1587338	EAMM-U-86-S48-60H-102
第三方减速机	70GA	8059000	EAMM-U-86-S48-70GA-102
第三方减速机	70GA	8059019	EAMM-U-86-S48-70GA-177
EGC-HD-220-...-BS			
配伺服电机			
第三方电机	55A	8059033	EAMM-U-86-S62-55A-177
第三方电机	60PA	8059026	EAMM-U-86-S62-60PA-102
第三方电机	60PA	8059034	EAMM-U-86-S62-60PA-177
第三方电机	70A	8059027	EAMM-U-86-S62-70A-102
第三方电机	70A	1217543	EAMM-U-86-S62-70A-177
第三方电机	70AA, 70AB	8059028	EAMM-U-86-S62-70AA-102
第三方电机	70AA, 70AB	8059036	EAMM-U-86-S62-70AA-177
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80	80P	★ 2157004	EAMM-U-86-S62-80P-177
第三方电机	80PB	8105905	EAMM-U-86-S62-80PB-177
第三方电机	82AA	8059031	EAMM-U-86-S62-82AA-102
第三方电机	82AA	8059038	EAMM-U-86-S62-82AA-177
第三方电机	84AA	8059051	EAMM-U-110-S62-84AA-120
第三方电机	84AA	8059057	EAMM-U-110-S62-84AA-207
第三方电机	88A	8059052	EAMM-U-110-S62-88A-120
第三方电机	88A	8059058	EAMM-U-110-S62-88A-207
EMMT-AS-100-...	100A	★ 1217381	EAMM-U-110-S62-100A-207
第三方电机	126AA	8059073	EAMM-U-145-S62-126AA-288
EMMT-AS-150-...,	140A, 150A	8157287	EAMM-U-145-S62-150A-288

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于带重载导轨的滚珠丝杠式电缸 EGC-HD-BS



- 对向轴承 EAMG 和带耳轴的夹紧套 EAMH-...-P 包括在平行组件的供货范围内，用于支撑电缸轴。
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机/减速机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件 订货号	型号
EGC-HD-220-...-BS			
配低压伺服电机			
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	8059032	EAMM-U-86-S62-87A-102
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-..., 第三方电机	87A	★ 1217373	EAMM-U-86-S62-87A-177
配减速机			
EMGA-60-P-...-SAS/SST ²⁾	60G	1587411	EAMM-U-86-S62-60G-177
EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P-... ²⁾ , 第三方减速机	60H	1587453	EAMM-U-86-S62-60H-177
第三方减速机	70GA	8105902	EAMM-U-86-S62-70GA-177

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许可传输扭矩。

2) 减速机输出轴直径: EMGA-60-P-...-SAS/SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS, EMGC-60-P: 14 mm

技术参数


材料:

壳体: 锻造铝合金

夹紧套, 齿形带滑轮: 耐腐蚀钢

齿形带: 氯丁橡胶

螺丝: 镀锌钢



主要技术参数							
型号	适用气缸	可传递扭矩 [Nm]	转动惯量 [kgmm ²]	最大转速 [rpm]	空载驱动扭矩 [Nm]	重量 [g]	→ 页码
EAMM-U-50-D19-38AA-78	EGSL	1	12.1	6000	0.01	600	28
EAMM-U-50-D19-40R-78	EGSL					600	
EAMM-U-50-D32-32B-78	ESBF, EGSL					608	28, 34
EAMM-U-50-D32-38AA-78	ESBF, EGSL					600	
EAMM-U-50-D32-40A-78	ESBF, EGSL					600	
EAMM-U-50-D32-40A-78-S1	ESBF					620	
EAMM-U-50-D32-40P-48	ESBF, EGSL					479	
EAMM-U-50-D32-40P-78	ESBF, EGSL					596	
EAMM-U-50-D32-40P-78-S1	ESBF					610	
EAMM-U-50-D32-40RA-78	ESBF, EGSL					600	
EAMM-U-50-D32-42A-78	ESBF, EGSL					610	
EAMM-U-50-D32-42A-78-S1	ESBF					630	
EAMM-U-60-D32-40G-91	ESBF, EGSL					3	26.7
EAMM-U-60-D32-40G-91-S1	ESBF	1140					
EAMM-U-60-D32-42B/C-91	ESBF, EGSL	1100					
EAMM-U-60-D32-42B/C-91-S1	ESBF	1140					
EAMM-U-60-D32-55A-91	ESBF, EGSL	1050					
EAMM-U-60-D32-55A-91-S1	ESBF	1100					
EAMM-U-60-D32-57A-91	ESBF, EGSL	1160					
EAMM-U-60-D32-57A-91-S1	ESBF	1190					
EAMM-U-60-D32-57AC-91	ESBF, EGSL	1150					
EAMM-U-60-D32-58AA-91	ESBF, EGSL	1150					
EAMM-U-60-D32-60AA-91	ESBF, EGSL	1150					
EAMM-U-60-D40-60P-61	ESBF, EGSL	926					
EAMM-U-60-D32-60P-91	ESBF, EGSL	1130					
EAMM-U-60-D32-60RA-91	ESBF, EGSL	1150					
EAMM-U-60-D32-60RB-91	ESBF, EGSL	1150					
EAMM-U-60-D40-40G-91	ESBF, EGSL	1080					
EAMM-U-60-D40-40G-91-S1	ESBF	1130					
EAMM-U-60-D40-40R-91	ESBF, EGSL	1150					
EAMM-U-60-D40-42B/C-91	ESBF, EGSL	1080					
EAMM-U-60-D40-42B/C-91-S1	ESBF	1130					
EAMM-U-60-D40-50GA-91	ESBF, EGSL	1150					
EAMM-U-60-D40-55A-91	ESBF, EGSL	1040					
EAMM-U-60-D40-55A-91-S1	ESBF	1080					
EAMM-U-60-D40-57A-91	ESBF, EGSL	1140					
EAMM-U-60-D40-57A-91-S1	ESBF	1170					
EAMM-U-60-D40-57AC-91	ESBF, EGSL	1150					
EAMM-U-60-D40-58AA-91	ESBF, EGSL	1150					

技术参数

主要技术参数 型号	适用电缸	可传递扭矩 [Nm]	转动惯量 [kgmm ²]	最大转速 [rpm]	空载驱动扭矩 [Nm]	重量 [g]	→ 页码					
EAMM-U-70-D32-52B/C-96	ESBF, EGSL	7	118	5000	0.18	1800	28, 34					
EAMM-U-70-D32-52B/C-96-S1	ESBF					1820						
EAMM-U-70-D32-60G-96	ESBF, EGSL					1760						
EAMM-U-70-D32-60G-96-S1	ESBF					1790						
EAMM-U-70-D32-60H-96	ESBF, EGSL					1750						
EAMM-U-70-D32-60H-96-S1	ESBF					1780						
EAMM-U-70-D32-60P-96	ESBF, EGSL					1750						
EAMM-U-70-D32-60P-96-S1	ESBF					1770						
EAMM-U-70-D32-68GA-96	ESBF, EGSL					1800						
EAMM-U-70-D32-70A-96	ESBF, EGSL					1720						
EAMM-U-70-D32-70A-96-S1	ESBF					1750						
EAMM-U-70-D32-70AA-96	ESBF, EGSL					1750						
EAMM-U-70-D40-52B/C-96	ESBF, EGSL					1780						
EAMM-U-70-D40-52B/C-96-S1	ESBF					1800						
EAMM-U-70-D40-60G-96	ESBF, EGSL					1740						
EAMM-U-70-D40-60G-96-S1	ESBF					1770						
EAMM-U-70-D40-60H-96	ESBF, EGSL					1730						
EAMM-U-70-D40-60H-96-S1	ESBF					1760						
EAMM-U-70-D40-60P-96	ESBF, EGSL					1730						
EAMM-U-70-D40-60P-96-S1	ESBF					1750						
EAMM-U-70-D40-60RA-96	ESBF, EGSL					1800						
EAMM-U-70-D40-68GA-96	ESBF, EGSL					1800						
EAMM-U-70-D40-70A-96	ESBF, EGSL					1700						
EAMM-U-70-D40-70A-96-S1	ESBF					1730						
EAMM-U-70-D50-60P-96	ESBF					1730						
EAMM-U-70-D50-70A-96	ESBF					1700						
EAMM-U-70-D50-70A-96-S1	ESBF					1730						
EAMM-U-70-D50-60RA-96	ESBF, EGSL					1800						
EAMM-U-70-D50-68GA-96	ESBF, EGSL					1800						
EAMM-U-86-D40-52B/C-102	ESBF, EGSL					9.5		175	5000	0.25	2520	28
EAMM-U-86-D40-52B/C-102-S1	ESBF										2540	
EAMM-U-86-D40-60G-102	ESBF, EGSL										2480	
EAMM-U-86-D40-60G-102-S1	ESBF	2500										
EAMM-U-86-D40-60H-102	ESBF, EGSL	2470										
EAMM-U-86-D40-60H-102-S1	ESBF	2490										
EAMM-U-86-D40-60PA-102	ESBF, EGSL	2500										
EAMM-U-86-D40-70A-102	ESBF, EGSL	2450										
EAMM-U-86-D40-70A-102-S1	ESBF	2460										
EAMM-U-86-D40-70AA-102	ESBF, EGSL	2500										
EAMM-U-86-D40-70AB-102	ESBF, EGSL	2500										
EAMM-U-86-D40-80P-102	ESBF, EGSL	2300										
EAMM-U-86-D40-80PB-102	ESBF, EGSL	2300										
EAMM-U-86-D40-80P-102-S1	ESBF	2320										
EAMM-U-86-D40-82AA-102	ESBF, EGSL	2500										
EAMM-U-86-D40-84AA-102	ESBF, EGSL	2500										
EAMM-U-86-D40-87A-102	ESBF, EGSL	2510										
EAMM-U-86-D40-87A-102-S1	ESBF	2530										
EAMM-U-86-D50-80P-102	ESBF	2330										
EAMM-U-86-D50-80PB-102		2330										
EAMM-U-86-D50-80P-102-S1		2350										
EAMM-U-86-D50-87A-102		2550										
EAMM-U-86-D50-87A-102-S1		2560										
EAMM-U-86-D50-60H-102		2500										
EAMM-U-86-D50-60H-102-S1		2520										
EAMM-U-86-D50-60G-102		2510										
EAMM-U-86-D50-60G-102-S1		2530										

技术参数

主要技术参数 型号	适用电缸	可传递扭矩 [Nm]	转动惯量 [kgmm ²]	最大转速 [rpm]	空载驱动扭矩 [Nm]	重量 [g]	→ 页码
EAMM-U-86-D60-52B/C-102	ESBF, EGSL	9.5	175	5000	0.25	2520	28, 34
EAMM-U-86-D60-52B/C-102-S1	ESBF					2540	
EAMM-U-86-D60-55A-102	ESBF, EGSL					2500	
EAMM-U-86-D60-57AA-102	ESBF, EGSL					2500	
EAMM-U-86-D60-58AA-102	ESBF, EGSL					2500	
EAMM-U-86-D60-60G-102	ESBF, EGSL					2480	
EAMM-U-86-D60-60G-102-S1	ESBF					2500	
EAMM-U-86-D60-60H-102	ESBF, EGSL					2470	
EAMM-U-86-D60-60H-102-S1	ESBF					2490	
EAMM-U-86-D60-60P-102	ESBF, EGSL					2500	
EAMM-U-86-D60-60PA-102	ESBF, EGSL					2500	
EAMM-U-86-D60-60RB-102	ESBF, EGSL					2500	
EAMM-U-86-D60-70A-102	ESBF, EGSL					2440	
EAMM-U-86-D60-70A-102-S1	ESBF					2460	
EAMM-U-86-D60-70AA-102	ESBF, EGSL					2500	
EAMM-U-86-D60-70AB-102	ESBF, EGSL					2500	
EAMM-U-86-D60-70GA-102	ESBF, EGSL					2500	
EAMM-U-86-D60-80P-102	ESBF, EGSL					2300	
EAMM-U-86-D60-80PB-102	ESBF, EGSL					2300	
EAMM-U-86-D60-80P-102-S1	ESBF					2320	
EAMM-U-86-D60-82AA-102	ESBF, EGSL					2500	
EAMM-U-86-D60-84AA-102	ESBF, EGSL					2500	
EAMM-U-86-D60-87A-102	ESBF, EGSL					2510	
EAMM-U-86-D60-87A-102-S1	ESBF					2520	
EAMM-U-110-D50-100A-120	ESBF	25	799	5000	0.3	4990	28
EAMM-U-110-D50-100A-120-S1						5050	
EAMM-U-110-D50-60H-120						5280	
EAMM-U-110-D50-60H-120-S1						5310	
EAMM-U-110-D50-60G-120						5290	
EAMM-U-110-D50-60G-120-S1						5320	
EAMM-U-110-D50-80G-120						5160	
EAMM-U-110-D50-84AA-120							
EAMM-U-110-D50-80G-120-S1						5220	
EAMM-U-110-D50-120GA-120						ESBF, EGSL	
EAMM-U-110-D60-60G-120	ESBF, EGSL	5250	28, 34				
EAMM-U-110-D60-60G-120-S1	ESBF	5080					
EAMM-U-110-D60-60H-120	ESBF, EGSL	5240					
EAMM-U-110-D60-60H-120-S1	ESBF	5270					
EAMM-U-110-D60-62B-120	ESBF, EGSL	5230					
EAMM-U-110-D60-62B-120-S1	ESBF	5270					
EAMM-U-110-D60-80G-120	ESBF, EGSL	5120					
EAMM-U-110-D60-80G-120-S1	ESBF	5180					
EAMM-U-110-D60-84AA-120	ESBF	5250					
EAMM-U-110-D60-88A-120	ESBF	5250					
EAMM-U-110-D60-90GA-120	ESBF	5250					
EAMM-U-110-D60-100A-120	ESBF, EGSL	4950					
EAMM-U-110-D60-100A-120-S1	ESBF	5020					
EAMM-U-110-D80-80G-120	ESBF					5240	28, 34
EAMM-U-110-D80-80G-120-S1						5310	
EAMM-U-110-D80-120GA-120	ESBF, EGSL					5250	
EAMM-U-110-D80-100A-120	ESBF					5070	
EAMM-U-110-D80-100A-120-S1						5140	
EAMM-U-145-D80-126AA-188	ESBF, EGSL	50	2270	4000	2.0	12000	
EAMM-U-145-D80-90GA-188						12000	

技术参数

主要技术参数 型号	适用电缸	可传递扭矩 [Nm]	转动惯量 [kgmm ²]	最大转速 [rpm]	空载驱动扭矩 [Nm]	重量 [g]	→ 页码						
EAMM-U-145-D80-140A-188	ESBF	50	2270	4000	2.0	11900	28						
EAMM-U-145-D80-140A-188-S1						12100							
EAMM-U-145-D80-150A-188						11500							
EAMM-U-145-D80-150A-188-S1						11600							
EAMM-U-145-D100-120G-188						12000							
EAMM-U-145-D100-120G-188-S1						12100							
EAMM-U-145-D100-140A-188						11800							
EAMM-U-145-D100-140A-188-S1						11900							
EAMM-U-145-D100-150A-188						11400							
EAMM-U-145-D100-150A-188-S1						11500							
EAMM-U-50-S38-38AA-78	ELGA-BS, EGC-BS, EGC- HD-BS	1	12.1	6000	0.01	600	38						
EAMM-U-50-S38-40A-78						580							
EAMM-U-50-S38-40P-78						577							
EAMM-U-50-S38-42A-78						590							
EAMM-U-60-S38-40G-91	ELGA-BS, EGC-BS, EGC- HD-BS	3	26.7	6000	0.07	1040	38						
EAMM-U-60-S38-40R-91						1150							
EAMM-U-60-S38-55A-91						990							
EAMM-U-60-S38-57A-91						1090							
EAMM-U-60-S38-57AC-91						1150							
EAMM-U-60-S38-58AA-91						1150							
EAMM-U-60-S38-50GA-91						1150							
EAMM-U-60-S38-60P-91						1120							
EAMM-U-60-S38-60RA-91						1150							
EAMM-U-60-S48-40G-91						1110							
EAMM-U-60-S48-40R-91						1150							
EAMM-U-60-S48-50GA-91						1150							
EAMM-U-60-S48-55A-91						1060							
EAMM-U-60-S48-57A-91						1160							
EAMM-U-60-S48-58AA-91						1150							
EAMM-U-60-S48-60AA-91						1150							
EAMM-U-70-S48-60G-96						ELGA-BS, EGC-BS, EGC- HD-BS		7	118	5000	0.18	1780	38
EAMM-U-70-S48-60H-96												1780	
EAMM-U-70-S48-60P-96	1790												
EAMM-U-70-S48-60R-96	1790												
EAMM-U-70-S48-60RA-96	1800												
EAMM-U-70-S48-70A-96	1750												
EAMM-U-70-S48-70AB-96	1150												
EAMM-U-86-S48-58AA-102	ELGA-BS, EGC-BS, EGC- HD-BS	9.5	175	5000	0.25	2500	38						
EAMM-U-86-S48-60G-102						2480							
EAMM-U-86-S48-60H-102						2470							
EAMM-U-86-S48-60P-102						2500							
EAMM-U-86-S48-60RB-102						2500							
EAMM-U-86-S48-70A-102						2440							
EAMM-U-86-S48-70AA-102						2500							
EAMM-U-86-S48-70GA-102						2500							
EAMM-U-86-S48-82AA-102						2500							
EAMM-U-86-S48-84AA-102						2500							
EAMM-U-86-S48-87A-102						2500							
EAMM-U-86-S48-58AA-177						3300							
EAMM-U-86-S48-60G-177						3300							
EAMM-U-86-S48-60P-177						3300							
EAMM-U-86-S48-60PA-177						3300							
EAMM-U-86-S48-60PB-177						3300							
EAMM-U-86-S48-70A-177						3300							

技术参数

主要技术参数 型号	适用电缸	可传递扭矩 [Nm]	转动惯量 [kgmm ²]	最大转速 [rpm]	空载驱动扭矩 [Nm]	重量 [g]	→ 页码
EAMM-U-86-S48-70AA-177	ELGA-BS, EGC-BS, EGC- HD-BS	9.5	175	5000	0.25	3300	38
EAMM-U-86-S48-70AB-177						3300	
EAMM-U-86-S48-70GA-177						3300	
EAMM-U-86-S48-82AA-177						3300	
EAMM-U-86-S48-84AA-177						3300	
EAMM-U-86-S48-87A-177						3270	
EAMM-U-86-S62-60PA-102						2500	
EAMM-U-86-S62-70A-102						2500	
EAMM-U-86-S62-70AA-102						2500	
EAMM-U-86-S62-70AB-102						2500	
EAMM-U-86-S62-82AA-102						2500	
EAMM-U-86-S62-87A-102						2500	
EAMM-U-86-S62-55A-177						3300	
EAMM-U-86-S62-60G-177						3300	
EAMM-U-86-S62-60H-177						3290	
EAMM-U-86-S62-60PA-177						3300	
EAMM-U-86-S62-70A-177						3270	
EAMM-U-86-S62-70AA-177						3300	
EAMM-U-86-S62-70AB-177						3300	
EAMM-U-86-S62-70GA-177						3300	
EAMM-U-86-S62-80PB-177						3300	
EAMM-U-86-S62-80P-177						3130	
EAMM-U-86-S62-82AA-177						3300	
EAMM-U-86-S62-87A-177	3330						
EAMM-U-110-S62-84AA-120	ELGA-BS, EGC-BS, EGC- HD-BS	25	799	5000	0.3	5250	
EAMM-U-110-S62-88A-120						5250	
EAMM-U-110-S62-84AA-207						6900	
EAMM-U-110-S62-88A-207						6900	
EAMM-U-110-S62-100A-207						6900	
EAMM-U-110-S95-100A-207						6810	
EAMM-U-110-S95-80G-207						6940	
EAMM-U-110-S95-90GA-207	EGC-BS					6940	
EAMM-U-110-S95-84AA-207						6900	
EAMM-U-145-S62-126AA-288	ELGA-BS, EGC-BS, EGC- HD-BS	50	2270	4000	2.0	15000	
EAMM-U-145-S62-140A-288						15030	
EAMM-U-145-S62-150A-288						14600	
EAMM-U-145-S95-140A-288	ELGA-BS, EGC-BS					14850	
EAMM-U-145-S95-150A-288						14500	

工作和环境条件

减速比	1:1
环境温度 [°C]	-10 ... +60
贮存温度 [°C]	-25 ... +60
防护等级 ¹⁾	
EAMM-U-...	IP40
EAMM-U-...-S1	IP65
相对空气湿度 [%]	0 ... 95
耐腐蚀等级 CRC ²⁾	2
材料注意事项	RoHS合规
油漆湿润缺陷物质符合标准	VDMA24364 区域 III

1) 仅与连接的电机和电缸组合使用时

2) 耐腐蚀等级 CRC 2, 符合 Festo FN 940070 标准


中度耐腐蚀能力。有可能会产生冷凝水的应用场合。用于表面装饰要求的外部可视件, 与典型的工业应用场合环境气候直接接触。

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com

ESBF-BS-...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 有杆电缸
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件
- [5] 仅用于 EAMM-U-...-S1 (防护等级 IP65)


型号	B1	B2	D1	H1	H2 ±1	H3	H4	L1	L2	T1	订货号	型号										
EAMM-U-50-D32-32B-78	50	32.5	M6	128.8	78	22.8	32.5	45	-	15	1570862	EAMM-U-50-D32-32B-78										
EAMM-U-50-D32-38AA-78											8058924	EAMM-U-50-D32-38AA-78										
EAMM-U-50-D32-40RA-78											8058925	EAMM-U-50-D32-40RA-78										
EAMM-U-50-D32-40A-78											1201591	EAMM-U-50-D32-40A-78										
EAMM-U-50-D32-40A-78-S1											1202302	EAMM-U-50-D32-40A-78-S1										
EAMM-U-50-D32-40P-48											8164734	EAMM-U-50-D32-40P-48										
EAMM-U-50-D32-40P-78											★ 2153283	EAMM-U-50-D32-40P-78										
EAMM-U-50-D32-40P-78-S1											2154009	EAMM-U-50-D32-40P-78-S1										
EAMM-U-50-D32-42A-78											★ 1201607	EAMM-U-50-D32-42A-78										
EAMM-U-50-D32-42A-78-S1											1202312	EAMM-U-50-D32-42A-78-S1										
EAMM-U-60-D32-40G-91											60	32.5	M6	157	91.5	27.5	32.5	56	8	15	1577358	EAMM-U-60-D32-40G-91
EAMM-U-60-D32-40G-91-S1																			8.5		1577346	EAMM-U-60-D32-40G-91-S1
EAMM-U-60-D32-55A-91	-	1210126	EAMM-U-60-D32-55A-91																			
EAMM-U-60-D32-55A-91-S1		1210450	EAMM-U-60-D32-55A-91-S1																			
EAMM-U-60-D32-57A-91		★ 1210419	EAMM-U-60-D32-57A-91																			
EAMM-U-60-D32-57A-91-S1		1210453	EAMM-U-60-D32-57A-91-S1																			
EAMM-U-60-D32-57AC-91		8058929	EAMM-U-60-D32-57AC-91																			
EAMM-U-60-D32-58AA-91		8058930	EAMM-U-60-D32-58AA-91																			
EAMM-U-60-D32-60RB-91		8058932	EAMM-U-60-D32-60RB-91																			
EAMM-U-60-D32-60AA-91		8123498	EAMM-U-60-D32-60AA-91																			
EAMM-U-60-D32-60P-91		4	8125069	EAMM-U-60-D32-60P-91																		
EAMM-U-60-D32-60RA-91		-	8123497	EAMM-U-60-D32-60RA-91																		
EAMM-U-60-D40-40G-91		8	1577165	EAMM-U-60-D40-40G-91																		
EAMM-U-60-D40-40G-91-S1		8.5	1435968	EAMM-U-60-D40-40G-91-S1																		
EAMM-U-60-D40-40R-91	-	8058934	EAMM-U-60-D40-40R-91																			
EAMM-U-60-D40-50GA-91		8058935	EAMM-U-60-D40-50GA-91																			
EAMM-U-60-D40-55A-91		1210438	EAMM-U-60-D40-55A-91																			
EAMM-U-60-D40-55A-91-S1		1210458	EAMM-U-60-D40-55A-91-S1																			
EAMM-U-60-D40-57A-91		★ 1210442	EAMM-U-60-D40-57A-91																			
EAMM-U-60-D40-57A-91-S1		1210462	EAMM-U-60-D40-57A-91-S1																			
EAMM-U-60-D40-57AC-91		8058939	EAMM-U-60-D40-57AC-91																			
EAMM-U-60-D40-58AA-91		8058940	EAMM-U-60-D40-58AA-91																			
EAMM-U-60-D40-60P-61		8164735	EAMM-U-60-D40-60P-61																			
EAMM-U-60-D40-60R-91		1210446	EAMM-U-60-D40-60R-91																			

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com

ESBF-BS...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 有杆电缸
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件
- [5] 仅用于 EAMM-U-...-S1 (防护等级 IP65)


型号	B1	B2	D1	H1	H2 ±1	H3	H4	L1	L2	T1	订货号	型号
EAMM-U-70-D32-60G-96	70	32.5	M6	173.5	96	34.5	64.5	64.5	8	15	2748181	EAMM-U-70-D32-60G-96
EAMM-U-70-D32-60G-96-S1									8.5		2778302	EAMM-U-70-D32-60G-96-S1
EAMM-U-70-D32-60H-96									8		2778393	EAMM-U-70-D32-60H-96
EAMM-U-70-D32-60H-96-S1									8.5		2781450	EAMM-U-70-D32-60H-96-S1
EAMM-U-70-D32-60P-96									-		★ 2619586	EAMM-U-70-D32-60P-96
EAMM-U-70-D32-60P-96-S1									-		2619688	EAMM-U-70-D32-60P-96-S1
EAMM-U-70-D32-68GA-96									-		8058951	EAMM-U-70-D32-68GA-96
EAMM-U-70-D32-70A-96									-		2755565	EAMM-U-70-D32-70A-96
EAMM-U-70-D32-70A-96-S1									-		2781711	EAMM-U-70-D32-70A-96-S1
EAMM-U-70-D32-70AA-96									-		8123499	EAMM-U-70-D32-70AA-96
EAMM-U-70-D40-60G-96	70	38	M6	173.5	96	34.5	64.5	64.5	8	15	2785471	EAMM-U-70-D40-60G-96
EAMM-U-70-D40-60G-96-S1									8.5		2785542	EAMM-U-70-D40-60G-96-S1
EAMM-U-70-D40-60H-96									8		2786101	EAMM-U-70-D40-60H-96
EAMM-U-70-D40-60H-96-S1									8.5		2786137	EAMM-U-70-D40-60H-96-S1
EAMM-U-70-D40-60P-96									-		★ 2617488	EAMM-U-70-D40-60P-96
EAMM-U-70-D40-60P-96-S1									-		2546123	EAMM-U-70-D40-60P-96-S1
EAMM-U-70-D40-60RA-96									-		8058952	EAMM-U-70-D40-60RA-96
EAMM-U-70-D40-68GA-96									17		8058954	EAMM-U-70-D40-68GA-96
EAMM-U-70-D40-70A-96									-		2786204	EAMM-U-70-D40-70A-96
EAMM-U-70-D40-70A-96-S1									-		2786316	EAMM-U-70-D40-70A-96-S1
EAMM-U-70-D50-60P-96	70	46.5	M8	173.5	96	34.5	46.5	66.5	-	15	8123171	EAMM-U-70-D50-60P-96
EAMM-U-70-D50-60RA-96									17		8058963	EAMM-U-70-D50-60RA-96
EAMM-U-70-D50-68GA-96									-		8058965	EAMM-U-70-D50-68GA-96
EAMM-U-70-D50-70A-96									-		2786899	EAMM-U-70-D50-70A-96
EAMM-U-70-D50-70A-96-S1									-		2756078	EAMM-U-70-D50-70A-96-S1

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com

ESBF-BS-...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 有杆电缸
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件
- [5] 仅用于 EAMM-U-...-S1 (防护等级 IP65)


型号	B1	B2	D1	H1	H2 ±1	H3	H4	L1	L2	T1	订货号	型号
EAMM-U-86-D40-60G-102	86	38	M6	188.5	102.5	38	38	69	8	16	1586445	EAMM-U-86-D40-60G-102
EAMM-U-86-D40-60G-102-S1									8.5		1586429	EAMM-U-86-D40-60G-102-S1
EAMM-U-86-D40-60H-102									8		1586496	EAMM-U-86-D40-60H-102
EAMM-U-86-D40-60H-102-S1									8.5		1586372	EAMM-U-86-D40-60H-102-S1
EAMM-U-86-D40-60PA-102											8058972	EAMM-U-86-D40-60PA-102
EAMM-U-86-D40-70A-102											1212826	EAMM-U-86-D40-70A-102
EAMM-U-86-D40-70A-102-S1											1212854	EAMM-U-86-D40-70A-102-S1
EAMM-U-86-D40-70AA-102											8058973	EAMM-U-86-D40-70AA-102
EAMM-U-86-D40-80P-102											★ 2802441	EAMM-U-86-D40-80P-102
EAMM-U-86-D40-80P-102-S1											2802656	EAMM-U-86-D40-80P-102-S1
EAMM-U-86-D40-80PB-102									2		8123501	EAMM-U-86-D40-80PB-102
EAMM-U-86-D40-82AA-102									-		8058975	EAMM-U-86-D40-82AA-102
EAMM-U-86-D40-84AA-102									10.5		8058976	EAMM-U-86-D40-84AA-102
EAMM-U-86-D40-87A-102											★ 1215802	EAMM-U-86-D40-87A-102
EAMM-U-86-D40-87A-102-S1											1215814	EAMM-U-86-D40-87A-102-S1
EAMM-U-86-D50-60G-102									86		46.5	M8
EAMM-U-86-D50-60G-102-S1	8.5	2803197	EAMM-U-86-D50-60G-102-S1									
EAMM-U-86-D50-60H-102	8	2803326	EAMM-U-86-D50-60H-102									
EAMM-U-86-D50-60H-102-S1	8.5	2803325	EAMM-U-86-D50-60H-102-S1									
EAMM-U-86-D50-70GA-102	14	8107044	EAMM-U-86-D50-70GA-102									
EAMM-U-86-D50-80P-102		★ 2803053	EAMM-U-86-D50-80P-102									
EAMM-U-86-D50-80P-102-S1		2803073	EAMM-U-86-D50-80P-102-S1									
EAMM-U-86-D50-80PB-102		8107089	EAMM-U-86-D50-80PB-102									
EAMM-U-86-D50-87A-102		★ 2802708	EAMM-U-86-D50-87A-102									
EAMM-U-86-D50-87A-102-S1		2802742	EAMM-U-86-D50-87A-102-S1									

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com

ESBF-BS-...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 有杆电缸
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件
- [5] 仅用于 EAMM-U-...-S1 (防护等级 IP65)


型号	B1	B2	D1	H1	H2 ±1	H3	H4	L1	L2	T1	订货号	型号
EAMM-U-86-D60-55A-102	86	56.5	M8	188.5	102.5	38	56.5	67	-	16	8058979	EAMM-U-86-D60-55A-102
8058980								EAMM-U-86-D60-57AA-102				
8058981								EAMM-U-86-D60-58AA-102				
1586347								EAMM-U-86-D60-60G-102				
1437163								EAMM-U-86-D60-60G-102-S1				
1586276								EAMM-U-86-D60-60H-102				
1530837								EAMM-U-86-D60-60H-102-S1				
8058982								EAMM-U-86-D60-60P-102				
8058983								EAMM-U-86-D60-60PA-102				
8058986								EAMM-U-86-D60-60RB-102				
1212477								EAMM-U-86-D60-70A-102				
1212835								EAMM-U-86-D60-70A-102-S1				
8058988								EAMM-U-86-D60-70AA-102				
8058990								EAMM-U-86-D60-70GA-102				
★ 2155875								EAMM-U-86-D60-80P-102				
2156527								EAMM-U-86-D60-80P-102-S1				
8107722								EAMM-U-86-D60-80PB-102				
8058992								EAMM-U-86-D60-82AA-102				
8058993								EAMM-U-86-D60-84AA-102				
★ 1215784								EAMM-U-86-D60-87A-102				
1215810	EAMM-U-86-D60-87A-102-S1											

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com

ESBF-BS-...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 有杆电缸
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件
- [5] 仅用于 EAMM-U-...-S1 (防护等级 IP65)


型号	B1	B2	D1	H1	H2 ±1	H3	H4	L1	L2	T1	订货号	型号
EAMM-U-110-D50-60G-120	110	46.5	M8	225	120	45	46.5	82	8	16	2797368	EAMM-U-110-D50-60G-120
EAMM-U-110-D50-60G-120-S1									8.5		2798665	EAMM-U-110-D50-60G-120-S1
EAMM-U-110-D50-60H-120									8		2798760	EAMM-U-110-D50-60H-120
EAMM-U-110-D50-60H-120-S1									8.5		2799150	EAMM-U-110-D50-60H-120-S1
EAMM-U-110-D50-80G-120									10		2799196	EAMM-U-110-D50-80G-120
EAMM-U-110-D50-80G-120-S1									10.5		2799281	EAMM-U-110-D50-80G-120-S1
EAMM-U-110-D50-84AA-120									-		8107241	EAMM-U-110-D50-84AA-120
EAMM-U-110-D50-100A-120									-		★ 2799424	EAMM-U-110-D50-100A-120
EAMM-U-110-D50-100A-120-S1									-		2799488	EAMM-U-110-D50-100A-120-S1
EAMM-U-110-D50-120GA-120									-		8059040	EAMM-U-110-D50-120GA-120
EAMM-U-110-D60-60G-120	110	56.5	M8	225	120	45	56.5	82	8	16	1543240	EAMM-U-110-D60-60G-120
EAMM-U-110-D60-60G-120-S1									8.5		1436183	EAMM-U-110-D60-60G-120-S1
EAMM-U-110-D60-60H-120									8		1542264	EAMM-U-110-D60-60H-120
EAMM-U-110-D60-60H-120-S1									8.5		1530621	EAMM-U-110-D60-60H-120-S1
EAMM-U-110-D60-80G-120									10		1532949	EAMM-U-110-D60-80G-120
EAMM-U-110-D60-80G-120-S1									10.5		1530875	EAMM-U-110-D60-80G-120-S1
EAMM-U-110-D60-84AA-120									-		8059043	EAMM-U-110-D60-84AA-120
EAMM-U-110-D60-88A-120									-		8059044	EAMM-U-110-D60-88A-120
EAMM-U-110-D60-90GA-120									16.5		8107723	EAMM-U-110-D60-90GA-120
EAMM-U-110-D60-100A-120									-		★ 1202436	EAMM-U-110-D60-100A-120
EAMM-U-110-D60-100A-120-S1									-		1203112	EAMM-U-110-D60-100A-120-S1
EAMM-U-110-D60-120GA-120									-		8059046	EAMM-U-110-D60-120GA-120

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com

ESBF-BS...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 有杆电缸
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件
- [5] 仅用于 EAMM-U-...-S1 (防护等级 IP65)


型号	B1	B2	D1	H1	H2 ±1	H3	H4	L1	L2	T1	订货号	型号							
EAMM-U-110-D80-80G-120	110	72	M10	235	120	55	72	82	10	20.5	1589614	EAMM-U-110-D80-80G-120							
10.5									1589706		EAMM-U-110-D80-80G-120-S1								
																		8059048	EAMM-U-110-D80-84AA-120
																		1465438	EAMM-U-110-D80-100A-120
																		1433650	EAMM-U-110-D80-100A-120-S1
																		8059050	EAMM-U-110-D80-120GA-120
EAMM-U-145-D80-90GA-188	145	72	M10	348	188	70	72	99.5	15	25	8105897	EAMM-U-145-D80-90GA-188							
									8059069		EAMM-U-145-D80-126AA-188								
									1465530		EAMM-U-145-D80-140A-188								
									1433709		EAMM-U-145-D80-140A-188-S1								
									8157285		EAMM-U-145-D80-150A-188								
									8157286		EAMM-U-145-D80-150A-188-S1								
EAMM-U-145-D100-120G-188	145	89	M10	348	188	70	89	99.5	14	25	2803620	EAMM-U-145-D100-120G-188							
									14.5		2803622	EAMM-U-145-D100-120G-188-S1							
											1465541	EAMM-U-145-D100-140A-188							
											1433852	EAMM-U-145-D100-140A-188-S1							
											8157283	EAMM-U-145-D100-150A-188							
											8157284	EAMM-U-145-D100-150A-188-S1							

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com

EGSL...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 小型滑台式电缸
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件


型号	B1	B2	D1	H1	H2 ±1	H3	H4	L1	L2	T1	订货号	型号										
EAMM-U-50-D19-38AA-78	50	32.5	M6	128.8	78	22.8	32.5	45	-	15	8107032	EAMM-U-50-D19-38AA-78										
EAMM-U-50-D19-40R-78											8107034	EAMM-U-50-D19-40R-78										
EAMM-U-50-D32-32B-78											1570862	EAMM-U-50-D32-32B-78										
EAMM-U-50-D32-38AA-78											8058924	EAMM-U-50-D32-38AA-78										
EAMM-U-50-D32-40RA-78											8058925	EAMM-U-50-D32-40RA-78										
EAMM-U-50-D32-40A-78											1201591	EAMM-U-50-D32-40A-78										
EAMM-U-50-D32-40A-78-S1											1202302	EAMM-U-50-D32-40A-78-S1										
EAMM-U-50-D32-40P-48											8164734	EAMM-U-50-D32-40P-48										
EAMM-U-50-D32-40P-78											★ 2153283	EAMM-U-50-D32-40P-78										
EAMM-U-50-D32-40P-78-S1											2154009	EAMM-U-50-D32-40P-78-S1										
EAMM-U-50-D32-42A-78											★ 1201607	EAMM-U-50-D32-42A-78										
EAMM-U-50-D32-42A-78-S1											1202312	EAMM-U-50-D32-42A-78-S1										
EAMM-U-60-D32-40G-91											60	32.5	M6	157	91.5	27.5	56	56	8	15	1577358	EAMM-U-60-D32-40G-91
EAMM-U-60-D32-40G-91-S1																			8.5		1577346	EAMM-U-60-D32-40G-91-S1
EAMM-U-60-D32-55A-91	-	1210126	EAMM-U-60-D32-55A-91																			
EAMM-U-60-D32-55A-91-S1		1210450	EAMM-U-60-D32-55A-91-S1																			
EAMM-U-60-D32-57A-91		★ 1210419	EAMM-U-60-D32-57A-91																			
EAMM-U-60-D32-57A-91-S1		1210453	EAMM-U-60-D32-57A-91-S1																			
EAMM-U-60-D32-57AC-91		8058929	EAMM-U-60-D32-57AC-91																			
EAMM-U-60-D32-58AA-91		8058930	EAMM-U-60-D32-58AA-91																			
EAMM-U-60-D32-60RB-91		8058932	EAMM-U-60-D32-60RB-91																			
EAMM-U-60-D32-60AA-91		8123498	EAMM-U-60-D32-60AA-91																			
EAMM-U-60-D32-60P-91	8125069	EAMM-U-60-D32-60P-91																				
EAMM-U-60-D32-60RA-91	-	8123497	EAMM-U-60-D32-60RA-91																			
EAMM-U-60-D40-40G-91	38	-	8	1577165	EAMM-U-60-D40-40G-91																	
EAMM-U-60-D40-40G-91-S1			8.5	1435968	EAMM-U-60-D40-40G-91-S1																	
EAMM-U-60-D40-40R-91			-	8058934	EAMM-U-60-D40-40R-91																	
EAMM-U-60-D40-50GA-91				8058935	EAMM-U-60-D40-50GA-91																	
EAMM-U-60-D40-55A-91		1210438		EAMM-U-60-D40-55A-91																		
EAMM-U-60-D40-55A-91-S1		1210458		EAMM-U-60-D40-55A-91-S1																		

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com

EGSL...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 小型滑台式电缸
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件


型号	B1	B2	D1	H1	H2 ±1	H3	H4	L1	L2	T1	订货号	型号									
EAMM-U-60-D40-57A-91	60	38	M6	157	91.5	27.5	38	56	-	15	★ 1210442	EAMM-U-60-D40-57A-91									
EAMM-U-60-D40-57A-91-S1											1210462	EAMM-U-60-D40-57A-91-S1									
EAMM-U-60-D40-57AC-91											8058939	EAMM-U-60-D40-57AC-91									
EAMM-U-60-D40-58AA-91											8058940	EAMM-U-60-D40-58AA-91									
EAMM-U-60-D40-60P-61											8164735	EAMM-U-60-D40-60P-61									
EAMM-U-60-D40-60R-91											1210446	EAMM-U-60-D40-60R-91									
EAMM-U-70-D32-60G-96	70	32.5	M6	173.5	96	34.5	64.5	-	-	15	2748181	EAMM-U-70-D32-60G-96									
EAMM-U-70-D32-60G-96-S1											2778302	EAMM-U-70-D32-60G-96-S1									
EAMM-U-70-D32-60H-96											2778393	EAMM-U-70-D32-60H-96									
EAMM-U-70-D32-60H-96-S1											2781450	EAMM-U-70-D32-60H-96-S1									
EAMM-U-70-D32-60P-96											★ 2619586	EAMM-U-70-D32-60P-96									
EAMM-U-70-D32-60P-96-S1											2619688	EAMM-U-70-D32-60P-96-S1									
EAMM-U-70-D32-68GA-96		38									38	M6	173.5	96	34.5	64.5	-	-	15	8058951	EAMM-U-70-D32-68GA-96
EAMM-U-70-D32-70A-96																				2755565	EAMM-U-70-D32-70A-96
EAMM-U-70-D32-70A-96-S1																				2781711	EAMM-U-70-D32-70A-96-S1
EAMM-U-70-D32-70AA-96																				8123499	EAMM-U-70-D32-70AA-96
EAMM-U-70-D40-60G-96																				2785471	EAMM-U-70-D40-60G-96
EAMM-U-70-D40-60G-96-S1																				2785542	EAMM-U-70-D40-60G-96-S1
EAMM-U-70-D40-60H-96	38	38	M6	173.5	96	34.5	64.5	-	-	15	2786101									EAMM-U-70-D40-60H-96	
EAMM-U-70-D40-60H-96-S1											2786137									EAMM-U-70-D40-60H-96-S1	
EAMM-U-70-D40-60P-96											★ 2617488									EAMM-U-70-D40-60P-96	
EAMM-U-70-D40-60P-96-S1											2546123									EAMM-U-70-D40-60P-96-S1	
EAMM-U-70-D40-60RA-96											8058952									EAMM-U-70-D40-60RA-96	
EAMM-U-70-D40-68GA-96											8058954									EAMM-U-70-D40-68GA-96	
EAMM-U-70-D40-70A-96	-	-									M6	173.5	96	34.5	64.5	-	-	15	2786204	EAMM-U-70-D40-70A-96	
EAMM-U-70-D40-70A-96-S1																			2786316	EAMM-U-70-D40-70A-96-S1	

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com

EGSL...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 小型滑台式电缸
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件


型号	B1	B2	D1	H1	H2 ±1	H3	H4	L1	L2	T1	订货号	型号
EAMM-U-86-D40-60G-102	86	38	M6	188.5	102.5	38	38	69	8	16	1586445	EAMM-U-86-D40-60G-102
EAMM-U-86-D40-60G-102-S1									8.5		1586429	EAMM-U-86-D40-60G-102-S1
EAMM-U-86-D40-60H-102									8		1586496	EAMM-U-86-D40-60H-102
EAMM-U-86-D40-60H-102-S1									8.5		1586372	EAMM-U-86-D40-60H-102-S1
EAMM-U-86-D40-60PA-102											8058972	EAMM-U-86-D40-60PA-102
EAMM-U-86-D40-70A-102											1212826	EAMM-U-86-D40-70A-102
EAMM-U-86-D40-70A-102-S1											1212854	EAMM-U-86-D40-70A-102-S1
EAMM-U-86-D40-70AA-102											8058973	EAMM-U-86-D40-70AA-102
EAMM-U-86-D40-80P-102											★2802441	EAMM-U-86-D40-80P-102
EAMM-U-86-D40-80P-102-S1											2802656	EAMM-U-86-D40-80P-102-S1
EAMM-U-86-D40-80PB-102									2		8123501	EAMM-U-86-D40-80PB-102
EAMM-U-86-D40-82AA-102									-		8058975	EAMM-U-86-D40-82AA-102
EAMM-U-86-D40-84AA-102									10.5		8058976	EAMM-U-86-D40-84AA-102
EAMM-U-86-D40-87A-102											★1215802	EAMM-U-86-D40-87A-102
EAMM-U-86-D40-87A-102-S1											1215814	EAMM-U-86-D40-87A-102-S1
EAMM-U-86-D60-55A-102									86		56.5	M8
EAMM-U-86-D60-57AA-102	-	8058980	EAMM-U-86-D60-57AA-102									
EAMM-U-86-D60-58AA-102		8058981	EAMM-U-86-D60-58AA-102									
EAMM-U-86-D60-60G-102	8	1586347	EAMM-U-86-D60-60G-102									
EAMM-U-86-D60-60G-102-S1	8.5	1437163	EAMM-U-86-D60-60G-102-S1									
EAMM-U-86-D60-60H-102	8	1586276	EAMM-U-86-D60-60H-102									
EAMM-U-86-D60-60H-102-S1	8.5	1530837	EAMM-U-86-D60-60H-102-S1									
EAMM-U-86-D60-60P-102		8058982	EAMM-U-86-D60-60P-102									
EAMM-U-86-D60-60PA-102		8058983	EAMM-U-86-D60-60PA-102									
EAMM-U-86-D60-60RB-102		8058986	EAMM-U-86-D60-60RB-102									
EAMM-U-86-D60-70A-102		1212477	EAMM-U-86-D60-70A-102									
EAMM-U-86-D60-70A-102-S1		1212835	EAMM-U-86-D60-70A-102-S1									
EAMM-U-86-D60-70AA-102		8058988	EAMM-U-86-D60-70AA-102									
EAMM-U-86-D60-70GA-102	8	8058990	EAMM-U-86-D60-70GA-102									

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com

EGSL...



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 小型滑台式电缸
- [3] 电机
- [4] 接口, 用于安装附件


型号	B1	B2	D1	H1	H2 ±1	H3	H4	L1	L2	T1	订货号	型号
EAMM-U-86-D60-80P-102	86	56.5	M8	188.5	102.5	38	56.5	71	-	16	★ 2155875	EAMM-U-86-D60-80P-102
EAMM-U-86-D60-80P-102-S1											2156527	EAMM-U-86-D60-80P-102-S1
EAMM-U-86-D60-80PB-102											8107722	EAMM-U-86-D60-80PB-102
EAMM-U-86-D60-82AA-102											8058992	EAMM-U-86-D60-82AA-102
EAMM-U-86-D60-84AA-102											8058993	EAMM-U-86-D60-84AA-102
EAMM-U-86-D60-87A-102											★ 1215784	EAMM-U-86-D60-87A-102
EAMM-U-86-D60-87A-102-S1											1215810	EAMM-U-86-D60-87A-102-S1
EAMM-U-110-D60-60G-120	110	56.5	M8	225	120	45	56.5	82	8	16	1543240	EAMM-U-110-D60-60G-120
EAMM-U-110-D60-60G-120-S1											1436183	EAMM-U-110-D60-60G-120-S1
EAMM-U-110-D60-60H-120											1542264	EAMM-U-110-D60-60H-120
EAMM-U-110-D60-60H-120-S1											1530621	EAMM-U-110-D60-60H-120-S1
EAMM-U-110-D60-62B-120											1536988	EAMM-U-110-D60-62B-120
EAMM-U-110-D60-62B-120-S1											1431443	EAMM-U-110-D60-62B-120-S1
EAMM-U-110-D60-80G-120											1532949	EAMM-U-110-D60-80G-120
EAMM-U-110-D60-80G-120-S1											1530875	EAMM-U-110-D60-80G-120-S1
EAMM-U-110-D60-84AA-120											8059043	EAMM-U-110-D60-84AA-120
EAMM-U-110-D60-88A-120											8059044	EAMM-U-110-D60-88A-120
EAMM-U-110-D60-90GA-120											8107723	EAMM-U-110-D60-90GA-120
EAMM-U-110-D60-100A-120											★ 1202436	EAMM-U-110-D60-100A-120
EAMM-U-110-D60-100A-120-S1											1203112	EAMM-U-110-D60-100A-120-S1
EAMM-U-110-D60-120GA-120											8059046	EAMM-U-110-D60-120GA-120

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com

ELGA-BS/EGC-BS/EGC-HD-BS



- 主图例:
 [1] 平行组件
 [2] 滚珠丝杠式电缸
 [3] 电机


型号	B1	H1	H2 ±1	H3	L1	L2	订货号	型号					
EAMM-U-50-S38-38AA-78	50	131	78	25	45	-	8058926	EAMM-U-50-S38-38AA-78					
EAMM-U-50-S38-40A-78	50	131	78	25	43	-	1217708	EAMM-U-50-S38-40A-78					
★ 2155239							EAMM-U-50-S38-40P-78						
★ 1217945							EAMM-U-50-S38-42A-78						
EAMM-U-60-S38-40G-91	60	157	91.5	27.5	53	8	2283732	EAMM-U-60-S38-40G-91					
EAMM-U-60-S38-40R-91						-	8058943	EAMM-U-60-S38-40R-91					
EAMM-U-60-S38-50GA-91						15.5	8107724	EAMM-U-60-S38-50GA-91					
EAMM-U-60-S38-55A-91						-	1218538	EAMM-U-60-S38-55A-91					
EAMM-U-60-S38-57A-91							★ 1218568	EAMM-U-60-S38-57A-91					
EAMM-U-60-S38-57AC-91							8058946	EAMM-U-60-S38-57AC-91					
EAMM-U-60-S38-58AA-91						7	8058947	EAMM-U-60-S38-58AA-91					
EAMM-U-60-S38-60P-91							8125092	EAMM-U-60-S38-60P-91					
EAMM-U-60-S38-60RA-91							-	8058948	EAMM-U-60-S38-60RA-91				
EAMM-U-60-S48-40G-91						60	161.5	91.5	32	54	8	2283760	EAMM-U-60-S48-40G-91
EAMM-U-60-S48-40R-91											-	8058949	EAMM-U-60-S48-40R-91
EAMM-U-60-S48-50GA-91											14.5	8105900	EAMM-U-60-S48-50GA-91
EAMM-U-60-S48-55A-91											-	1219370	EAMM-U-60-S48-55A-91
EAMM-U-60-S48-57A-91	★ 1219379	EAMM-U-60-S48-57A-91											
EAMM-U-60-S48-58AA-91	8058950	EAMM-U-60-S48-58AA-91											
EAMM-U-60-S48-60AA-91	8	8105898	EAMM-U-60-S48-60AA-91										
EAMM-U-70-S48-60G-96	70	173.5	96	34.5	64.5						8	2801627	EAMM-U-70-S48-60G-96
EAMM-U-70-S48-60H-96						8	2801715	EAMM-U-70-S48-60H-96					
EAMM-U-70-S48-60P-96						-	★ 2629253	EAMM-U-70-S48-60P-96					
EAMM-U-70-S48-60R-96						8	8105843	EAMM-U-70-S48-60R-96					
EAMM-U-70-S48-60RA-96						-	8058969	EAMM-U-70-S48-60RA-96					
EAMM-U-70-S48-70A-96							2787320	EAMM-U-70-S48-70A-96					
EAMM-U-70-S48-70AB-96							8058970	EAMM-U-70-S48-70AB-96					

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com

ELGA-BS/EGC-BS/EGC-HD-BS



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 滚珠丝杠式电缸
- [3] 电机


型号	B1	H1	H2 ±1	H3	L1	L2	订货号	型号
EAMM-U-86-S48-58AA-102	86	188.5	102.5	38	67	-	8058995	EAMM-U-86-S48-58AA-102
EAMM-U-86-S48-60G-102						8	1587251	EAMM-U-86-S48-60G-102
EAMM-U-86-S48-60H-102						8	1587338	EAMM-U-86-S48-60H-102
EAMM-U-86-S48-60P-102						-	8058996	EAMM-U-86-S48-60P-102
EAMM-U-86-S48-60RB-102						-	8058997	EAMM-U-86-S48-60RB-102
EAMM-U-86-S48-70A-102						-	1217689	EAMM-U-86-S48-70A-102
EAMM-U-86-S48-70AA-102						-	8058999	EAMM-U-86-S48-70AA-102
EAMM-U-86-S48-70GA-102						8	8059000	EAMM-U-86-S48-70GA-102
EAMM-U-86-S48-82AA-102						-	8059002	EAMM-U-86-S48-82AA-102
EAMM-U-86-S48-84AA-102						87	268.5	177.5
EAMM-U-86-S48-87A-102	86	-	8059004	EAMM-U-86-S48-87A-102				
EAMM-U-86-S48-58AA-177	-	8059008	EAMM-U-86-S48-58AA-177					
EAMM-U-86-S48-60G-177	8	8059009	EAMM-U-86-S48-60G-177					
EAMM-U-86-S48-60P-177	-	8059011	EAMM-U-86-S48-60P-177					
EAMM-U-86-S48-60PA-177	-	8059012	EAMM-U-86-S48-60PA-177					
EAMM-U-86-S48-60RB-177	-	8059014	EAMM-U-86-S48-60RB-177					
EAMM-U-86-S48-70A-177	-	8059016	EAMM-U-86-S48-70A-177					
EAMM-U-86-S48-70AA-177	-	8059017	EAMM-U-86-S48-70AA-177					
EAMM-U-86-S48-70AB-177	-	8059018	EAMM-U-86-S48-70AB-177					
EAMM-U-86-S48-70GA-177	8	8059019	EAMM-U-86-S48-70GA-177					
EAMM-U-86-S48-82AA-177	-	8059021	EAMM-U-86-S48-82AA-177					
EAMM-U-86-S48-84AA-177	96	86	-	-	-	10.5	8059022	EAMM-U-86-S48-84AA-177
EAMM-U-86-S48-87A-177	-					★ 1217604	EAMM-U-86-S48-87A-177	

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com

ELGA-BS/EGC-BS/EGC-HD-BS



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 滚珠丝杠式电缸
- [3] 电机

型号	B1	H1	H2 ±1	H3	L1	L2	订货号	型号	
EAMM-U-86-S62-60PA-102	86	193.5	102.5	43	69	-	8059026	EAMM-U-86-S62-60PA-102	
EAMM-U-86-S62-70A-102							8059027	EAMM-U-86-S62-70A-102	
EAMM-U-86-S62-70AA-102							8059028	EAMM-U-86-S62-70AA-102	
EAMM-U-86-S62-82AA-102							8059031	EAMM-U-86-S62-82AA-102	
EAMM-U-86-S62-87A-102							8059032	EAMM-U-86-S62-87A-102	
EAMM-U-86-S62-55A-177	86	268.5	177.5	43	69	-	8059033	EAMM-U-86-S62-55A-177	
EAMM-U-86-S62-60G-177						8	1587411	EAMM-U-86-S62-60G-177	
EAMM-U-86-S62-60H-177						8	1587453	EAMM-U-86-S62-60H-177	
EAMM-U-86-S62-60PA-177						-	8059034	EAMM-U-86-S62-60PA-177	
EAMM-U-86-S62-70A-177						-	1217543	EAMM-U-86-S62-70A-177	
EAMM-U-86-S62-70AA-177						-	8059036	EAMM-U-86-S62-70AA-177	
EAMM-U-86-S62-70GA-177						14.5	8105902	EAMM-U-86-S62-70GA-177	
EAMM-U-86-S62-80P-177						-	★ 2157004	EAMM-U-86-S62-80P-177	
EAMM-U-86-S62-80PB-177						2	8105905	EAMM-U-86-S62-80PB-177	
EAMM-U-86-S62-82AA-177						-	8059038	EAMM-U-86-S62-82AA-177	
EAMM-U-86-S62-87A-177	-	★ 1217373	EAMM-U-86-S62-87A-177						
EAMM-U-110-S62-84AA-120	110	235	120	55	82	-	8059051	EAMM-U-110-S62-84AA-120	
EAMM-U-110-S62-88A-120							8059052	EAMM-U-110-S62-88A-120	
EAMM-U-110-S62-84AA-207	110	322.5	207.5	55	82	-	8059057	EAMM-U-110-S62-84AA-207	
EAMM-U-110-S62-88A-207							8059058	EAMM-U-110-S62-88A-207	
EAMM-U-110-S62-100A-207							★ 1217381	EAMM-U-110-S62-100A-207	
EAMM-U-110-S95-80G-207							10	1589544	EAMM-U-110-S95-80G-207
EAMM-U-110-S95-84AA-207							-	8059063	EAMM-U-110-S95-84AA-207
EAMM-U-110-S95-90GA-207							16.5	8105907	EAMM-U-110-S95-90GA-207
EAMM-U-110-S95-100A-207	-	1220656	EAMM-U-110-S95-100A-207						
EAMM-U-145-S62-126AA-288	145	448	288	70	99.5	-	8059073	EAMM-U-145-S62-126AA-288	
EAMM-U-145-S62-140A-288							1219440	EAMM-U-145-S62-140A-288	
EAMM-U-145-S62-150A-288							8157287	EAMM-U-145-S62-150A-288	
EAMM-U-145-S95-140A-288							1220582	EAMM-U-145-S95-140A-288	
EAMM-U-145-S95-150A-288							8157288	EAMM-U-145-S95-150A-288	

附件


夹紧元件 EADT

材料：
高分子材料
RoHS合规

这样，夹紧元件就可以用低扭力来产生高齿形带张紧力。仅可组合平行组件 EAMM-U-...-D/S。

结合 EAMM-U-110 和 EAMM-U-145 用于调节齿形带张紧力。

旋转壳体的一个孔内的夹紧元件可将电机推离电缸（为此，电机可在一条槽内被移动）。这样，夹紧元件就可以用低扭力来产生高齿形带张紧力。



订货数据				
型号	环境温度 [°C]	重量 [g]	订货号	型号
EADT-E-U1-110	-10 ... +60	9	1461069	EADT-E-U1-110

附件

对向轴承 EAMG

材料：
锻造铝合金
RoHS合规

仅可组合平行组件 EAMM-U-...-D/S。



对向轴承 EAMG 减轻电缸或电机轴承上的负载，提高高负载下的使用寿命。对于每个对向轴承，需要一个额外的夹紧套 EAMH-...-P。

订货数据						
型号	适用规格	最大转速 [rpm]	环境温度 [°C]	重量 [g]	订货号	型号
EAMG-U1-50	50	6000	-10 ... +60	20	1354281	EAMG-U1-50
EAMG-U1-60-G2	60	6000		35	4164963	EAMG-U1-60-G2
EAMG-U1-70	70	5000		74	2598638	EAMG-U1-70
EAMG-U1-86	86	5000		83	1354283	EAMG-U1-86
EAMG-U1-110	110	5000		169	1354284	EAMG-U1-110
EAMG-U1-145	145	4000		186	1354285	EAMG-U1-145

附件

夹紧套 EAMH-...-P, 带耳轴

材料:
耐腐蚀钢
RoHS合规

仅可组合平行组件 EAMM-U-...-
D/S。



要改动对向轴承，必须用带耳轴的
夹紧套 EAMH-...-P 来替换平行
组件标配的不带耳轴的夹紧套。
平行组件的规格决定了对向轴承
对应夹紧套的规格。

订货数据								
型号	适用规格	适用轴直径, 电机/电缸 ø h7 ... k7	最大转速 [rpm]	转动惯量 [kg mm ²]	环境温度 [°C]	重量 [g]	订货号	型号
EAMH-50-5-C13.6-P	50	5	6000	0.39	-10 ... +60	20	1354092	EAMH-50-5-C13.6-P
EAMH-50-6-C13.6-P	50	6	6000	0.38		19	1354093	EAMH-50-6-C13.6-P
EAMH-50-8-C13.6-P	50	8	6000	0.35		16	1354094	EAMH-50-8-C13.6-P
EAMH-60-6-C18.1-P	60	6	6000	1.57		44	1354095	EAMH-60-6-C18.1-P
EAMH-60-6.35-C18.1-P	60	6.35	6000	1.56		43	1354096	EAMH-60-6.35-C18.1-P
EAMH-60-8-C18.1-P	60	8	6000	1.53		41	1354097	EAMH-60-8-C18.1-P
EAMH-60-9-C18.1-P	60	9	6000	1.5		39	1354098	EAMH-60-9-C18.1-P
EAMH-60-10-C18.1-P	60	10	6000	1.4		38	1545242	EAMH-60-10-C18.1-P
EAMH-60-11-C18.1-P	60	11	6000	1.31		35	2789343	EAMH-60-11-C18.1-P
EAMH-60-12-C18.1-P	60	12	6000	1.3		32	1354099	EAMH-60-12-C18.1-P
EAMH-86-6-C27.3-P	70, 86	6	5000	12.3		123	2789351	EAMH-86-6-C27.3-P
EAMH-86-8-C27.3-P	70, 86	8	5000	10.3		128	1354100	EAMH-86-8-C27.3-P
EAMH-86-9-C27.3-P	70, 86	9	5000	9		117	2789359	EAMH-86-9-C27.3-P
EAMH-86-10-C27.3-P	70, 86	10	5000	9		115	2789365	EAMH-86-10-C27.3-P
EAMH-86-11-C27.3-P	70, 86	11	5000	10.1		119	1354101	EAMH-86-11-C27.3-P
EAMH-86-12-C27.3-P	70, 86	12	5000	10		115	1354102	EAMH-86-12-C27.3-P
EAMH-86-14-C27.3-P	70, 86	14	5000	8.74	103	1459337	EAMH-86-14-C27.3-P	
EAMH-86-16-C27.3-P	70, 86	16	5000	8.3	95	2430402	EAMH-86-16-C27.3-P	
EAMH-86-19-C27.3-P	70, 86	19	5000	7.1	78	2406019	EAMH-86-19-C27.3-P	
EAMH-110-11-C34-P	110	11	5000	33.2	270	1545245	EAMH-110-11-C34-P	
EAMH-110-12-C34-P	110	12	5000	36.3	278	1354103	EAMH-110-12-C34-P	
EAMH-110-14-C34-P	110	14	5000	35.8	267	1354104	EAMH-110-14-C34-P	
EAMH-110-16-C34-P	110	16	5000	35.1	254	1354105	EAMH-110-16-C34-P	
EAMH-110-19-C34-P	110	19	5000	33.3	230	1354106	EAMH-110-19-C34-P	
EAMH-110-20-C34-P	110	20	5000	30.2	217	1545246	EAMH-110-20-C34-P	
EAMH-110-22-C34-P	110	22	5000	28.3	200	2430414	EAMH-110-22-C34-P	
EAMH-110-25-C34-P	110	25	5000	25.8	170	1354107	EAMH-110-25-C34-P	
EAMH-145-12-C34-P	145	12	4000	43.9	338	1354108	EAMH-145-12-C34-P	
EAMH-145-19-C34-P	145	19	4000	38	281	1459342	EAMH-145-19-C34-P	
EAMH-145-22-C34-P	145	22	4000	35.1	252	8098589	EAMH-145-22-C34-P	
EAMH-145-24-C34-P	145	24	4000	34	229	1354109	EAMH-145-24-C34-P	
EAMH-145-25-C34-P	145	25	4000	32.1	217	1354110	EAMH-145-25-C34-P	

附件

夹紧套 EAMH, 不带耳轴

材料:

耐腐蚀钢

RoHS合规

仅可组合平行组件 EAMM-U-...-D/S。



用于与平行组件轴直径有偏差的
第三方电机适配的夹紧套。

订货数据 型号	适用规格	适用轴直径, 电机/气缸 ø h7 ... k7	最大转速 [rpm]	转动惯量 [kg mm ²]	环境温度 [°C]	重量 [g]	订货号	型号
EAMH-50-5-C13.6	50	5	6000	0.44	-10 ... +60	19	2428478	EAMH-50-5-C13.6
EAMH-50-6-C13.6	50	6	6000	0.43		19	2428479	EAMH-50-6-C13.6
EAMH-50-8-C13.6	50	8	6000	0.40		16	2428480	EAMH-50-8-C13.6
EAMH-60-6-C18.1	60	6	6000	1.46		36	2428515	EAMH-60-6-C18.1
EAMH-60-6.35-C18.1	60	6.35	6000	1.46		36	2428516	EAMH-60-6.35-C18.1
EAMH-60-8-C18.1	60	8	6000	1.44		34	2428517	EAMH-60-8-C18.1
EAMH-60-9-C18.1	60	9	6000	1.42		32	2428518	EAMH-60-9-C18.1
EAMH-60-10-C18.1	60	10	6000	1.38		30	2428519	EAMH-60-10-C18.1
EAMH-60-11-C18.1	60	11	6000	1.31		28	2789160	EAMH-60-11-C18.1
EAMH-60-12-C18.1	60	12	6000	1.22		26	2428520	EAMH-60-12-C18.1
EAMH-60-14-C18.1	60	14	6000	1.03		21	8125353	EAMH-60-14-C18.1
EAMH-86-6-C27.3	70, 86	6	5000	10.2		122	2789214	EAMH-86-6-C27.3
EAMH-86-8-C27.3	70, 86	8	5000	10.3		119	2429531	EAMH-86-8-C27.3
EAMH-86-9-C27.3	70, 86	9	5000	11.6		116	2789221	EAMH-86-9-C27.3
EAMH-86-10-C27.3	70, 86	10	5000	10.1		114	2789230	EAMH-86-10-C27.3
EAMH-86-11-C27.3	70, 86	11	5000	10.2		112	2429532	EAMH-86-11-C27.3
EAMH-86-12-C27.3	70, 86	12	5000	10.1		109	2429533	EAMH-86-12-C27.3
EAMH-86-14-C27.3	70, 86	14	5000	9.9		102	2429534	EAMH-86-14-C27.3
EAMH-86-16-C27.3	70, 86	16	5000	9.5		94	2430397	EAMH-86-16-C27.3
EAMH-86-19-C27.3	70, 86	19	5000	8.2		76	2429535	EAMH-86-19-C27.3
EAMH-110-11-C34	110	11	5000	32.2	233	2429555	EAMH-110-11-C34	
EAMH-110-12-C34	110	12	5000	32.1	229	2429556	EAMH-110-12-C34	
EAMH-110-14-C34	110	14	5000	31.8	219	2429557	EAMH-110-14-C34	
EAMH-110-16-C34	110	16	5000	31.2	208	2429558	EAMH-110-16-C34	
EAMH-110-19-C34	110	19	5000	29.9	188	2429559	EAMH-110-19-C34	
EAMH-110-20-C34	110	20	5000	29.2	180	2429560	EAMH-110-20-C34	
EAMH-110-22-C34	110	22	5000	27.3	162	2430411	EAMH-110-22-C34	
EAMH-110-25-C34	110	25	5000	23.4	133	2429561	EAMH-110-25-C34	
EAMH-145-12-C34	145	12	4000	38.1	274	2429590	EAMH-145-12-C34	
EAMH-145-19-C34	145	19	4000	35.5	227	2429591	EAMH-145-19-C34	
EAMH-145-22-C34	145	22	4000	32.5	198	8098588	EAMH-145-22-C34	
EAMH-145-24-C34	145	24	4000	30.0	177	2429592	EAMH-145-24-C34	
EAMH-145-25-C34	145	25	4000	28.1	165	2429593	EAMH-145-25-C34	

附件

密封组件

RoHS合规


备件，用于防护等级 IP65。密封件位于：

- 电机和平行组件之间
- 电机和减速机之间
- 电机和客户设备外廓之间



注意

密封件会降低电机和法兰之间的散热。注意电机的功率降低。



订货数据 型号	适用平行组件	适用电机/一体式电机	环境温度 [°C]	订货号	型号
EADS-F-40P	EAMM-U-50-D32-40P-78-S1	EMME-AS-40	-25 ... +60	2481475	EADS-F-40P
EADS-F-60P	EAMM-U-70-D32-60P-96-S1 EAMM-U-70-D40-60P-96-S1	EMMT-AS-60	-25 ... +60	2481479	EADS-F-60P
EADS-F-80P	EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 EAMM-U-86-D50-80P-102-S1 EAMM-U-86-D60-80P-102-S1	EMMT-AS-80	-25 ... +60	2481481	EADS-F-80P
EADS-F-100A	EAMM-U-110-D50-100A-120-S1 EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 EAMM-U-110-D80-100A-120-S1	EMMT-AS-100	-25 ... +60	2481483	EADS-F-100A
EADS-F-150A	EAMM-U-145-D80-150A-188-S1 EAMM-U-145-D100-150A-188-S1	EMMT-AS-150	-25 ... +60	8142124	EADS-F-150A
EADS-F-190A		EMMT-AS-190		8149823	EADS-F-190A
EADS-F-42A	EAMM-U-50-D32-42A-78-S1	EMMT-ST-42, EMMB-ST-42	-25 ... +60	2481476	EADS-F-42A
EADS-F-57A	EAMM-U-60-D32-57A-91-S1 EAMM-U-60-D40-57A-91-S1	EMMT-ST-57, EMMB-ST-57	-25 ... +60	2481478	EADS-F-57A
EADS-F-87A	EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 EAMM-U-86-D50-87A-102-S1 EAMM-U-86-D60-87A-102-S1	EMMT-ST-87, EMMB-ST-87	-25 ... +60	2481482	EADS-F-87A

接口一览



电缸机械接口


V20	EPCC-25, EGSC-25
V25	EPCC-32, EGSC-32, ELGC-BS-32
V32	EPCC-45, EGSC-45, ELGC-BS-45
T42	EPCC-60, EGSC-60, ELGC-BS-60, ELGD-BS-60, ELGD-BS-WD-100
T46	ELGC-BS-80, ELGT-BS-90/-120/-160, ELGD-BS-80

电机接口

28A	低压伺服电机, EMMS-ST-28
28AA	第三方电机
35A	第三方电机
35AB	第三方电机
38AA	第三方电机
40P	伺服电机 EMME-AS-40, EMMB-AS-40
40R	第三方电机
40RA	第三方电机
42A	低压伺服电机 EMMT-ST-42, EMMB-ST-42, 第三方电机
42AA	第三方电机
42AB	第三方电机
55A	第三方电机
57A	低压伺服电机 EMMT-ST-57, EMMB-ST-57, 第三方电机
58AA	第三方电机
60AA	第三方电机
60AB	第三方电机
60P	伺服电机 EMMT-AS-60, EMMB-AS-60, 第三方电机
60PA	第三方电机
60R	第三方电机
60RA	第三方电机
70A	第三方电机
70AA	第三方电机
80P	伺服电机 EMMT-AS-80, EMMB-AS-80, 第三方电机
80PA	第三方电机
80PB	第三方电机
80RA	第三方电机
85AA	第三方电机
87A	低压伺服电机 EMMT-ST-87, EMMB-ST-87
100A	伺服电机 EMMT-AS-100, 第三方电机

产品范围一览

许用的电缸/电机组合，用于有杆电缸 EPCC




- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
EPCC-25			
配低压伺服电机			
EMMS-ST-28-...	28A	★ 4767125	EAMM-U-30-V20-28A-44
第三方电机	28AA	8093176	EAMM-U-30-V20-28AA-44
EPCC-32			
配伺服电机			
第三方电机	38AA	8093197	EAMM-U-45-V25-38AA-63
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 4782056	EAMM-U-45-V25-40P-63
第三方电机	40R	8091655	EAMM-U-45-V25-40R-63
第三方电机	40RA	8095513	EAMM-U-45-V25-40RA-63
配低压伺服电机			
第三方电机	35A, 35AB	8093286	EAMM-U-38-V25-35A-63
EMMT-ST-42-..., EMMB-ST-42-...	42A	★ 4825645	EAMM-U-45-V25-42A-63
第三方电机	42AB	8095562	EAMM-U-45-V25-42AB-63
EPCC-45			
配伺服电机			
第三方电机	38AA	8092623	EAMM-U-45-V32-38AA-63
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 4718297	EAMM-U-45-V32-40P-63
第三方电机	40R	8091631	EAMM-U-45-V32-40R-63
第三方电机	40RA	8095650	EAMM-U-45-V32-40RA-63
配低压伺服电机			
EMMT-ST-42-..., EMMB-ST-42-...	42A	★ 4280674	EAMM-U-45-V32-42A-63
第三方电机	42AB	8095613	EAMM-U-45-V32-42AB-63
EPCC-60			
配伺服电机			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 8223763	EAMM-U-65-T42-40P-87
第三方电机	40R	8223764	EAMM-U-65-T42-40R-87
第三方电机	55A, 58AA	8092868	EAMM-U-65-T42-55A-87
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60, 第三方电机	60P, 60PA	★ 4784301	EAMM-U-65-T42-60P-87
第三方电机	60R	8093364	EAMM-U-65-T42-60R-87
第三方电机	60RA	8093199	EAMM-U-65-T42-60RA-87
配低压伺服电机			
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	★ 4331535	EAMM-U-65-T42-57A-87
第三方电机	60AA	8093189	EAMM-U-65-T42-60AA-87
第三方电机	60AB	8096187	EAMM-U-65-T42-60AB-87

产品范围一览

许用的电缸/电机组合，用于小型滑台式电缸 EGSC-BS




- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
EGSC-25			
配低压伺服电机			
EMMS-ST-28-...	28A	★ 4767125	EAMM-U-30-V20-28A-44
第三方电机	28AA	8093176	EAMM-U-30-V20-28AA-44
EGSC-32			
配伺服电机			
第三方电机	38AA	8093197	EAMM-U-45-V25-38AA-63
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 4782056	EAMM-U-45-V25-40P-63
第三方电机	40R	8091655	EAMM-U-45-V25-40R-63
第三方电机	40RA	8095513	EAMM-U-45-V25-40RA-63
配低压伺服电机			
第三方电机	35A, 35AB	8093286	EAMM-U-38-V25-35A-63
EMMT-ST-42-..., EMMB-ST-42-...	42A	★ 4825645	EAMM-U-45-V25-42A-63
第三方电机	42AB	8095562	EAMM-U-45-V25-42AB-63
EGSC-45			
配伺服电机			
第三方电机	38AA	8092623	EAMM-U-45-V32-38AA-63
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 4718297	EAMM-U-45-V32-40P-63
第三方电机	40R	8091631	EAMM-U-45-V32-40R-63
第三方电机	40RA	8095650	EAMM-U-45-V32-40RA-63
配低压伺服电机			
EMMT-ST-42-..., EMMB-ST-42-...	42A	★ 4280674	EAMM-U-45-V32-42A-63
第三方电机	42AB	8095613	EAMM-U-45-V32-42AB-63
EGSC-60			
配伺服电机			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 8223763	EAMM-U-65-T42-40P-87
第三方电机	40R	8223764	EAMM-U-65-T42-40R-87
第三方电机	55A, 58AA	8092868	EAMM-U-65-T42-55A-87
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60, 第三方电机	60P, 60PA	★ 4784301	EAMM-U-65-T42-60P-87
第三方电机	60R	8093364	EAMM-U-65-T42-60R-87
第三方电机	60RA	8093199	EAMM-U-65-T42-60RA-87
配低压伺服电机			
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	★ 4331535	EAMM-U-65-T42-57A-87
第三方电机	60AA	8093189	EAMM-U-65-T42-60AA-87
第三方电机	60AB	8096187	EAMM-U-65-T42-60AB-87

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于滚珠丝杠式电缸 ELGD-BS




- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
ELGD-BS-...-60			
配伺服电机			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 8223763	EAMM-U-65-T42-40P-87
第三方电机	40R	8223764	EAMM-U-65-T42-40R-87
第三方电机	55A, 58AA	8092868	EAMM-U-65-T42-55A-87
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., 第三方电机	60P, 60PA	★ 4784301	EAMM-U-65-T42-60P-87
第三方电机	60R	8093364	EAMM-U-65-T42-60R-87
第三方电机	60RA	8093199	EAMM-U-65-T42-60RA-87
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-...	80P, 80PA, 80RA	★ 8223765	EAMM-U-87-T42-80P-114
第三方电机	82AA	8223777	EAMM-U-87-T42-82AA-147
第三方电机	84AA	8223780	EAMM-U-87-T42-84AA-147
配伺服电机 and 减速机			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-P-...-EAS-40	40G	8222171	EAMM-U-65-T42-40G-114
配伺服电机 and right-angle 减速机			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-...-40P	40G	8222171	EAMM-U-65-T42-40G-114
配低压伺服电机			
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	★ 4331535	EAMM-U-65-T42-57A-87
第三方电机	60AA	8093189	EAMM-U-65-T42-60AA-87
第三方电机	60AB	8096187	EAMM-U-65-T42-60AB-87
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-...	87A	★ 8223768	EAMM-U-87-T42-87A-114
配低压伺服电机 and 减速机			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-...-SST-42	40G	8222171	EAMM-U-65-T42-40G-114
ELGD-BS-...-WD-100			
配伺服电机			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 8222172	EAMM-U-65-T42-40P-114
第三方电机	40R	8222173	EAMM-U-65-T42-40R-114
第三方电机	55A, 58AA	8222165	EAMM-U-65-T42-55A-114
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60-..., 第三方电机	60P, 60PA	★ 8222167	EAMM-U-65-T42-60P-114
第三方电机	60R	8222168	EAMM-U-65-T42-60R-114
第三方电机	60RA	8222170	EAMM-U-65-T42-60RA-114
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80-...	80P, 80PA, 80RA	★ 8223765	EAMM-U-87-T42-80P-114
第三方电机	82AA	8223777	EAMM-U-87-T42-82AA-147
第三方电机	84AA	8223780	EAMM-U-87-T42-84AA-147
配伺服电机 and 减速机			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-P-...-EAS-40	40G	8222171	EAMM-U-65-T42-40G-114
配伺服电机 and right-angle 减速机			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-... EMGA-40-A-...-40P	40G	8222171	EAMM-U-65-T42-40G-114

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于滚珠丝杠式电缸 ELGD-BS




- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
ELGD-BS-...-WD-100			
配低压伺服电机			
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	★ 8222166	EAMM-U-65-T42-57A-114
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-...	87A	★ 8223768	EAMM-U-87-T42-87A-114
配低压伺服电机 and 减速机			
EMMT-ST-42, EMMB-ST-42-... EMGA-40-P-...-SST-42	40G	8222171	EAMM-U-65-T42-40G-114
ELGD-BS-...-80			
配伺服电机			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P, 60PA	★ 4824069	EAMM-U-87-T46-60P-114
第三方电机	70A	8092891	EAMM-U-87-T46-70A-114
第三方电机	70AA, 70AB	8096220	EAMM-U-87-T46-70AA-114
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80	80P, 80PA, 80RA	★ 4822696	EAMM-U-87-T46-80P-114
第三方电机	80PB, 80R	8096289	EAMM-U-87-T46-80PB-114
第三方电机	82AA	8223789	EAMM-U-87-T46-82AA-147
第三方电机	84AA	8223786	EAMM-U-87-T46-84AA-147
配低压伺服电机			
第三方电机	85AA	8097655	EAMM-U-87-T46-85AA-114
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-...	87A	★ 4819278	EAMM-U-87-T46-87A-114

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于滚珠丝杠式电缸 ELGC-BS




- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
ELGC-BS-32			
配伺服电机			
第三方电机	38AA	8093197	EAMM-U-45-V25-38AA-63
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 4782056	EAMM-U-45-V25-40P-63
第三方电机	40R	8091655	EAMM-U-45-V25-40R-63
第三方电机	40RA	8095513	EAMM-U-45-V25-40RA-63
配低压伺服电机			
第三方电机	35A, 35AB	8093286	EAMM-U-38-V25-35A-63
EMMT-ST-42-..., EMMB-ST-42-...	42A	★ 4825645	EAMM-U-45-V25-42A-63
第三方电机	42AB	8095562	EAMM-U-45-V25-42AB-63
ELGC-BS-45			
配伺服电机			
第三方电机	38AA	8092623	EAMM-U-45-V32-38AA-63
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 4718297	EAMM-U-45-V32-40P-63
第三方电机	40R	8091631	EAMM-U-45-V32-40R-63
第三方电机	40RA	8095650	EAMM-U-45-V32-40RA-63
配低压伺服电机			
EMMT-ST-42-..., EMMB-ST-42-...	42A	★ 4280674	EAMM-U-45-V32-42A-63
第三方电机	42AB	8095613	EAMM-U-45-V32-42AB-63
ELGC-BS-60			
配伺服电机			
EMME-AS-40-..., EMMB-AS-40-...	40P	★ 8223763	EAMM-U-65-T42-40P-87
第三方电机	40R	8223764	EAMM-U-65-T42-40R-87
第三方电机	55A, 58AA	8092868	EAMM-U-65-T42-55A-87
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60, 第三方电机	60P, 60PA	★ 4784301	EAMM-U-65-T42-60P-87
第三方电机	60R	8093364	EAMM-U-65-T42-60R-87
第三方电机	60RA	8093199	EAMM-U-65-T42-60RA-87
配低压伺服电机			
EMMT-ST-57-..., EMMB-ST-57-...	57A	★ 4331535	EAMM-U-65-T42-57A-87
第三方电机	60AA	8093189	EAMM-U-65-T42-60AA-87
第三方电机	60AB	8096187	EAMM-U-65-T42-60AB-87
ELGC-BS-80			
配伺服电机			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P, 60PA	★ 4824069	EAMM-U-87-T46-60P-114
第三方电机	70A	8092891	EAMM-U-87-T46-70A-114
第三方电机	70AA, 70AB	8096220	EAMM-U-87-T46-70AA-114
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80	80P, 80PA, 80RA	★ 4822696	EAMM-U-87-T46-80P-114
第三方电机	80PB, 80R	8096289	EAMM-U-87-T46-80PB-114
第三方电机	85AA	8097655	EAMM-U-87-T46-85AA-114
第三方电机	82AA	8223789	EAMM-U-87-T46-82AA-147
第三方电机	84AA	8223786	EAMM-U-87-T46-84AA-147
配低压伺服电机			
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-...	87A	★ 4819278	EAMM-U-87-T46-87A-114

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

产品范围一览

许用电缸/电机组合，用于滚珠丝杠式电缸 ELGT-BS



- 该组件可各个方向安装
- 第三方电机接口列表 → 自页码 58

电机 ¹⁾ 型号	电机接口	平行组件	
		订货号	型号
ELGT-BS-90			
配伺服电机			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P, 60PA	★ 4824069	EAMM-U-87-T46-60P-114
第三方电机	60R	8126171	EAMM-U-87-T46-60R-114
第三方电机	60RA	8126172	EAMM-U-87-T46-60RA-114
第三方电机	70A	8092891	EAMM-U-87-T46-70A-114
第三方电机	70AA, 70AB	8096220	EAMM-U-87-T46-70AA-114
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80	80P, 80PA, 80RA	★ 4822696	EAMM-U-87-T46-80P-114
第三方电机	80PB, 80R	8096289	EAMM-U-87-T46-80PB-114
第三方电机	85AA	8097655	EAMM-U-87-T46-85AA-114
第三方电机	82AA	8223789	EAMM-U-87-T46-82AA-147
第三方电机	84AA	8223786	EAMM-U-87-T46-84AA-147
配低压伺服电机			
EMMT-ST-87, EMMB-ST-87-...	87A	★ 4819278	EAMM-U-87-T46-87A-114
ELGT-BS-120/-160			
配伺服电机			
EMMT-AS-60-..., EMMB-AS-60	60P, 60PA	8126161	EAMM-U-87-T46-60P-147
第三方电机	60R	8126162	EAMM-U-87-T46-60R-147
第三方电机	60RA	8126163	EAMM-U-87-T46-60RA-147
第三方电机	70A	8126165	EAMM-U-87-T46-70A-147
第三方电机	70AA, 70AB	8126166	EAMM-U-87-T46-70AA-147
EMMT-AS-80-..., EMMB-AS-80	80P, 80PA, 80RA	8126167	EAMM-U-87-T46-80P-147
第三方电机	80PB, 80R	8126168	EAMM-U-87-T46-80PB-147
第三方电机	82AA	8223789	EAMM-U-87-T46-82AA-147
第三方电机	84AA	8223786	EAMM-U-87-T46-84AA-147
第三方电机	85AA	8126169	EAMM-U-87-T46-85AA-147
配低压伺服电机			
EMMT-ST-87-..., EMMB-ST-87-...	87A	8126170	EAMM-U-87-T46-87A-147

1) 输入扭矩不得超出平行组件的最大许用可传输扭矩。

技术参数

材料:

壳体和联轴器: 锻造铝合金

齿形带滑轮: 烧结钢

齿形带: 氯丁橡胶

螺丝: 钢



主要技术参数							
型号	适用电缸	可传递扭矩 [Nm]	转动惯量 [kgmm ²]	最大转速 [rpm]	空载驱动扭矩 [Nm]	重量 [g]	→ 页码
EAMM-U-30-V20-28A-44	EPCC, EGSC	0.055	2.11	3000	0.015	97	56
EAMM-U-30-V20-28AA-44	EPCC, EGSC	0.055	2.11	3000	0.015	94	
EAMM-U-45-V25-38AA-63	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0.5	4.34	3600	0.05	264	
EAMM-U-45-V25-40P-63	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0.5	4.35	3600	0.05	253	
EAMM-U-45-V25-40R-63	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0.5	4.34	3600	0.05	267	
EAMM-U-45-V25-40RA-63	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0.5	4.34	3600	0.05	245	
EAMM-U-45-V25-42A-63	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0.5	4.35	3600	0.05	247	
EAMM-U-45-V25-42AB-63	EPCC, EGSC, ELGC-BS	0.5	4.34	3600	0.05	247	
EAMM-U-45-V32-38AA-63	EPCC, EGSC, ELGC-BS	1.0	4.34	3600	0.05	259	
EAMM-U-45-V32-40P-63	EPCC, EGSC, ELGC-BS	1.0	4.34	3600	0.05	243	
EAMM-U-45-V32-40R-63	EPCC, EGSC, ELGC-BS	1.0	4.34	3600	0.05	262	
EAMM-U-45-V32-40RA-63	EPCC, EGSC, ELGC-BS	1.0	4.34	3600	0.05	240	
EAMM-U-45-V32-42A-63	EPCC, EGSC, ELGC-BS	1.0	4.35	3600	0.05	248	
EAMM-U-45-V32-42AB-63	EPCC, EGSC, ELGC-BS	1.0	4.35	3600	0.05	242	
EAMM-U-65-T42-40P-87	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	674	
EAMM-U-65-T42-40R-87	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	678	
EAMM-U-65-T42-55A-87	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	617	
EAMM-U-65-T42-57A-87	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	594	
EAMM-U-65-T42-58AA-87	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	590	
EAMM-U-65-T42-60AA-87	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	583	
EAMM-U-65-T42-60AB-87	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	582	
EAMM-U-65-T42-60P-87	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS	3.0	41.0	3000	0.22	583	
EAMM-U-65-T42-60PA-87	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS	3.0	41.0	3000	0.22	600	
EAMM-U-65-T42-60R-87	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS	3.0	41.1	3000	0.22	602	
EAMM-U-65-T42-60RA-87	EPCC, EGSC, ELGC-BS, ELGD-BS	3.0	41.1	3000	0.22	601	
EAMM-U-65-T42-40G-114	ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	760	
EAMM-U-65-T42-40P-114	ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	744	
EAMM-U-65-T42-40R-114	ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	749	
EAMM-U-65-T42-55A-114	ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	686	
EAMM-U-65-T42-57A-114	ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	667	
EAMM-U-65-T42-60P-114	ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	665	
EAMM-U-65-T42-60R-114	ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	666	
EAMM-U-65-T42-60RA-114	ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	665	
EAMM-U-87-T42-80P-114	ELGD-BS	3.0	44.2	3000	0.22	1067	
EAMM-U-87-T42-87A-114	ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	882	

产品范围一览

主要技术参数 型号	适用电缸	可传递扭矩 [Nm]	转动惯量 [kgmm ²]	最大转速 [rpm]	空载驱动扭矩 [Nm]	重量 [g]	→ 页码
EAMM-U-65-T42-40G-147	ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	847	56
EAMM-U-87-T42-55A-147	ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	774	
EAMM-U-87-T42-80P-147	ELGD-BS	3.0	44.2	3000	0.22	1171	
EAMM-U-87-T42-82AA-147	ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	1145	
EAMM-U-87-T42-84AA-147	ELGD-BS	3.0	44.2	3000	0.22	1223	
EAMM-U-87-T42-87A-147	ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	996	
EAMM-U-87-T46-60P-114	ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS	3.0	41.0	3000	0.22	905	
EAMM-U-87-T46-60R-114	ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS	3.0	41.0	3000	0.22	906	
EAMM-U-87-T46-60RA-114	ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS	3.0	41.0	3000	0.22	905	
EAMM-U-87-T46-70A-114	ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS	3.0	41.1	3000	0.22	926	
EAMM-U-87-T46-70AA-114	ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS	3.0	41.0	3000	0.22	926	
EAMM-U-87-T46-80P-114	ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS	3.0	44.2	3000	0.22	1140	
EAMM-U-87-T46-80PA-114	SELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS	3.0	44.2	3000	0.22	1057	
EAMM-U-87-T46-80PB-114	SELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS	3.0	44.6	3000	0.22	1062	
EAMM-A-87-T46-85AA-114	ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS	3.0	41.0	3000	0.22	986	
EAMM-U-87-T46-87A-114	ELGC-BS, ELGT-BS, ELGD-BS	3.0	41.0	3000	0.22	877	
EAMM-U-87-T46-60P-147	ELGT-BS	3.0	41.0	3000	0.22	1015	
EAMM-U-87-T46-60R-147	ELGT-BS	3.0	41.1	3000	0.22	1017	
EAMM-U-87-T46-60RA-147	ELGT-BS	3.0	41.1	3000	0.22	1015	
EAMM-U-87-T46-70A-147	ELGT-BS	3.0	41.1	3000	0.22	1037	
EAMM-U-87-T46-70AA-147	ELGT-BS	3.0	41.2	3000	0.22	1037	
EAMM-U-87-T46-80P-147	ELGT-BS	3.0	44.2	3000	0.22	1154	
EAMM-U-87-T46-80PB-147	ELGT-BS	3.0	44.6	3000	0.22	1159	
EAMM-U-87-T46-82AA-147	ELGT-BS, ELGC-BS, ELGD-BSELGT-BS, ELGC-BS, ELGD-BS	3.0	41.2	3000	0.22	1145	
EAMM-U-87-T46-84AA-147	ELGT-BS, ELGC-BS, ELGD-BSELGT-BS, ELGC-BS, ELGD-BS	3.0	44.2	3000	0.22	1233	
EAMM-A-87-T46-85AA-147	ELGT-BS	3.0	41.0	3000	0.22	1097	
EAMM-U-87-T46-87A-147	ELGT-BS	3.0	41.2	3000	0.22	1256	

产品范围一览

工作和环境条件	
减速比	1:1
环境温度 [°C]	0 ... +50
贮存温度 [°C]	-20 ... +60
防护等级 ¹⁾	IP40
相对空气湿度 [%]	0 ... 95
耐腐蚀等级 CRC ²⁾	1
材料注意事项	RoHS合规
油漆湿润缺陷物质符合标准	VDMA24364 区域 III

1) 仅与连接的电机和电缸组合使用时

2) 耐腐蚀等级 1, 符合 Festo FN 940 070 标准


低度耐腐蚀能力。干燥室内运输和贮存防护。也适用于不可见的内部区域或位于盖子下面的元件（如，气缸耳轴）。

技术参数

尺寸和订货数据

CAD 相关数据 → www.festo.com


EGSC-BS, ELGC-BS, ELGD-BS



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 小型滑台式电缸, 滚珠丝杠式电缸
- [3] 电机


EPCC



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 有杆电缸
- [3] 电机

ELGT-BS



主图例:

- [1] 平行组件
- [2] 滚珠丝杠式电缸
- [3] 电机

技术参数

型号	B1	H1	H2	H3	L1	L2	L3	订货号	型号
EAMM-U-30-V20-28A-44	30	76	44	15	18.2	8.1	1.6	★ 4767125	EAMM-U-30-V20-28A-44
EAMM-U-30-V20-28AA-44	30	76	44	15	18.2	4	1.6	8093176	EAMM-U-30-V20-28AA-44
EAMM-U-38-V25-35A-63	38	105	63	19.5	24	5	1.7	8093286	EAMM-U-38-V25-35A-63
EAMM-U-45-V25-38AA-63	45	111	63	22.5	24	5	1.7	8093197	EAMM-U-45-V25-38AA-63
EAMM-U-45-V25-40P-63	45	111	63	22.5	24	5	1.7	★ 4782056	EAMM-U-45-V25-40P-63
EAMM-U-45-V25-40R-63	45	111	63	22.5	24	10.5	1.7	8091655	EAMM-U-45-V25-40R-63
EAMM-U-45-V25-40RA-63	45	111	63	22.5	24	3.5	1.7	8095513	EAMM-U-45-V25-40RA-63
EAMM-U-45-V25-42A-63	45	111	63	22.5	24	4	1.7	★ 4825645	EAMM-U-45-V25-42A-63
EAMM-U-45-V25-42AB-63	45	111	63	22.5	24	4	1.7	8095562	EAMM-U-45-V25-42AB-63
EAMM-U-45-V32-38AA-63	45	111	63	22.5	24	11	1.7	8092623	EAMM-U-45-V32-38AA-63
EAMM-U-45-V32-40P-63	45	111	63	22.5	24	5	1.7	★ 4718297	EAMM-U-45-V32-40P-63
EAMM-U-45-V32-40R-63	45	111	63	22.5	24	10.5	1.7	8091631	EAMM-U-45-V32-40R-63
EAMM-U-45-V32-40RA-63	45	111	63	22.5	24	3.5	1.7	8095650	EAMM-U-45-V32-40RA-63
EAMM-U-45-V32-42A-63	45	111	63	22.5	24	4	1.7	★ 4280674	EAMM-U-45-V32-42A-63
EAMM-U-45-V32-42AB-63	45	111	63	22.5	24	4	1.7	8095613	EAMM-U-45-V32-42AB-63
EAMM-U-65-T42-40P-87	65	155	87	31	32	13.5	2.2	★ 8223763	EAMM-U-65-T42-40P-87
EAMM-U-65-T42-40R-87	65	155	87	31	32	13.5	2.2	8223764	EAMM-U-65-T42-40R-87
EAMM-U-65-T42-55A-87	65	155	87	31	32	6.5	2.2	8092868	EAMM-U-65-T42-55A-87
EAMM-U-65-T42-57A-87	65	155	87	31	32	3	2.2	★ 4331535	EAMM-U-65-T42-57A-87
EAMM-U-65-T42-60AA-87	65	155	87	31	32	2.5	2.2	8093189	EAMM-U-65-T42-60AA-87
EAMM-U-65-T42-60AB-87	65	155	87	31	32	2.5	2.2	8096187	EAMM-U-65-T42-60AB-87
EAMM-U-65-T42-60P-87	65	155	87	31	32	5.5	2.2	★ 4784301	EAMM-U-65-T42-60P-87
EAMM-U-65-T42-60R-87	65	155	87	31	32	5.5	2.2	8093364	EAMM-U-65-T42-60R-87
EAMM-U-65-T42-60RA-87	65	155	87	31	32	5.5	2.2	8093199	EAMM-U-65-T42-60RA-87
EAMM-U-65-T42-40G-114	65	182	114	31	32	19.5	2.2	8222171	EAMM-U-65-T42-40G-114
EAMM-U-65-T42-40P-114	65	182	114	31	32	13.5	2.2	★ 8222172	EAMM-U-65-T42-40P-114
EAMM-U-65-T42-40R-114	65	182	114	31	32	13.5	2.2	8222173	EAMM-U-65-T42-40R-114
EAMM-U-65-T42-55A-114	65	182	114	31	32	6.5	2.2	8222165	EAMM-U-65-T42-55A-114
EAMM-U-87-T42-57A-114	87	201.5	114	39.5	32	3	2.8	★ 8222166	EAMM-U-87-T42-57A-114
EAMM-U-87-T42-60P-114	87	201.5	114	39.5	32	5.5	2.8	★ 8222167	EAMM-U-87-T42-60P-114
EAMM-U-87-T42-60R-114	87	201.5	114	39.5	32	5.5	2.8	8222168	EAMM-U-87-T42-60R-114
EAMM-U-87-T42-60RA-114	87	201.5	114	39.5	32	5.5	2.8	8222170	EAMM-U-87-T42-60RA-114
EAMM-U-87-T42-80P-114	87	201.5	114	39.5	32	24.2	2.8	★ 8223765	EAMM-U-87-T42-80P-114
EAMM-U-87-T42-87A-114	87	201.5	114	39.5	32	2	2.8	★ 8223768	EAMM-U-87-T42-87A-114
EAMM-U-87-T42-40G-147	87	234.5	147	39.5	32	19.5	2.8	8225961	EAMM-U-87-T42-40G-147
EAMM-U-87-T42-55A-147	87	234.5	147	39.5	32	6.5	2.8	8223771	EAMM-U-87-T42-55A-147
EAMM-U-87-T42-80P-147	87	234.5	147	39.5	32	24.2	2.8	★ 8223774	EAMM-U-87-T42-80P-147
EAMM-U-87-T42-82AA-147	87	234.5	147	39.5	32	9.5	2.8	8223777	EAMM-U-87-T42-82AA-147
EAMM-U-87-T42-84AA-147	87	234.5	147	39.5	32	24.2	2.8	8223780	EAMM-U-87-T42-84AA-147
EAMM-U-87-T42-87A-147	87	234.5	147	39.5	32	2	2.8	★ 8223783	EAMM-U-87-T42-87A-147
EAMM-U-87-T46-60P-114	87	201.5	114	39.5	32	5.5	2.8	★ 4824069	EAMM-U-87-T46-60P-114
EAMM-U-87-T46-60R-114	87	201.5	114	39.5	32	5.5	2.8	8126171	EAMM-U-87-T46-60R-114
EAMM-U-87-T46-60RA-114	87	201.5	114	39.5	32	5.5	2.8	8126172	EAMM-U-87-T46-60RA-114
EAMM-U-87-T46-70A-114	87	201.5	114	39.5	32	7	2.8	8092891	EAMM-U-87-T46-70A-114
EAMM-U-87-T46-70AA-114	87	201.5	114	39.5	32	7	2.8	8096220	EAMM-U-87-T46-70AA-114
EAMM-U-87-T46-80P-114	87	201.5	114	39.5	32	24.7	2.8	★ 4822696	EAMM-U-87-T46-80P-114
EAMM-U-87-T46-80PB-114	87	201.5	114	39.5	32	24.7	2.8	8096289	EAMM-U-87-T46-80PB-114
EAMM-A-87-T46-85AA-114	87	201.5	114	39.5	32	10	2.8	8097655	EAMM-A-87-T46-85AA-114
EAMM-U-87-T46-87A-114	87	201.5	114	39.5	32	2.5	2.8	★ 4819278	EAMM-U-87-T46-87A-114
EAMM-U-87-T46-60P-147	87	234.5	147	39.5	32	5.5	2.8	8126161	EAMM-U-87-T46-60P-147
EAMM-U-87-T46-60R-147	87	234.5	147	39.5	32	5.5	2.8	8126162	EAMM-U-87-T46-60R-147
EAMM-U-87-T46-60RA-147	87	234.5	147	39.5	32	5.5	2.8	8126163	EAMM-U-87-T46-60RA-147
EAMM-U-87-T46-70A-147	87	234.5	147	39.5	32	5.5	2.8	8126165	EAMM-U-87-T46-70A-147
EAMM-U-87-T46-70AA-147	87	234.5	147	39.5	32	7	2.8	8126166	EAMM-U-87-T46-70AA-147
EAMM-U-87-T46-80P-147	87	234.5	147	39.5	32	24.7	2.8	8126167	EAMM-U-87-T46-80P-147
EAMM-U-87-T46-80PB-147	87	234.5	147	39.5	32	24.7	2.8	8126168	EAMM-U-87-T46-80PB-147
EAMM-U-87-T46-82AA-147	87	234.5	147	39.5	32	10	2.8	8223789	EAMM-U-87-T46-82AA-147
EAMM-U-87-T46-84AA-147	87	234.5	147	39.5	32	24.7	2.8	8223786	EAMM-U-87-T46-84AA-147
EAMM-A-87-T46-85AA-147	87	234.5	147	39.5	32	10	2.8	8126169	EAMM-A-87-T46-85AA-147
EAMM-U-87-T46-87A-147	87	234.5	147	39.5	32	2.5	2.8	8126170	EAMM-U-87-T46-87A-147

产品范围一览

第三方电机和减速机		
厂商	电机接口	型号
Allen-Bradley/Rockwell Automation	40R	TL-A110; TL-A120; TL-A130; TLY-A110; TLY-A120; TLY-A130
Allen-Bradley/Rockwell Automation	55A	MPL-A/B1510; MPL-A/B1520; MPL-A/B1530; VPL-A/B-063x
Allen-Bradley/Rockwell Automation	60R	TL-A220; TL-A230; TLY-A220; TLY-A230
Allen-Bradley/Rockwell Automation	70A	MPL-A/B210; MPL-A/B220; MPL-A/B230; VPL-A/B-075x
Allen-Bradley/Rockwell Automation	80R	TLx-A25
Allen-Bradley/Rockwell Automation	90R	TLY-A310
Allen-Bradley/Rockwell Automation	92RA	MPF-B310; MPL-B320; MPL-B330; VPL-A/B1001; VPL-A/B1002; VPL-A/B1003
Allen-Bradley/Rockwell Automation	100A	VPL-A/B1152; VPL-A/B1153; MPL-A/B420; MPL-A/B430
Allen-Bradley/Rockwell Automation	108AA	VPL-A/B1303; VPL-A/B1304; VPL-A/B1306; MPL-A/B4530; MPL-A/B4540; MPL-A/B4560
Allen-Bradley/Rockwell Automation	190A	B640; B660; B690
AMK	55A	DT3
AMK	70A	DT4-1; DT4-2
AMK	100A	DT5-15; DT5-23; DT5-3; DT5-5; DT5-9; DTK5-3
Apex Dynamics INC.	40G	PG040
Apex Dynamics INC.	50GA	PE 050
Apex Dynamics INC.	60H	PG II 060; PG060; PG2-060
Apex Dynamics INC.	70GA	PE 070
Apex Dynamics INC.	80G	PG080
Apex Dynamics INC.	86GA	PG2-080; PG II 080
Apex Dynamics INC.	90GA	PE 090
Apex Dynamics INC.	114GA	PG II 120; PG2-120
Apex Dynamics INC.	120G	PG120
Apex Dynamics INC.	120GA	PG080A
Apex Dynamics INC.	120GC	PE 120
Apex Dynamics INC.	160G	PG160; PG II 160; PG2-160
B+R Automation	40G	8GP30-040
B+R Automation	40R	8LVA1
B+R Automation	55A	8LSA2
B+R Automation	57AA	80MPF
B+R Automation	58AA	8JSA2
B+R Automation	60H	8GP30-060; 8GP40-060
B+R Automation	60PA	8LVA22; 8LVA23
B+R Automation	70AA	8JSA3
B+R Automation	72GA	8GP60-070
B+R Automation	80G	8GP40-080
B+R Automation	80PA	8LVA3
B+R Automation	84AA	8JSA4
B+R Automation	88A	8LSA3; 8MSA3
B+R Automation	100A	8LSA4; 8MSA4; 8MSC4
Baumüller	55A	DSD 028 M; DSD 028 S
Baumüller	70A	DSD 036 M; DSD 036 S
Baumüller	88A	DS 045 L; DS 045 M; DS 045 S; DSC 045 K; DSC 045 M; DSC 045 S; DSCG 045 K; DSCG 045 M; DSCG 045 S; DSD 045 L; DSD 045 M; DSD 045 S
Baumüller	126AA	DSC 056 K; DSC 056 M; DSC 056 S; DSCG 056 K; DSCG 056 M; DSCG 056 S; DSD 056 L; DSD 056 M; DSD 056 S
Beckhoff	40R	AM3011; AM3012; AM3013; AM3111; AM3112; AM8111; AM8113
Beckhoff	42A	AS1010; AS1020
Beckhoff	55A	AM227LL; AM227M; AM8021; AM8022; AM8023; AM8121; AM8122
Beckhoff	58AA	AM3021; AM3022; AM3023; AM3024
Beckhoff	60RB	AM3121
Beckhoff	70AA	AM3031; AM3032; AM3033; AM8031; AM8032; AM8131; AM8531
Beckhoff	84AA	AM3041; AM3042; AM3043; AM3044; AM3541; AM3542; AM3543; AM8041; AM8042; AM8043
Beckhoff	88A	AM247L
Beckhoff	100A	AM257M; AM257S
Beckhoff	104AA	AM8051; AM8052; AM8053
Beckhoff	108AA	AM3051; AM3052; AM3053; AM3054; AM3551; AM3552; AM3553; AM8051-XXXX-900
Beckhoff	158AA	AM3062; AM3063; AM3064; AM3065; AM3562; AM3563; AM8061; AM8062; AM8063

产品范围一览

第三方电机和减速机		
厂商	电机接口	型号
Bosch Rexroth	38AA	MSM019A; MSM019B
Bosch Rexroth	40G	GTE040
Bosch Rexroth	58AA	MKD 025; MSK030B; MSK030C; MS2N03-BXXXN-AXDK0-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXN-BXDG0-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXN-BXDH1-NNNNE-NN; MS2N03-BXXXN-CXDG0-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXN-CXDG1-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXN-CXDH0-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXN-CXDH1-NNNNN-NN; MS2N03-BXXXN-CXSG1-NNNNN-
Bosch Rexroth	60H	GTE060
Bosch Rexroth	60P	MSM 031C
Bosch Rexroth	60RA	MSM030B; MSM031B
Bosch Rexroth	68GA	GTM060
Bosch Rexroth	75GA	GTM075
Bosch Rexroth	80G	GTE080
Bosch Rexroth	80P	MSM040B; MSM041B
Bosch Rexroth	82AA	MKD041; MSK040B; MSK040C; MSK043C; MS2N04
Bosch Rexroth	100A	MSK050B; MSK050C
Bosch Rexroth	115GA	GTM100
Bosch Rexroth	116AA	MSK061B; MSK061C
Bosch Rexroth	120G	GTE120
Bosch Rexroth	158AA	MSK070C; MSK070D; MSK070E; MSK071C; MSK071D; MSK071E; MSK075C; MSK075D; MSK075E
Bosch Rexroth	160G	GTE160
Danaher Motion	40R	AKM1 AK; AKM1 AN
Danaher Motion	58AA	AKM21 AC; AKM21 AN; AKM22 AC; AKM22 AN; AKM23 AC; AKM23 AN; AKM24 AC; AKM24 AN; AKM2x AC/AN
Danaher Motion	60P	AKM2 CK
Danaher Motion	70AA	AKM 31 AC; AKM 31 AN; AKM 32 AC; AKM 32 AN; AKM 33 AC; AKM 33 AN
Danaher Motion	84AA	AKM 41 AC; AKM 41 AN; AKM 42 AC; AKM 42 AN; AKM 43 AC; AKM 43 AN; AKM 44 AC; AKM 44 AN
Delta	80RA	ECMA-C Δ0807
Elau	55A	SH-055 80 005; SH-055 80 009; SH-055 80 013
Elau	70A	iSH 070 60 011; iSH 070 60 017; SH-070 60 010; SH-070 60 020; SM-070 xx010; SM-070 xx020
Elau	70AA	iSH 070 60 022; SH-070 60 030
Elau	104AA	SH 100 30 100
Esitron	88A	esiMot 32/3
Fanuc	60PA	BETA iS1
Fanuc	88A	S 4/5000 HV
Fastech	20AC	EzM2-20
Fastech	25AA	EzM-25
Fastech	28AA	EzM2-28
Fastech	35A	EzM2-35
Fastech	42A	EzM2-42
Fastech	57A	EzM2-56
Fastech	60AA	EzM2-60
Inovance	40R	ISMH1-10B30
Inovance	60PA	ISMH1-20B30; ISMH1-40B30
Inovance	80PA	ISMH1-75B30
Kollmorgen	40R	AKM11; AKM12; AKM13
Kollmorgen	55A	DBL2 H00080
Kollmorgen	58AA	AKM21; AKM22; AKM23; AKM24
Kollmorgen	70AA	AKM31x-Ax; AKM32x-Ax; AKM33x-Ax
Kollmorgen	84AA	AKM41x-Ax; AKM42x-Ax; AKM43x-Ax; AKM44x-Ax
Kollmorgen	108AA	AKM51x-Ax; AKM52x-Ax; AKM53x-Ax; AKM54x-Ax
Kollmorgen	158AA	AKM62; AKM63; AKM64; AKM65
Lenze	68GA	GPA00; MPR050-1S GCN
Lenze	70A	MCS 06; MDSKSxx036
Lenze	75GA	GPA01
Lenze	88A	MCA 10 FF100; MCS 09; MDSKSxx056 FF100; LST-074-2
Lenze	115GA	GPA02
Lenze	120GA	GKR03-2M VAK; GKR04-2S VAK

产品范围一览

第三方电机和减速机		
厂商	电机接口	型号
Minebea	20AA	08PM-K (IP20)
Minebea	25AA	10PM-K (IP20)
Minebea	35A	14PY-Z (IP20)
Minebea	42A	17PY-Z (IP20)
Minebea	57A	23KY-K (IP20)
Minebea	87AB	34KM-K (IP20)
Mitsubishi	28M	HC-AQ0335D
Mitsubishi	40R	HF-KE13; HF-KP053; HF-KP13; HF-MP053; HF-MP13; HG-MR13B
Mitsubishi	60PA	HF-KP23; HF-KP43; HK-KT23W; HK-KT43W; HF-KE23; HF-KE43; HF-MP23; HF-MP43; HG-KR43
Mitsubishi	80PA	HG-KR73; HK-KT7M3W
Moons	20AB	8HYxx (IP20)
Moons	35AB	MS14HA (IP20)
Moons	42A	MS17HA (IP20)
Moons	57A	MS23HA (IP20)
Moons	60PA	SM601AE4; SM602AE4
Moons	80PA	SM803AE4
Moons	87AA	ML34HD (IP20)
Nanotec	42A	ST4209
Nanotec	57AA	ST6018
Nanotec	87AB	ST8918L
Neugart	40G	PLE 040; WPLE 40
Neugart	50GA	PLPE 50; WPLPE 50
Neugart	60H	PLE 060; WPLE 60
Neugart	68GA	PLN 70; WPLN 70
Neugart	70GA	PLPE 70; WPLPE 70
Neugart	72GA	PLN 70 (OP14); WPLN 70 (OP14)
Neugart	75GA	PLN 90; WPLN 90
Neugart	80G	PLE 080; WPLE 80
Neugart	90GA	PLPE 90; WPLPE 90
Neugart	115GA	PLN 115; WPLN 115
Neugart	120G	PLE 120; WPLE 120
Neugart	120GA	PLE 080-90; WPLE 80-90
Neugart	120GC	PLPE 120; WPLPE 120
Neugart	160G	PLE 160
Omron	40R	R7M-A10030; R88M-K10030H; SGMVAV-01A; SGMVAV-A5A; SGMVAV-C2A; SGMJV-01A; SGMJV-05A
Omron	60P	R88M-1M40030
Omron	60PA	SGMAH-02; SGMVAV-02A; SGMVAV-04A; SGMVAV-06A; SGMJV-02A; SGMJV-04A
Omron	60RA	R88M-1M20030; R88M-G20030H; R88M-K20030H-S2
Omron	80P	R88M-1M75030; R88M-G75030H; R88M-K75030
Oriental 电机	20AA	CVK21
Oriental 电机	28AA	AR2x; AZ2x; CVK22
Oriental 电机	35AA	CVK23
Oriental 电机	42AA	CVK24
Oriental 电机	42AB	AR4x; AZ4x
Oriental 电机	57A	PKP26
Oriental 电机	57AD	CVK26
Oriental 电机	60AB	AR6x; AZ6x
Oriental 电机	85AA	AR9x; AZ9x
Panasonic	38AA	MSMD012J1; MSMF012; MSMF5A
Panasonic	60P	MSMF042
Panasonic	60RA	MSMF022
Panasonic	80P	MSMF082
Parker	120GA	PE 4
Parker	55A	SMH60601_45112ID654
Parker	60H	PE 3
Parker	70A	SMHA60301
Planetroll	115GA	PDH 200/1
Planetroll	68GA	PDH 25/1
Planetroll	75GA	PDH 100/1

产品范围一览

第三方电机和减速机		
厂商	电机接口	型号
Sanyo Denki	28AA	SH2281; SH2285
Sanyo Denki	35A	SH3533; SH3537
Sanyo Denki	40R	R2EA04008; R2xA04005
Sanyo Denki	40S	R2AA04003
Sanyo Denki	40T	R2AA04005; R2AA04010
Sanyo Denki	60PA	R2AA06040; R2AA06040FX; R2xA06020
Sanyo Denki	60S	R2AA06010
Sanyo Denki	60T	R2AA06020
Sanyo Denki	80PB	R2AA08075
Sanyo Denki	90R	R2AAB8100
Schneider Electric	40A	BMH 1403
Schneider Electric	42A	ILP2R421; ILP2R422; ILP2R423
Schneider Electric	55A	BMH 055; BSH 055
Schneider Electric	57AA	NEMA23; NEMA24
Schneider Electric	57AB	BRS 364; BRS 366; IFS 61; IFS 62; ILS1x571; ILS1x572
Schneider Electric	57AC	BRS 368; IFS 63; ILS1x573
Schneider Electric	70A	BMH 0701; BMH 0702; BSH 0701; BSH 0702
Schneider Electric	70AA	BMH 0703; BSH 0703
Schneider Electric	80G	GBX080
Schneider Electric	104AA	BSH 1004
Schneider Electric	116AA	BRH 110
Schneider Electric	120G	GBX120
SEW Eurodrive	56GA	PSF 121; PSF 122; PSKF 121; PSKF 122
SEW Eurodrive	58AA	CMP40
SEW Eurodrive	68GA	PSC 221; PSC 222; PSF 221; PSF 222; PSKC 221; PSKC 222; PSKF 221; PSKF 222
SEW Eurodrive	70A	CMP50
SEW Eurodrive	70GA	PSCZ 221; PSCZ 222; PSKCZ 221; PSKCZ 222
SEW Eurodrive	75GA	PSC 321; PSC 322; PSF 321; PSF 322; PSKC 321; PSKC 322; PSKF 321; PSKF 322
SEW Eurodrive	88A	CMP63
SEW Eurodrive	92RA	WF10 Ø120; WF10DT56
SEW Eurodrive	100A	CFM71
SEW Eurodrive	115GA	PSC 521; PSC 522; PSF 521; PSF 522; PSKC 521; PSKC 522; PSKF 521; PSKF 522
SEW Eurodrive	120GA	RF07 Ø120; SF37 Ø120; WF30 Ø120; WF37 Ø120
SEW Eurodrive	120GB	RF27 Ø120
SEW Eurodrive	126AA	CMPZ71
SEW Eurodrive	190A	CFM112
Siemens	40R	1FK2102-0AG...; 1FK2102-1AG...
Siemens	40RA	1FK7011; 1FK7015
Siemens	55A	1FK7022; 1FT6021; 1FT6024
Siemens	60PA	1FK2103-2AG...-0...; 1FK2103-2AG...-1...; 1FK2103-4AG...-0...; 1FK2103-4AG...-1...; 1FK2203-2AG...-0...; 1FK2203-2AG...-1...; 1FK2203-4AG...-0...; 1FK2203-4AG...-1...; 1FL603x-2AF21
Siemens	60RB	1FK2103-2AG...-2...; 1FK2103-4AG...-2...; 1FK2203-2AG...-2...; 1FK2203-4AG...-2...
Siemens	68GA	SP 060S
Siemens	70AA	1FT6031; 1FT6034
Siemens	70AB	1FK7032; 1FK7033; 1FK7034; 1FT7034; 6SN2155...
Siemens	75GA	SP 075S
Siemens	80PA	1FK2104-4AK...; 1FK2104-5AK...; 1FL604x-2AF21
Siemens	80RA	1FL604x-2AF21
Siemens	84AA	1FK7040; 1FK7042; 1FK7043; 1FK7044; 1FT6041; 1FT6044; 1FT704x
Siemens	96RB	1FT7042; 1FT7044; 1FT7046
Siemens	115GA	SP 100S
Siemens	120GA	BF29-KQ-703
Siemens	120GB	ZF29-KQ-704; ZF29-KQ-706
Siemens	126AA	1FK7060; 1FK7062; 1FK7063; 1FT6061; 1FT6062; 1FT6064; 1FT7062; 1FT7064; 1FT7066; 1FT7068; 1FK2206
Siemens	158AA	1FK7080; 1FK7083; 1FK7086; 1FT6081; 1FT6082; 1FT6084; 1FT6086

产品范围一览

第三方电机和减速机		
厂商	电机接口	型号
Wittenstein Alpha	40G	CP 005; CPK 005; alphira CP 040
Wittenstein Alpha	50GA	NPK 005; LP+ 050 (替换为 NP 005); LPK+ 050 (替换为 NPK 005); LK+ 050; LP+ 050; LPK+ 050; NP 005
Wittenstein Alpha	60H	CP 015; CPK 015; alphira CP 060
Wittenstein Alpha	68GA	SK+ 060; SP+ 060; SPC+ 060; SK+ 060 MF; SP+ 060 MF
Wittenstein Alpha	70GA	NP 015; NPK 015; LP+ 070 (替换为 NP 015); LPK+ 070 (替换为 NPK 015); LK+ 070; LP+ 070; LPK+ 070
Wittenstein Alpha	75GA	SK+ 075; SP+ 075; SPK+ 075; SPC+ 075; SK+ 075 MF; SP+ 075 MC; SP+ 075 MF; SPK+ 075 MF
Wittenstein Alpha	80G	CP 025; CPK 025; alphira CP 080
Wittenstein Alpha	90GA	NP 025; NPK 025; LP+ 090 (替换为 NP 025); LPK+ 090 (替换为 NPK 025); LK+ 090; LP+ 090; LPK+ 090
Wittenstein Alpha	115GA	SK+ 100; SP+ 100; SPK+ 100; SPC+ 100; SK+ 100 MF; SP+ 100 MC; SP+ 100 MF; SPK+ 100 MF
Wittenstein Alpha	120G	CP 035; CPK 035; alphira CP 115
Wittenstein Alpha	120GC	NP 035; NPK 035; LP+ 120 (替换为 NP 035); LPK+ 120 (替换为 NPK 035); LK+ 120; LP+ 120; LPK+ 120
YASKAWA	25A	SGMM...
YASKAWA	40R	SGM7J-A5A.A2.; SGM7J-01A.A2.; SGM7J-C2A.A2.; SGM7JA-A5A.A2.; SGM7JA-01A.A2.; SGM7JA-C2A.A2.
YASKAWA	60PA	SGM7J-02A.A2.; SGM7J-04A.A2.; SGM7J-06A.A2.
YASKAWA	60S	SGM7P-01A..2.
YASKAWA	80PA	SGM7J-08A.A2.