

## Ухо със сферичен лагер SGS-M36X2

Номер на част: 10775

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                      |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Размер                             | M36x2                         |
| Въз основа на стандарт             | ISO 12240-4                   |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                |
| Температура на околната среда      | -40 °C...150 °C               |
| Тегло на продукта                  | 1998 g                        |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS           |
| Материал на външния пръстен        | Месинг                        |
| Материал на тялото                 | Стомана, поцинкована          |
| Материал вътрешен пръстен          | Стомана                       |
| Материал на гайките                | Стомана, поцинкована          |