

Пръстен центроваш EAML-80-6-80

Номер на част: 1209006

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	38 mm
Монтажен диаметър 2	80 mm
Монтажно положение	произволно
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	23 g
Код на интерфейс актуатор	M80
Код на интерфейс тяло на куплунг	80A
Указание за материала	Съответствие с RoHS