

## Y-съединител CRQSY-12

Номер на част: 130660

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                       | Стандартно                                                                |
| Номинален диаметър                           | 7 mm                                                                      |
| Дълбочина на поставяне на шлауха             | 27 mm                                                                     |
| Монтажно положение                           | произволно                                                                |
| Конструкция                                  | Y-форма                                                                   |
| Размер на опаковката                         | 1                                                                         |
| Конструктивна структура                      | Push-pull принцип                                                         |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi         |
| Зависещо от температурата работно налягане   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi         |
| Указание относно работното налягане          | Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C                                       |
| Работен флуид                                | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед) |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                                      |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 4 - особено висока опасност от корозия                                    |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Годност за хранителни продукти               | вж. Разширена информация за материала                                     |
| Температура на околната среда                | -15 °C...120 °C                                                           |
| Тегло на продукта                            | 80 g                                                                      |
| Брой изводи                                  | 2                                                                         |
| Брой на захранващите проводници              | 1                                                                         |
| Използваеми проводници                       | PFAN                                                                      |
| Пневматична връзка 1                         | за шлаух с външен Ø 12 mm                                                 |
| Пневматична връзка 2                         | за шлаух с външен Ø 12 mm                                                 |
| Цвят на освобождаващия пръстен               | сребрист                                                                  |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                       |
| Материал на тялото                           | високолегирана стомана, неръждаема                                        |
| Материал на освобождаващия пръстен           | високолегирана стомана, неръждаема                                        |
| Материал уплътнение на шлаух                 | FPM                                                                       |
| Материал на сегмента скоба за шлаух          | високолегирана стомана, неръждаема                                        |

| Характеристика          | Стойност                           |
|-------------------------|------------------------------------|
| Материал опорен пръстен | високолегирана стомана, неръждаема |